

飞利浦 5000 series
具有逐点精晰技术的
LED 背光源智能电视

40 英寸
全高清 (1920x1080p)

40PFL5V40



享受充满灵智图像和声音的生活

飞利浦以优惠的价格提供高品质液晶电视

上佳画质

- 逐点精晰技术

音质不凡

- 可增强音响享受的超宽环绕声

便捷的连接

- USB 照片、音乐和视频
- 内置 WiFi

PHILIPS

规格

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9 宽屏幕
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 40 英寸
- 显示屏类型: LED 全高清显示屏
- 面板分辨率: 1920x1080
- 画面效果增强: 720p 50/60 赫兹处理, 2D/3D 降噪, 3/2 - 2/2 移动下拉, 3D 梳状滤波器, 数码降噪, 动态对比度增强, 清晰度调节, 色彩增强

支持的显示分辨率

电脑格式	分辨率	刷新率
	640 x 480	60 赫兹
	800 x 600	60 赫兹
	1024 x 768	60 赫兹
	1360 x 768	60 赫兹
	1920 x 1080	60 赫兹

视频格式	分辨率	刷新率
	480i	60 赫兹
	480p	60 赫兹
	576i	50 赫兹
	576p	50 赫兹
	720p	50、60 赫兹
	1080i	50、60 赫兹

声音

- 输出功率 (RMS): 2x8 瓦
- 音效增强: 自动音量调衡, 超宽环绕立体声
- 声音系统: 单声道, 立体声

便利性

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 时钟: 定时关机
- 连接增强: 捷联技术
- 便于安装: 自动存储, 微调, PLL 数字调谐
- 易于使用: 自动音量调衡, EasyLink, 屏幕显示, 侧控, 灵智图像, 灵智声音
- 屏幕显示语言: 中文, 简体中文
- 遥控器: 电视遥控器
- 屏幕格式调整: 宽银幕, 4:3, 缩放 1, 缩放 2, 电脑

扩展 16:9, 字幕缩放, 超级变焦

多媒体应用

- 多媒体连接: USB
- 播放格式: RMVB (RealMedia 可变比特率), MPEG4, MPEG2, MPEG1, H.264/MPEG-4 AVC, AVI, 照片 (JPEG), MP3

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)
- 预设频道数: 200
- 调谐波段: UHF, VHF
- 电视制式: PAL D/K, PAL I
- 视频播放: NTSC, PAL

连接

- 电视天线: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)
- PC 输入: 3.5 毫米迷你音频插孔 (背面), D-sub (背面)
- USB: USB 2.0 x 2
- EasyLink (HDMI-CEC): 系统信息 (菜单语言), 系统待机, EasyLink, 单键式播放
- AV IN: 音频 L/R 输入, 视频输入
- AV 输出 (侧面): 音频 L/R 输出
- AV 1: 音频 L/R 输入, YPbPr
- AV 输入: 75 欧姆 RF (TV) x1
- 分量视频 1: YPbPr + L/R 音频 (背面)
- 侧面: HDMI

功率

- 环境温度: 5 °C 至 40 °C
- 主电源: 220-240 伏, 50/60 赫兹
- 待机功耗: < 0.5 瓦

尺寸

- 兼容的墙架: VESA 200x200 毫米, M6*4

附件

- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, 电源线, 遥控器, 桌架, 保修单, 快速入门指南, 用户手册
- 用户手册: 简体中文

产品亮点

内置 WiFi

集成的 WiFi 可让您连接到网络冲浪。只需使用简易设置向导将电视连接到无线家庭网络, 即可享受智能电视的各种好处, 无线操控, 简单快捷。

逐点精晰
Pixel Precise



发行日期 2014-07-14

版本: 4.0.1

12 NC: 8670 001 15767
EAN: 69 59033 85101 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com