



フィリップス Ultinon  
HID (FS)  
ヘッドランプ用 LED バ  
ルブ

バルブタイプ : D4R  
2 個入  
42V、35W

42402FSJ



## ウィンカーの映り込みを軽減

6700K の蒼白 HID 光へ

フィリップス Ultinon HID シリーズ：フラッシュスターは、6700K の蒼白 HID 光を照射する純正 HID 仕様車の交換用バルブです。

### 6700K の蒼白光でよりスタイリッシュに

- アルティノン HID シリーズ：フラッシュスターで HID をドレスアップ

### キセノン HID で最高の安全性を確保

- キセノン HID バルブの発する強力な光が最高の安全性をもたらします

### OEM

- 防湿性に優れたフィリップスの自動車用照明
- フィリップスは主要な自動車メーカーに選ばれています。
- 高品質のクォーツガラスを使用したフィリップスの自動車用照明
- 紫外線 (UV) をカットするフィリップスの自動車用照明

**PHILIPS**

ヘッドランプ用 LED バルブ  
バルブタイプ : D4R 2 個入 , 42V、35W

## 特長

**6700K の蒼白色 HID 光でアップグレード**  
フィリップス Ultinon HID (FS) ランプは、純正 HID バルブの印象からぐっと変えたいドライバーに最適です。6700K の蒼白光がヘッドランプの存在感を際立たせます。

### キセノン HID で最高の安全性を確保

キセノン HID (高輝度放電) バルブは、2 倍の光\*を発するため、あらゆる状況下で安全な運転が可能です。キセノン HID ランプの作り出す強く白い光は日光に匹敵する明るさです。自動車用 HID 照明はドライバーの路上に対する集中力を高め、従来のハロゲンバルブよりもはるかにすばやく障害物や道路標識を識別できることが研究で実証されています。\*標準的なハロゲンバルブとの比較

### 自動車メーカーの選択

フィリップスは 100 年にわたり、自動車照明業界の最先端で技術革新を推進してきましたが、今ではその技術は自動車の標準仕様となっています。キセノン HID テクノロジーを発明したのはフィリップスです。今日では、ヨーロッパでは 2 台に 1 台、世界では 3 台に 1 台の車にフィリップスの照明が搭載されています。

### 高品質のクォーツ (石英) ガラス



UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂

の危険性を抑えます。フィリップスの石英ガラス (フィラメント 2650 °C、ガラス 800 °C) は過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。ランプ内の圧力上昇を抑制する機能をもった UV カット石英ガラスが、より強力なバルブの製造を可能にしています。

### 防湿性

熱温度衝撃には、石英ガラス (フィラメント 2650 °C、ガラス 800 °C) でできたバルブのみが耐えられます。熱温度衝撃は、熱くなった電球に 1 滴の冷水が落ちた場合などに発生します。ヘッドライト部分が壊れた状態で雨の中を走行したときに、起こりえる状況です。

### UV カット



有害な紫外線からヘッドライトを保護するコーティング技術を採用したフィリップスの UV カット石英ガラスは、どんな運転状況にも適応し、耐久性にも優れています。

42402FSJ

## 仕様

### パッケージデータ

- JANCODE: 8727900370201
- EAN3: 8727900370218
- パッケージ種類 : X2

### セールスポイント

- 期待される効果 : 6700K の蒼白光、ドレスアップに最適
- 製品特長 : 6700K

### 電源仕様

- 対応電圧 : 42 V
- ワット数 : 35 W

### 製品寿命

- 寿命 : B3/Tc = 1000/1500

### 光束

- 色温度 : 6700 K
- 光束 (lm) : 2300

### 製品仕様

- アプリケーション : ハイビーム、ロービーム
- ベース : P32d-5
- 名称 : D4S FS
- ECE 認証 : 未取得
- シリーズ名 : Ultinon FS, Ultinon HID (FS)
- 光源 : キセノン
- バルブタイプ : D4S

### 梱包製品情報

- 1 箱あたりの総重量 : 115 g
- 高さ : 7 cm
- 長さ : 12.5 cm
- 1 箱あたりの本体重量 : 18.1 g
- 発注単位 / MOQ (最低発注数量) : 10
- 幅 : 16 cm

### 外装箱情報

- 1 箱あたりの総重量 : 1.15 kg
- 高さ : 14 cm
- 長さ : 35 cm
- 幅 : 17.5 cm

### 注文情報

- 注文コード : 37020130
- 品番 : 42402FSJ



発行日 2019-09-27

バージョン : 6.1.1

12 NC: 8670 001 52268

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.  
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Philips Lighting Holding B.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com