

PHILIPS

Bóng đèn pha

Xenon X-tremeVision
gen2

Loại đèn: D3S

Hộp gồm 1 bóng đèn

42 V, 35 W



42403XV2C1



Ánh đèn sáng hơn giúp bạn an tâm hơn khi lái xe Thấy rõ mọi chướng ngại vật trên đường

Với chùm tia sáng mạnh mẽ, X-tremeVision gen2 là sản phẩm phát triển mới nhất trong công nghệ xenon. Hiệu suất ánh sáng vượt trội cho bạn trải nghiệm lái xe an toàn và thoải mái hơn.

Ánh sáng rực rỡ hơn cho tầm nhìn và độ an toàn tối đa

- Xenon X-tremeVision plus cho hiệu suất vượt trội

Phổ ánh sáng: trải nghiệm lái xe thoải mái

- Quan sát tốt hơn để lái xe an toàn và thoải mái

Hiệu suất ánh sáng tối ưu

- Bóng đèn xe hơi của Philips đã giành được rất nhiều giải thưởng
- Tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng cao của quy định xác nhận ECE
- Chiều sáng mặt đường phía trước đầu xe chính xác

Đèn xe hơi Xenon chất lượng cao và chống chịu cực tốt

- Công nghệ Xenon HID đổi mới do Philips phát minh

Thiết bị chính hãng, phù hợp luật đường bộ

- Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn.
- Đèn xe hơi Philips được làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao
- Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống tia UV cao

Những nét chính

Tầm nhìn và độ an toàn tối đa

Ánh sáng là một phần quan trọng của việc lái xe. Bạn có thể phòng tránh được tai nạn chỉ bằng một cách đơn giản là sử dụng bóng đèn chất lượng cao. Bóng đèn Xenon X-tremeVision gen 2 cải thiện tầm nhìn, nhờ vậy bạn có thể nhận biết các chướng ngại vật và báo hiệu giao thông sớm hơn, phản ứng nhanh hơn trước mọi nguy hiểm. Thành phần quang phổ của bóng đèn này được điều chỉnh thích hợp với độ nhạy màu tự nhiên của mắt. Cùng với nhiệt độ màu là 4800 K, đèn pha của chúng tôi tạo ra ánh sáng an toàn với mắt người lái/người đi bộ, mang đến trải nghiệm lái xe an toàn và thoải mái hơn vào ban đêm.

Công nghệ Xenon chính hãng

Đèn Xenon HID (Phóng điện cường độ cao) cung cấp ánh sáng nhiều gấp đôi để lái xe an toàn hơn trong mọi điều kiện. Ánh sáng trắng mạnh do đèn tạo ra có thể so sánh với ánh sáng ban ngày. Các nghiên cứu đã cho thấy khả năng chiếu sáng xenon trên ô tô giúp người lái xe tập trung vào đường đi và phân biệt các chướng ngại vật và biển báo giao thông nhanh hơn rất nhiều so với đèn truyền thống.

Xác thực ECE

Các sản phẩm và dịch vụ ô tô của Philips được đánh giá là tốt nhất trong ngành trên thị trường phụ tùng ô tô OEM và aftermarket. Được sản xuất từ các thành phần chất lượng cao và kiểm tra theo các thông số kỹ thuật cao nhất, sản phẩm của chúng tôi được thiết kế nhằm tăng tối đa trải nghiệm lái xe an toàn và thoải mái của khách hàng. Toàn bộ dòng sản phẩm của chúng tôi đều đã được kiểm tra và kiểm soát kỹ càng đã được chứng nhận (ISO 9001, ISO 14001 và QSO 9000) theo các yêu cầu ECE cao nhất. Nói đơn giản thì đây chính là chất lượng mà bạn có thể tin tưởng.

Đèn ô tô đạt nhiều giải thưởng

Thiết kế cải tiến, chất lượng cao, bóng đèn xe hơi của chúng tôi đã giành được rất nhiều giải thưởng và được công nhận bởi các chuyên gia hàng đầu về ô tô trong nhiều năm liền.

Lựa chọn của nhà sản xuất xe hơi

Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.

Thủy tinh thạch anh chất lượng cao



Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt và chân động, giúp giảm nguy cơ gây nổ. Đèn thủy tinh thạch anh của Philips có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao. Với khả năng tăng áp suất bên trong đèn, thủy tinh thạch anh UV có thể tạo ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn, nâng trải nghiệm lái xe của bạn lên một tầm cao mới, bắt chập mọi điều kiện.

Hiệu suất ánh sáng tối ưu

Bên cạnh hiệu suất cao, độ chính xác quang học tốt, v.v., bóng đèn Xenon X-tremeVision plus còn sử dụng công nghệ chiếu sáng hình cung chính xác nhất được căn chỉnh ở mức 150-350µm. Việc này có nghĩa là bóng đèn sẽ chiếu sáng trên những đoạn đường cần quan sát nhất, mà không làm lóa mắt người lưu thông đi ngược lại.

Tầm nhìn rõ hơn tới 150%

Đèn Xenon X-tremeVision plus được sản xuất bằng công nghệ Xenon của Philips để đạt được hiệu suất tối ưu. Bằng cách tạo ra chùm tia sáng dài hơn và tầm nhìn rõ hơn tới 150%, đèn X-tremeVision plus giúp bạn quan sát trước được các chướng ngại vật trên đường và phản ứng tốt hơn. Và khi tầm nhìn xung quanh được cải thiện, bạn sẽ nhận biết được nguy hiểm sớm hơn, ví dụ như người đi bộ hai bên đường hay góc giao nhau giữa các con hẻm. Các bóng đèn pha này cho hiệu quả chiếu sáng chất lượng cao trên mọi cung đường, đáp ứng nhu cầu của những người lái xe khắt khe nhất và những điều kiện lái xe khó khăn nhất.

Mặt kính của đèn chống tia UV

Công nghệ lớp phủ chống UV đặc biệt của Philips bảo vệ đèn pha khỏi bức xạ cực tím có hại, giúp đèn thủy tinh thạch anh phủ UV của Philips hoàn hảo trong mọi điều kiện lái xe và đảm bảo tuổi thọ lâu dài của đèn pha.

Các thông số

Dữ liệu đóng gói

Dạng đóng gói: C1

EAN1: 8727900377170

EAN3: 8727900377187

Đặc tính điện tử

Điện áp: 42 V

Công suất: 35 W

Tuổi thọ

Tuổi thọ: 2500 giờ

Đặc điểm chiếu sáng

Lumen: 3200 ±450 lm

Nhiệt độ màu: Lên đến 4800 K

Thông tin đặt hàng

Mục nhập đơn hàng: 42403XV2C1

Mã đặt hàng: 37717033

Thông tin bao bì ngoài

Chiều cao: 6 cm

Chiều dài: 11 cm

Chiều rộng: 10 cm

Mô tả sản phẩm

Loại bóng: D3S

Ứng dụng: Đèn chiếu xa, Đèn chiếu gần

Chung loại và màu sắc: D3S X-tremeVision

Xác thực ECE: C0

Dây sản phẩm: Xenon X-tremeVision gen2

Công nghệ:

Xenon

Chân cắm: PK32d-5

Thông tin sản phẩm đóng gói

Tổng trọng lượng trên bộ phận: 77 g

Chiều cao: 9 cm

Chiều dài: 5 cm

MOQ (dành cho chuyên gia): 2

Số lượng gói:

1

Chiều rộng: 5 cm

Thông số thị trường

Ưu điểm mong muốn: Nhiều ánh sáng hơn

Điểm vượt trội sản phẩm: Tạo ra nhiều ánh sáng hơn

