



飛利浦 Ultinon HID  
6000K  
頭燈燈泡

燈具類型：D4R  
2 入裝  
42 V, 35 W

42406WXX2



## 駕馭屬於您的時尚

立即升級採用 6000K 白色閃光

飛利浦 Ultinon HID (WX) 是一款 6000K 的氙氣 HID 白光燈泡，讓您的愛車在奔馳間散發卓然不群的氣質

### 6000K 白色閃光讓愛車更有型

- Ultinon HID (WX) 為氙氣頭燈的升級版本

### 使用氙氣 HID，充分提升安全性

- 氙氣 HID 燈泡的強力光線能充分提升安全性

### 原廠設備製造商

- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌
- 飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成
- 飛利浦車燈非常能抵禦潮溼氣候
- 飛利浦車燈高度抗紫外線

# PHILIPS

## 頭燈燈泡

燈具類型：D4R 2 入裝，42 V，35 W

# 焦點

### 6000K 白色閃光升級

飛利浦 Ultinon HID (WX) 燈專為期望愛車風格獨具的車主所設計。6000K 閃亮白光著實讓您的愛車比其他車輛更加奪目。

### 使用氙氣 HID，充分提升安全性

氙氣 HID (高強度放電) 燈的亮度高出兩倍\*，能在各種狀況下提升行車安全。氙氣 HID 燈所產生的強力白光可與日光相提並論。且研究也顯示，相較於傳統車燈，氙氣汽車照明有助於駕駛專注道路狀況，也能更快辨識出障礙物及道路標誌。\* 與標準鹵素燈泡比較

### 車廠愛用



一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

### 高品質石英玻璃



阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2650°C，玻璃 800°C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的光線

### 抗潮溼

只有採用石英玻璃製成的發熱燈泡 (燈絲 2650°C，玻璃 800°C) 可以抵抗溫度衝擊：例如，當您的車頭燈破損，又開經水坑時，如果有一滴冷水接觸到高溫燈泡，就會造成溫度衝擊。

### 抗紫外線



飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長

42406WXX2

# 規格

### 包裝資料

- 包裝：X2
- EAN1: 8727900373400
- EAN3: 8727900373417

### 電力特性

- 電壓：42 V
- 瓦數：35 W

### 使用壽命

- 使用壽命：B3/Tc = 800/1500

### 照明特性

- 色溫：6000 K
- 亮度：2400 ± 250 流明

### 行銷規格

- 期望效果：燈光更加亮白
- 產品特色：6000K

### 外包裝資訊

- 每件總重：1.15 kg
- 高度：14 cm
- 長度：35 cm
- 寬度：17.5 cm

### 包裝產品資訊

- 每件總重：108 g
- 高度：7 cm
- 長度：12.5 cm
- 每件淨重：18.1 g
- 包裝數量 / MOQ: 10
- 寬度：16 cm

### 產品說明

- 應用：遠光燈，近光燈
- 機座：P32d-6
- 符合 ECE: 否
- 標示 ECE: n/a
- 範圍：白色氙氣，Ultinon HID (WX), Ultinon HID 6000K
- 技術：氙氣
- 型號：D4R WX
- 類型：D4R

### 訂購資訊

- 訂購代碼：37340028



發行日期 2020-02-03

版本：10.0.1

12 NC: 8670 001 18819

© 2020 Philips Lighting Holding B.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Philips Lighting Holding B.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

\* 應用依燈泡類型而異