



フィリップス X-treme
Ultinon HID (XG)
ヘッドランプ用 LED バ
ルブ

バルブタイプ : D4S/R 共用
2 個入
42V、35W

42422XGX2JP

スタイルと安全を実現する走り

6000K の明るい白色 HID 光へ

フィリップス X-treme Ultinon HID (XG シリーズ) は、S/R 共用タイプの HID バルブです。純正 HID バルブの印象からぐっと変えたいドライバーに最適です。6000K の白色光がヘッドランプの存在感を際立たせます。

スタイルアップする 6000K の明るい白色光

- X-treme Ultinon HID (XG シリーズ) は明るい白色光の HID バルブにドレスアップしたい方に最適

明るい HID バルブで視認性を確保

- フィリップス XG シリーズは同じ色温度 : 6000K の WX シリーズと比較し、上位グレードにあたります。

S/R 共通仕様の製品デザイン

- S/R 共通仕様の製品デザイン

キセノン品質で耐久性の高い自動車用照明

- 高品質のクォーツガラスを使用したフィリップスの自動車用照明
- 防湿性に優れたフィリップスの自動車用照明
- 紫外線 (UV) をカットするフィリップスの自動車用照明

OEM

- フィリップスは主要な自動車メーカーに選ばれています。
- 受賞歴のある自動車用照明メーカー

PHILIPS

ヘッドランプ用 LED バルブ
バルブタイプ : D4S/R 共用 2 個入, 42V, 35W

特長

6000K の明るい白色 HID 光へ

フィリップス X-treme Ultinon HID (XG シリーズ) ランプは、愛車の印象をぐっと引き立てたいドライバーに最適です。6000K の明るい白色光が愛車の存在感を際立たせます。

6000K のホワイト照射光で視認性の向上

X-treme Ultinon HID (XG シリーズ) は、同じ色温度帯 6000K の WX シリーズに比べ、より明るい光を発するため、路上での視認性が高まります。6000K の白い照射光は、白線やガードレール道路標識などの白い色をより白く際立たせます。

使いやすい S/R 共通仕様

フィリップス X-treme Ultinon HID (XG) では、プロジェクターヘッドランプ用 (S) とリフレクターヘッドランプ用 (R) を間違える心配がありません。特許取得済みの遮光膜：ピンストライプデザインとバルブ台座は S/R 共通仕様のため、フィリップス XG シリーズ (D2 または D4) を選べばアタッチメントの取付/取り外しの手間がありません。

自動車メーカーの選択

フィリップスは 100 年にわたり、自動車照明業界の最先端で技術革新を推進してきましたが、今ではその技術は自動車の標準仕様となっています。キセノン HID テクノロジーを発明したのはフィリップスです。今日では、ヨーロッパでは 2 台に 1 台、世界では 3 台に 1 台の車にフィリップスの照明が搭載されています。

高品質のクォーツ (石英) ガラス



UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂

の危険性を抑えます。フィリップスの石英ガラス (フィラメント 2650 °C、ガラス 800 °C) は過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。ランプ内の圧力上昇を抑制する機能をもった UV カット石英ガラスが、より強力なバルブの製造を可能にしています。

防湿性

熱温度衝撃には、石英ガラス (フィラメント 2650 °C、ガラス 800 °C) でできたバルブのみが耐えられます。熱温度衝撃は、熱くなった電球に 1 滴の冷水が落ちた場合などに発生します。ヘッドライト部分が壊れた状態で雨の中を走行したときに、起こりえる状況です。

UV カット



有害な紫外線からヘッドライトを保護するコーティング技術を採用したフィリップスの UV カット石英ガラスは、どんな運転状況にも適応し、耐久性にも優れています。

推奨された自動車用照明



当社の照明は自動車専門家にしばしば称賛されています。

42422XGX2JP

仕様

パッケージデータ

- JANCODE: 8727900378788
- EAN3: 8727900378801
- パッケージ種類: X2

セールスポイント

- 期待される効果: 6700K の蒼白光、ドレスアップに最適
- 製品特長: 6000K

電源仕様

- 対応電圧: 42 V
- ワット数: 35 W

製品寿命

- 寿命: B3/Tc = 800/1500

光束

- 色温度: 6000 K
- 光束 (lm): 2850

製品仕様

- アプリケーション: ハイビーム, ロービーム
- 名称: D4S / R XG
- ECE 認証: 未取得
- シリーズ名: X-treme Ultinon XG, X-treme Ultinon HID (XG)
- 光源: キセノン
- バルブタイプ: D4S / R
- ベース: P32d

梱包製品情報

- 1 箱あたりの総重量: 115 g
- 高さ: 7 cm
- 長さ: 12.5 cm
- 1 箱あたりの本体重量: 18.1 g
- 発注単位 / MOQ (最低発注数量): 10
- 幅: 16 cm

外装箱情報

- 1 箱あたりの総重量: 1.15 kg
- 高さ: 14 cm
- 長さ: 35 cm
- 幅: 17.5 cm

注文情報

- 注文コード: 37878830
- 品番: 42422XGX2JP



発行日 2019-09-27

バージョン: 5.1.1

12 NC: 8670 001 52282

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Philips Lighting Holding B.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com