

Philips
Професионален LED
телевизор

42" EasySuite
LED
DVB-T/C MPEG 2/4

42HFL3008D



Изгодна цена за този модерен дизайн

с информационни страници и отдалечена инсталация

С този енергийно-ефективен LED телевизор ще се наслаждавате на предимствата на специализираните функции за хотели. Позволете на гостите си да закупят платено съдържание, информирайте ги с информационните страници на хотела и използвайте най-новата отдалечена технология за инсталация без усилия.

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения

- Превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
- Съвместимост с MyChoice за непрекъснати парични постъпления
- SmartInstall за лесно дистанционно инсталиране и поддръжка
- Вграден свързващ панел
- Показване на часовник на екрана за оптимално удобство на гостите
- Пълни режими "Хотел", "Болница" и "Затвор"

Разнообразяване на развлеченията за гостите

- SmartInfo за специализирани страници с информация за хотела, дори офлайн
- Връзка за допълнителни слушалки за уединено слушане
- Съвместимост с повикване на сестра, оптимизирана за сектора на здравеопазването

Устойчиво и безопасно

- Ниско потребление на енергия
- Екологичен дизайн и корпус със забавители на пламък

PHILIPS

Акценти

Съвместим с MyChoice

MyChoice е прост и евтин начин да предложите на гостите си първокласни телевизионни канали. При това, той генерира допълнителен поток от парични постъпления, който ви позволява да възстановите първоначалната си инвестиция за телевизора.

Вграден свързващ панел

Вграденият свързващ панел позволява на вашите гости да свързват безпроблемно своите устройства към вашия телевизор, без да е необходим външен свързващ панел.

Екологичен дизайн

Устойчивостта е неделима част от начина, по който работи Philips. Телевизорите Philips са проектирани и произведени съобразно нашите принципи за екодизайн, насочени към минимизиране на вредното въздействие върху околната среда чрез пониско потребление на енергия, премахване на опасните вещества, снижаване на теглото, по-ефективни опаковки и по-добра пригодност за рециклиране. Телевизорите Philips са със специален корпус със забавители на пламък. Независимите изпитания, проведени от

противопожарните служби, показват, че докато обикновено телевизорите могат и да усилят един домашен пожар, причинен от външен източник, телевизорите Philips не разгарят пожара.

Full HD светодиоден телевизор



Най-авангардната технология на светодиодна подсветка в този Full HD светодиоден телевизор съчетава красивата минималистична конструкция със зашеметяващо качество на картината и най-ниското потребление на енергия в категорията. Освен това, тя не използва никакви опасни материали. Така със светодиодната подсветка се радвате на ниско потребление на енергия, висока яркост, невероятен контраст, рязкост и живи цветове.

SmartInfo

SmartInfo ви позволява да предоставяте на гостите информация за хотела или града чрез "Информация за хотела". Гостите имат достъп до страниците с информация за хотела, които можете да променяте редовно и лесно с актуална информация за всичко най-ново във вашия хотел.

SmartInstall

SmartInstall превръща инсталирането и поддръжката на вашите телевизори в изключително лека задача. С един лесен за използване уеб инструмент сега можете да конфигурирате и инсталирате телевизорите от разстояние, без да посещавате стаите! Така спестявате време и не притеснявате гостите си. Дали ще актуализирате страниците с информация за хотела или ще инсталирате нови канали, SmartInstall ще се справи със задачата.

Часовник на екрана

С нашия нов часовник на екрана гостите лесно могат да разберат местното време. С едно натискане на бутон часовникът се показва на екрана на телевизора, комбинирайки подобрена видимост и пониска консумация на енергия.

Зелен енергиен етикет

От много години Philips работи активно върху намаляването на консумацията на енергия на телевизорите си както във включен режим, така и в режим на изчакване, в резултат на което повечето телевизори Philips получиха зелени енергийни етикети на ЕС от 2010г. Колкото по-зелен е етикетът, толкова по-ниска е консумацията във включен режим. Това води до по-ниски сметки за електроенергия и по-слабо влияние върху околната среда.



Спецификации

Картина/дисплей

- Дисплей: LED Full HD
- Размер на екрана по диагонал: 42 инч / 107 см
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Яркост: 300 cd/m²
- Зрителен ъгъл: 178° (гор.)/178° (верт.)
- Подобрение на картината: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Динамичен контраст на екрана: 100 000:1

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

Тuner/приемане/предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Цифров телевизор: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-S MPEG2/MPEG4
- Телевизионна система: PAL, SECAM
- Възпроизвеждане на видео: PAL, SECAM, NTSC

Звук

- Изходна мощност (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Подобрение на звука: Автоматично изравняване звук, Incredible Surround, Регулиране на високи и ниски честоти, Clear Sound

Възможности за свързване

- Странични изводи за свързване: Изход за слушалки, Слот за общ интерфейс (CI-CI+), USB, HDMI вход
- Задни конектори: Антена IEC75, HDMI вход, IR вход/изход (3,5-мм мини жак), Съединител SCART, Вход за компонентно видео + L/R (ляво/дясно), Изход S/PDIF (коаксиален), Сервизен съединител

Удобство

- Лесно инсталиране: Разширен хотелски режим, Система за автоматично настройване (ATS), Автом. инсталиране на канали (ACI), Автоматично задаване на име на програма, Автоматично запаметяване, Клонирание на настройките на телевизора през USB, Клонирание на настройките на телевизора през RF, Заклучване на менюто за инсталиране, Защитен достъп до менюто, Заклучване на клавиатурата
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), 1 списък с канали, аналогови/цифрови, Екранно меню, Списък на програмите, Бутони за управление, на гърба, Графичен потребителски интерфейс
- Комфорт: Функции за гостите на хотели, Приветствие, Канал за включване, Ограничаване на силата на звука, Таймер за заспиване
- Интерактивни характеристики за хотели: Съвместим със свързващ панел, Блокиране на

- автоматичната актуализация на каналите, Блокиране на ефирното изтегляне на софтуер, SmartInstall, MyChoice, ThemeTV Lite, SmartInfo (Сцени)
- Режим "затвор": Текст, MHEG, USB, EPG, суб-блок
- Часовник: Часовник на екрана, Таймер за събуждане, Мелодии за събуждане, Таймер за заспиване
- Подобрения в часовника: Синхронизиране на часа чрез TXT/DVB
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни, ЕСП "Сега и следваща"
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегляне на екрана за филми 16:9, Широк екран, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Авто формат
- Дистанционно управление: разпознаване на изтощена батерия, защита срещу кражба с батерия
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстройван през USB, Фърмуер, надстройван през RF
- Други удобства: заключване "Кенсингтън"

Грижа за здравето

- Управление: Съвместим със системи за повикване "пациент-медицинска сестра", Многоцелево дистанционно управление
- Удобство: Изход за слушалки, Независимо спиране на основния високоговорител
- Безопасност: Двойна изолация клас II

Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: USB
- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Поддръжка на кодеци: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Контейнери: AVI, MKV
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WMA (v2 до v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG, BMP, GIF, PNG

Power

- Мрежово захранване: AC 220-240 V, 50/60 Hz
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 57 W
- Енергиен етикет с клас: A
- Консумация на енергия годишно: 83 kWh
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,3 W
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C

Екологични спецификации

- Безопасност: Корпус със забавители на пламък
- Режим на готовност с нисък разход на енергия
- SmartPower Eco

Размери

- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 972 x 586,3 x 71,6 мм
- Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д):

- 972 x 630 x 250 мм
- Тегло на изделието: 10,94 кг
- Съвместим с VESA конзола за стена: 200 x 200 мм

Акcesoари

- Кабели: IR вход/изход 3,5-мм мини жак за кабел RJ-48
- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление 22AV1108B/12, Батерии за дистанционното, Захранващ кабел, Настолна стойка, Гаранционна карта, Брошура за правни въпроси и безопасност
- Допълнителни акcesoари: Дистанционно за настройка 22AV8573/00



Дата на издаване
2014-08-12

Версия: 4.3.2

12 NC: 8670 001 08291
EAN: 87 12581 70143 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com