

Philips  
Professional LED LCD TV

**42" EasySuite**

LED DVB-T/C MPEG 2/4

**42HFL3016D**



## Tee lähtemätön vaikutus vieraisiisi.

### Philipsin Hospitality-LED-LCD-TV

Tämä moderni ja energiaa säästävä Hospitality Full HD LED LCD -TV tuo käyttöösi digitaalitelevision edut. Vieraasi tuntevat itsensä tervetulleiksi ja kokevat erinomaisen katseluelämyksen.

#### **Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys**

- Upea LED-kuva ja uskomaton kontrasti
- MyChoice-yhteensopivuus lisää tuottoa
- Täydelliset tilavalinnat hotelli-, terveydenhuolto- ja vankilakäyttöön
- Integroitu yhteyspaneeli
- Asennusvalikon lukitus

#### **Erilaiset vierailuelämykset**

- Helppo kanavien selaus ThemeTV Litellä
- Hotel Scenealla räätälöidyt info- ja aloituskanavat
- Erillinen kuulokeliitäntä yksityiseen kuunteluun

#### **Ympäristöä säästävä ja turvallinen**

- Alhainen virrankulutus
- Käyttämällä vihreää painiketta vieraat voivat säästää vieläkin enemmän energiaa.
- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo

**PHILIPS**

sense and simplicity

## Kohokohdat

### MyChoice-yhteensopiva

MyChoice on helppo ja edullinen tapa tarjota vieraille maksullisia TV-kanavia. Samalla saat sen kautta jatkuvaa lisävoittoa TV:n hinnan vastineeksi.

### ThemeTV Lite

Theme TV:n käyttöliittymän avulla asiakkaat löytävät vierasvalikosta helposti oman maansa kanavat, uutiset ja hotellin tiedot ilman vuorovaikutteista viihdejärjestelmää.

### Hotel Scenea

Hotel Scenealla voit valita ja tallentaa kuvan, jota käytetään televisiossa aloitus- tai infokanavalla.

### Integroitu yhteyspaneeli

Integroidun yhteyspaneelin avulla vieraat voivat liittää omia laitteitaan saumattomasti televisioon ilman ulkoista yhteyspaneelia.

### Vihreä painike

Käyttämällä vihreää painiketta vieraat voivat säästää vieläkin enemmän energiaa. He voivat valita voimakkaamman taustavalon himmennuksen tai ruudun sammuttamisen radion kuuntelun ajaksi. Tässä yksi tapa lisää, miten voi säästää hotellin käyttökustannuksissa ja samalla saada hotellivieraat itse osallistumaan.

### Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain

tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.

### Full HD LED-TV



Tässä Full HD LED-TV:ssä yhdistyvät markkinoiden kehittynein LED-valaisuteknikka, näyttävä minimalistinen muotoilu, uskomaton kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus. LED-valaisuteknikassa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia materiaaleja. LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta kuvasta, uskomattomasta kontrastista ja terävyydestä sekä elävistä väreistä.

### Vihreä ympäristömerkki

Energialuokka A

Philips on useiden vuosien ajan pyrkinyt ennakoivasti vähentämään televisioidensa käytön ja valmiustilan virrankulutusta. Sen ansiosta useimmille Philips-televisioille on vuonna 2010 myönnetty EU:n vihreä energiamerkintä. Mitä vihreämpi merkki on, sitä vähemmän laite kuluttaa virtaa käytössä. Sähkölaskusi on pienempi ja laite ympäristöystävällisempi.



# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö

- Näyttö: LED, Full HD
- Ruudun halkaisija: 42 tuumaa / 107 cm
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kuvasuhde: 16:9
- Kirkkaus: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 100 000:1
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, 100 Hz:n PMR-liiketarkkuus
- Rungon väri: Musta

## Ääni

- Lähtöteho (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Äänenparannus: Autom. äänenvoimakkuuden tasointi, Kirkas ääni, Incredible Surround -ääni

## Liitännät

- HDMI-liitännöiden määrä: 3
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- Scart-liitännöiden lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- AV-liitännöiden määrä: 1
- USB-liitännöiden lukumäärä: 1
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o)
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel)
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtäjä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Toisto yhdellä painikkeella

## Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Toistettavat musiikkitiedostot: MP3
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG
- Multimedialitännät: USB

## tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

## Käytön mukavuus

- Helppo asennus: Kehittyneet Hotelli-tila, Automaattiohjelman nimeäminen, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automaattitallennus, TV-asetusten kloonaminen radiotaajuuksien kautta, TV-asetusten kloonaminen USB:n kautta

- Helppokäyttöinen: 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen, Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo, Sivupainike
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, 14:9-elokuvaajajennus, 16:9-elokuvaajajennus, Tekstityksen suurennus, Super Zoom, Laajakuva
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Päivitettävä ohjelmisto radiotaajuuksien kautta
- Käyttömukavuus: Hotelliasiakastoiminnot, Unijastin, Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Tervetuliaisviesti
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas, EPG, Now + Next
- Vuorovaikutteiset hotellitoiminnot: Automaattisen kanavapäivityksen esto, Estä antenniverkon ohjelmistolataukset, MyChoice, ThemeTV Lite
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko
- Vankilatilat: Txt, MHEG, USB, EPG, aliyksikkö
- Kaukosäädin: akun varkaudenesto, lataus vähissä - ilmaisin
- Kaukosäätimen tyyppi: 22AV1104D (RC6)

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM

## Virta

- Verkkovirta: 220-240 V, 50 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,3 W
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila, Kuvanmykistys (radio)
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: <0,3 W
- Vuosittainen energiankulutus: 91 kWh
- Virrankulutus (tyypillinen): 62 W
- Energiatohokkuusluokka: A

## Mitat

- Laatikon mitat (L x K x S): 1205 x 702 x 160 mm
- Laitteen mitat (L x K x S): 977,2 x 589 x 42,9 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 977,2 x 628,7 x 210 mm
- Tuotteen paino: 12,9 kg
- Tuotteen paino (+jalusta): 15,3 kg

- Paino pakattuna: 18,7 kg
- Yhteensopiva seinäteline: 400 x 400 mm

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäädin, Pöytäjalusta, Takuvivikko, Kaukosäätimen paristot
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin 22AV8573/00, Seinäkiinnitys (kallistus) 22AV3100/10

## Green-sarjan tekniset tiedot


- Virransäästötila: KYLLÄ

## Terveydenhuoltoala

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin
- Käytön mukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton pääkaiuttimen mykistys
- Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka

## Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2



Julkaisupäivä 2013-02-03

Versio: 3.1.3

12 NC: 8670 000 92977  
EAN: 87 12581 65376 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)