

Philips
Televizor profesional cu
LED-uri

EasySuite+ de 42"

LED MPEG DVB-T/C 2/4

42HFL3017D



Impresionați-vă oaspeții, în cel mai eficient mod

cu tehnologie LED superioară

Cea mai bună experiență de vizionare pe un televizor cu LED subțire și eficient energetic. Permiteți-le oaspeților dvs. să cumpere conținut premium și să utilizeze cea mai recentă tehnologie de la distanță pentru o instalare fără efort.

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Imagini LED excepționale cu un contrast extraordinar
- Compatibilitate MyChoice pentru venituri repetate
- SmartInstall pentru instalare și întreținere simplă, de la distanță
- Panou de conectivitate integrat
- Moduri complete hotel, asistență medicală și închisoare

Diferențierea experienței oaspeților

- SmartInfo pentru pagini cu informații de marcă pentru hoteluri chiar și offline
- ThemeTV Lite pentru navigare ușoară prin canale
- Conexiune suplimentară pentru căști pentru ascultare personală

Viabil și sigur

- Consum redus de energie
- Butonul verde permite oaspeților să economisească chiar și mai multă energie
- Design ecologic și carcasă ignifugă

PHILIPS
sense and simplicity

Repere

Mod hotel, spital, închisoare

Toate caracteristicile necesare pentru utilizare profesională în medii în care se cere mai mult decât într-o cameră de zi. De la blocarea volumului și a meniului la testări mai riguroase ale materialelor, economie de energie, telecomenzi antifurt și caracteristici dedicate pentru asistență medicală și închisoare pentru a permite aplicații pentru nișe de piață.

Compatibil MyChoice

MyChoice oferă un mod simplu și ieftin de a le oferi oaspeților dvs. canale TV premium. În același timp asigură un flux de venit suplimentar care vă permite să vă recuperați investiția inițială în televizor.

ThemeTV Lite

Theme TV Lite oferă o interfață de utilizator ușor de utilizat, care oferă oaspeților oportunitatea de a naviga în meniul pentru oaspeți, pentru a găsi ușor canalele din țara lor, știri și informații despre hotel, fără a fi necesar un sistem de divertisment interactiv.

Panou de conectivitate integrat

Panoul de conectivitate integrat le permite oaspeților dvs. să își conecteze perfect dispozitivele personale la televizorul dvs., fără a fi necesar niciun panou de conectivitate extern.

Buton verde

Cu butonul verde oaspeții au posibilitatea de a economisi chiar și mai multă energie pe televizor optând pentru o iluminare mai puternică din spate sau oprind ecranul atunci când ascultă la radio. Un alt mod de a reduce

costul de funcționare al hotelului implicând oaspeții în mod direct.

Design ecologic

Viabilitatea este parte integrantă din concepția Philips asupra activităților sale. Televizoarele Philips sunt proiectate și produse conform principiilor noastre de Design Ecologic orientate către minimizarea impactului general asupra mediului, prin diminuarea consumului de energie, îndepărtarea substanțelor periculoase, micșorarea greutateii, ambalarea mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De asemenea, televizoarele Philips au o carcasă specială, confecționată dintr-un material ignifug. Testele independente realizate de pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele pot intensifica uneori incendiile provocate de surse externe, televizoarele Philips nu contribuie la propagarea acestora.

Televizor LED Full HD



Tehnologia de iluminare cu leduri cea mai avansată a acestui televizor LED Full HD combină un design minimalist, atractiv cu o calitate uimitoare a imaginii, precum și cel mai redus consum de energie din categoria sa. Pe deasupra, tehnologia de iluminare cu LED-uri nu conține materiale periculoase. Astfel, prin iluminarea din spate cu LED puteți să vă

bucurați de un consum redus de energie, o luminozitate ridicată, contrast și claritate incredibile și culori vii.

SmartInstall

SmartInstall simplifică instalarea și întreținerea televizorului dvs. Cu un instrument web simplu de utilizat, acum puteți configura și instala de la distanță televizorul fără a fi nevoie să vă deplasați! Astfel economisiți timp și sunteți sigur că nu deranjați oaspeții. Indiferent că este vorba de actualizarea paginilor de informații ale hotelului sau de instalarea de canale noi, SmartInstall se descurcă cu toate.

SmartInfo

SmartInfo vă permite să furnizați clienților dvs. informații despre oraș sau despre hotel prin intermediul informațiilor hoteliere. Oaspeții dvs. au acces la paginile de informații ale hotelului, care pot fi schimbate regulat și simplu pentru a-i ține la curent cu ultimele dezvoltări din hotel.

Energie

Philips s-a angajat să-și îmbunătățească în fiecare an eficiența energetică. Și, ca urmare, majoritatea produselor Philips au obținut etichete energetice ecologice. Cu cât este mai verde eticheta, cu atât este mai redus consumul de energie, cu atât este mai mică factura la energie și cu atât este mai prietenos cu mediul.



Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran: 42 inch / 107 cm
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Rezoluție panou: 1920 x 1080 p
- Luminozitate: 400 cd/m²
- Caracteristici superioare imagine: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Hz
- Contrast dinamic al ecranului: 100.000:1
- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V)
- Culoare carcasă: carcasă neagră super-lucioasă
- Afisha: LED Full HD

Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
- Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 1920x1080p

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Sistem TV: PAL, SECAM
- Redare video: PAL, SECAM, NTSC
- TV digital: DVB-C MPEG4*, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Caracteristici superioare sunet: Echilibrare automată a volumului, Sunet clar, Incredible Surround, Control înalte și joase

Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 3
- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Sistem în standby, Pass-through telecomandă, Control sistem audio
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Interfață comună Plus (CI+), leșire audio digitală (coaxială), leșire căști, Intrare PC VGA + Intrare audio S/D, Boxe pentru baie, leșire IR
- Număr de conexiuni AV: 1
- Număr de intrări componente (YPbPr): 1
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- Număr de USB-uri: 2
- Caracteristici HDMI: Audio Return Channel

Confort

- Ușor de instalat: Plug & Play, Mod avansat Hotel, Sistem de reglare automată (ATS), Reglaj digital

- PLL, Instalare automată a canalelor (ACI), Denumire automată a programelor, Memorare automată, Clonare a setărilor TV prin USB, Blocarea meniului de instalare, Acces la meniul de securitate, Blocarea tastaturii, Clonare a setărilor TV prin RF
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, On Screen Display, Listă de programe, Control lateral, Interfață grafică pentru utilizator, 1 listă de canale analogică/digitală
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Mesaj de întâmpinare, Canal de pornire, Limitarea volumului, Timer Sleep
- Funcții hoteliere interactive: Blocarea actualizării automate a canalelor, MyChoice, ThemeTV Lite
- Mod închisoare: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Teletext: Smart Text (1000 pagini)
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe (8 zile), Ghid electronic de programe Now + Next
- Ajustări format ecran: 4:3, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Ecran lat, Zoom subtitrare, Super zoom, Format automat
- Tip telecomandă: 22AV1108A (RC6)
- Telecomandă: detectare a descărcării bateriei, protecție antifurt pentru baterie
- Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil prin USB, Firmware cu posibilitate de upgrade prin RF
- Alte avantaje: Blocare Kensington
- Ceas: Cronometru oprire
- Caracteristici superioare ceas: Sincronizare oră prin TXT/DVB

Asistență medicală

- Control: Telecomandă multifuncțională
- Confort: leșire căști, Difuzor principal independent mut
- Siguranță: Compatibil cu sistemul de apelare infirmiere, Clasa II izolație dublă

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB
- Formate de redare video: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Containere: AVI, MKV, WMV9/VC1
- Formate redare muzică: MP3
- Formate redare imagini: JPEG

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatură ambiantă: între 5 °C și 35 °C
- Consum anual de energie: 91 kW h
- Consum în standby: <0,3 W
- Clasă de etichetare energetică: A
- Alimentare eticheta energetică UE: 62 W
- Funcții economisire energie: Mod Eco, Dezactivare sonor imagine (pentru radio)

Specificații pentru protecția mediului


- Siguranță: Carcasă ignifugă
- Consum redus în regim standby
- SmartPower Eco

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 977,2 x 589 x 42,9 mm
- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 977,2 x 628,7 x 210 mm
- Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 1205 x 702 x 160 mm
- Greutate produs: 12,9 kg
- Greutate produs (+ stativ): 15,3 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 18,7 kg
- Sistem de montare compatibil VESA: 400 x 400 mm

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu de alimentare, Suport pentru masă, Certificat de garanție
- Accesorii opționale: Configurare 22AV8573/00 de la distanță



Data apariției 2013-04-02

Versiune: 3.2.3

12 NC: 8670 000 92974
EAN: 87 12581 65374 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com