



Philips
Profesionální televizor
LCD

EasySuite, 107 cm (42")

LCD DVB-T/C MPEG 2/4

42HFL3233D



Udělejte na hosty co největší dojem

Televizor LCD Philips Hospitality

S tímto moderním televizorem LCD Hospitality s nízkou spotřebou si můžete užít všechny výhody digitální televize. Vaši hosté si mohou s tímto profesionálním hotelovým televizorem vychutnat vřelé přivítání a skvělý zážitek ze sledování.

Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení

- Displej LCD Full HD s rozlišením 1920 x 1080p
- Plné režimy pro hotely, nemocnice a věznice
- Kompatibilita s funkcí MyChoice k zajištění opakovaných příjmů
- Integrovaný připojovací panel
- Uzamčení nabídky pro instalaci

Pestrost zážitků pro hosty

- ThemeTV Lite umožňuje snadné procházení kanály
- Díky funkci Hotel Scenea přizpůsobíte informace a úvodní obrazovku
- Připojení dalších sluchátek pro osobní poslech

Trvalý a bezpečný

- Nízká spotřeba energie
- Se Zeleným tlačítkem ušetří hosté ještě více energie
- Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření

PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

Displej LCD Full HD 1920 x 1080p



Obrazovka Full HD nabízí širokoúhlé rozlišení 1920 x 1080p, které představuje nejvyšší rozlišení pro nejlepší kvalitu obrazu. Je plně připravena pro budoucí vylepšení, jelikož podporuje signály s rozlišením 1080p ze všech zdrojů, včetně nejnovějších, např. Blu-ray a pokročilé HD herní konzole. Zpracování signálu je podstatně vylepšeno, aby podporovalo vyšší kvalitu signálu a rozlišení. Poskytuje skvělý obraz Progressive Scan bez blikání s vynikajícím jasnem a barvami.

Kompatibilní s funkcí MyChoice

Funkce MyChoice představuje jednoduchý způsob s nízkými náklady, jak hostům

zpřístupnit placené televizní kanály. Současně průběžně přináší dodatečné příjmy, které umožňují umořit vaši počáteční investici do televizoru.

ThemeTV Lite

Funkce ThemeTV Lite nabízí jednoduché uživatelské rozhraní, které hostům nabízí možnost procházet nabídku pro hosty a najít si snadno a bez potřeby interaktivního zábavného systému kanály z vlastní země, zprávy a informace o hotelu.

Hotel Scenea

Funkce Hotel Scenea umožňuje vybrat a uložit v televizoru obrázek, který je možné použít jako úvodní obrazovku a pro info kanál.

Integrovaný připojovací panel

Integrovaný připojovací panel umožňuje hostům bezproblémově připojovat k televizoru svá vlastní zařízení bez nutnosti použít externí připojovací panel.

Zelené tlačítko

Hosté mohou při používání televizoru ušetřit ještě více energie díky Zelenému tlačítku, které více ztlumí podsvětlení a vypne obrazovku, pokud host poslouchá rádio. Je to další způsob, jak snížit provozní náklady hotelu přímým zapojením hostů.

Design přátelský k životnímu prostředí

Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou součástí toho, jak společnost Philips přistupuje k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají též speciální kryt z materiálu, který omezuje oheň. Nezávislé testy provedené službami požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné televizory po styku s plameny mohou požár v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření ohně nepřispívají.

Specifikace

Obraz/displej

- Úhlopříčka obrazovky: 42 palců / 107 cm
- Poměr stran: Širokoúhlá obrazovka
- Typ obrazovky: Aktivní TFT LCD displej WXGA+
- Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
- Jas: 400 cd/m²
- Reakční doba (typická): 5 ms
- Vylepšení obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Hřebenový filtr 3D, Zdokonalení barev, Zdokonalení barevných přechodů, Technologie Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, zdokonalení přechodů jasu, Nastavení ostrosti, 3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu), Automatická korekce pleťových odstínů, Zdokonalená funkce Dynamic contrast, Zpracování 1080p 24/25/30 Hz, Zpracování 1080p 50/60 Hz, Active Control
- Dynamický kontrast obrazovky: 50 000:1
- Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou
- Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V)
- Barva skříňky: Přední část v dekorativní vysoce lesklé černé s černou skříňkou

Podporovaná rozlišení

Video formáty

| Rozlišení | Obnovovací frekvence |
|-----------|-----------------------|
| 480i | 60 Hz |
| 480p | 60 Hz |
| 576i | 50 Hz |
| 576p | 50 Hz |
| 1080i | 50 Hz, 60 Hz |
| 720p | 50, 60 Hz |
| 1080p | 24, 50, 60 Hz |
| 1080p | 24, 25, 30, 50, 60 Hz |

Počítačové formáty

| Rozlišení | Obnovovací frekvence |
|-------------|----------------------|
| 640 x 480 | 60 Hz |
| 800 x 600 | 60 Hz |
| 1024 x 768 | 60 Hz |
| 1280 x 1024 | 60 Hz |
| 1280 x 720 | 60 Hz |
| 1280 x 768 | 60 Hz |
| 1360 x 768 | 60 Hz |

Tuner/příjem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Počet kanálů předvoleb: 999
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF,

VHF

- systém TV příjmu: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K, PAL D/K, SECAM D/K
- Přehrávání videa: PAL, SECAM, NTSC
- Digitální příjem: DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4*

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 10 W
- Zvukový systém: Stereo NICAM
- Vylepšení zvuku: Automatická úprava hlasitosti, Incredible Surround, Funkce Smart Sound, Regulace výšek a basů

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení

- Počet konektorů Scart: 1
- Počet připojení HDMI: 2
- Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, RGB, Vstup kompozitního videa CVBS
- Čelní / boční přípojky: Vstup audio L/P, Vstup kompozitního videa CVBS, Výstup pro sluchátka, USB 2.0, Rozhraní HDMI v1.3
- HDMI 1: Rozhraní HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Systém v pohotovostním režimu
- Další připojení: VGA vstup pro PC + audio levý/pravý, Anténa IEC75, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Výstup S/PDIF (koaxiální)
- Konektor Ext 2: Vstup YPbPr

Pohodlí

- Snadná instalace: Standard Plug & Play, Zdokonalený hotelový režim, Automatické ladění (ATS), Jemné ladění, Digitální ladění PLL, Automatická instalace kanálů (ACI), Automatické pojmenování programů, funkce Autostore, Klonování nastavení televizoru přes rozhraní USB, Uzamčení nabídky pro instalaci, Zabezpečení přístupu do nabídky, Zámek klávesnice, Klonování nastavení televizoru přes rozhraní RF
- Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL), 1kanálový seznam analogový/digitální, Nastavení na obrazovce, Seznam programů, Ovládání na boku přístroje, Grafické uživatelské rozhraní
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host,

- Uvítací zpráva, Kanál po zapnutí, Omezení hlasitosti, Časovač
- Interaktivní hotelové funkce: Blokování automatické aktualizace kanálů, Stahování softwarových bloků z vysílání přenašeného vzduchem, MyChoice, ThemeTV Lite
- Režim Věžnice: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub blok
- Hodiny: Časovač
- Teletext: Teletext Smart text 1000 stránek
- Elektronický programový průvodce (EPG): Průvodce EPG na 8 dnů, Průvodce Now + Next EPG
- Nastavení formátu obrazovky: 4:3, Šířka filmu 14:9, Rozšířený obraz 16:9, Širokoúhlá obrazovka, Zvětšení titulků, Velké zvětšení (Super Zoom), Automatický formát
- Typ dálkového ovladače: 22AV1104C (RC6)
- Dálkový ovladač: detekce slabé baterie, ochrana před krádeží baterie
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru přes RF
- Další výhody: Zámek Kensington

Zdravotní péče

- Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů
- Pohodlí: Výstup pro sluchátka, Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru
- Bezpečnost: Dvojitá izolace třídy II

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: USB
- Formáty přehrávání: MP3, Fotografie JPEG
- Formáty přehrávání videa: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

Spotřeba

- Napájení ze sítě: 220-240V, 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Průměrná roční spotřeba: 145 kWh
- Přítomnost olova: Ano*
- Spotřeba elektrické energie (typická): 120 W

Ekologické specifikace


- Bezpečnost: Kryt omezující oheň
- Pohotovostní režim s nízkou spotřebou: Ano
- SmartPower Eco: Ano

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 1 018 x 635,8 x 83 mm
- Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 1 018 x 683 x 236,4 mm
- Rozměry krabice (Š x V x H): 1220 x 746 x 160 mm
- Hmotnost výrobku: 11,5 kg
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 14,2 kg
- Rozměry VESA: 300 x 200

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Napájecí kabel, Stojan na nábytek, Záruční list
- Volitelné příslušenství: Dálkový ovladač pro nastavení 22AV8573/00, Montáž na stěnu (náklon) 22AV3200/10



Datum vydání 2012-10-11

Verze: 3.0.6

12 NC: 8670 000 75938
EAN: 87 12581 60239 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com