



Philips
TV LCD professional

107 cm (42"), EasySuite

LCD DB-T/C MPEG 2/4

42HFL3233D



Impressione os seus clientes com maior eficácia

Televisor LCD Hospitality da Philips

Com este televisor LCD Hospitality moderno e com eficácia energética, irá desfrutar de todos os benefícios da televisão digital. Os seus clientes irão desfrutar de um acolhimento caloroso e de uma óptima experiência de visualização com este televisor profissional para hotéis.

Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro

- Visor LCD em Full HD com uma resolução de 1920x1080p
- Modos completos para Hotel, Cuidados de Saúde e Prisão
- Compatível com MyChoice para lucros recorrentes
- Painel de conectividade integrado
- Bloqueio do menu de instalação

Diferenciar a experiência de clientes

- ThemeTV Lite para navegação simples nos canais
- Hotel Scenea para uma informação adaptada e um canal inicial
- Ligação adicional para auscultadores, para audição individual

Sustentável e seguro

- Baixo consumo de energia
- O botão ecológico permite aos clientes poupar ainda mais energia
- Design amigo do ambiente e revestimento com retardador de chamas

PHILIPS
sense and simplicity

Destques

Visor LCD Full HD de 1920 x 1080p



O ecrã Full HD possui uma resolução panorâmica de 1920 x 1080p. Esta é a resolução mais elevada de fontes de alta definição para obter a melhor qualidade de imagem possível. É totalmente compatível com tecnologias posteriores, uma vez que suporta sinais de 1080p de todas as fontes, incluindo as mais recentes como Blu-ray e consolas de jogos de alta definição avançadas. O processamento de sinal é extensivamente actualizado para suportar a qualidade e resolução de sinal bastante mais elevada. Produz imagens com varrimento progressivo brilhantes e sem cintilação, com luminosidade e cores fantásticas.

Compatível com MyChoice

O MyChoice disponibiliza uma forma simples e económica para oferecer aos seus clientes

canais de TV premium. Em simultâneo, este proporciona um fluxo de lucros adicional que permite a recuperação do investimento inicial no televisor.

ThemeTV Lite

O ThemeTV Lite oferece uma avançada interface do utilizador que permite aos seus clientes navegar no menu de clientes para encontrar facilmente os canais do seu próprio país, as notícias e informações do hotel, sem necessitar de um sistema de entretenimento interactivo.

Hotel Scenea

O Hotel Scenea permite-lhe seleccionar e guardar uma imagem no televisor que pode ser apresentada ao ligar o televisor ou como canal informativo.

Painel de conectividade integrado

O painel de conectividade integrado permite que os seus clientes liguem facilmente os seus dispositivos pessoais ao seu televisor sem necessitar de um painel de conectividade externo.

Botão ecológico

Com o botão ecológico, os clientes têm a possibilidade de poupar ainda mais energia no televisor, seleccionando uma maior redução da intensidade da retroiluminação ou desligando o ecrã enquanto ouve rádio. Outra forma para reduzir os custos de funcionamento do hotel, enquanto envolve os clientes directamente.

Design amigo do ambiente

A sustentabilidade é parte integrante da filosofia comercial da Philips. Os televisores são concebidos e produzidos de acordo com os princípios do EcoDesign com vista a minimizar o impacto ambiental através de um menor consumo de energia, não utilização de substâncias perigosas, menor peso, embalagens mais eficientes e melhor capacidade de reciclagem. Os televisores Philips integram ainda um revestimento com material retardador de chamas. Testes independentes realizados por serviços de emergência demonstraram que, por vezes, os televisores contribuem para a intensificação de incêndios provocados por fontes externas — ao passo que os televisores da Philips não contribuem para as chamas.

Especificações

Imagem/visualização

- Tamanho do ecrã na diagonal: 42 polegada / 107 cm
- Rácio de aspecto: Panorâmico
- Tipo de ecrã de visualização: TFT Active Matrix WXGA+ LCD
- Resolução do painel: 1920x1080p
- Brilho: 400 cd/m²
- Tempo de resposta (típico): 5 ms
- Melhoramento de imagem: Redução de movimento 3/2 - 2/2, Filtro Digital 3D, Melhoramento das cores, Melhoramento da transição das cores, Digital Crystal Clear, Redução de Ruído Digital, Melhoramento da Transição de Luminância, Ajuste da Nitidez, Desentrelaçamento MA 3D, Correção automática do tom de pele, Melhoramento do contraste dinâmico, Processamento: 1080p, 24 / 25 / 30 Hz, Processamento: 1080p, 50 / 60 Hz, Controlo Activo
- Contraste dinâmico do ecrã: 50.000:1
- Melhoramento de ecrã: Ecrã revestido anti-reflexos
- Ângulo de visualização: 178° (H) / 178° (V)
- Cor da caixa: Frente deco preta de alto brilho com caixa preta

Resolução Suportada do Ecrã

Formatos de vídeo

Resolução	Frequência de actualização
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60Hz

Formatos de computador

Resolução	Frequência de actualização
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz

Sintonizador/recepção/transmissão

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Número de canais predefinidos: 999
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K, PAL D/K, SECAM D/K
- Reprodução de vídeo: PAL, SECAM, NTSC
- Televisão Digital: DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4*

Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 10 W
- Sistema de som: Nicam Estéreo
- Melhoramento do som: Nivelador automático de volume, Incredible Surround, Som Inteligente, Controlos de Graves e Agudos

Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 2

Conectividade

- Número de Scarts: 1
- Número de ligações HDMI: 2
- Scart Ext 1: Áudio E/D, RGB, Entrada CVBS
- Ligações frontais/laterais: Entrada áudio L/R, Entrada CVBS, Saída auscultador, USB 2.0, HDMI v1.3
- HDMI 1: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Standby do sistema
- Outras ligações: Entrada VGA de PC+Entrada Áudio E/D, Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Saída S/PDIF (coaxial)
- Ext 2: Entrada YPbPr

Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: Plug & Play, Modo avançado de hotel, ATS: Sistema Sintonização Automática, Afinar Sintonia, Sintonização digital PLL, ACI: Instalação Automática de Canais, Atribuição Automática dos Nomes dos Programas, Programação automática, Clonagem de definições do televisor via USB, Bloqueio do menu de instalação, Acesso seguro aos menus, Bloqueio de teclado, Clonagem de definições do televisor via RF
- Fácil de Utilizar: Nivelador Automático de Volume (AVL), 1 lista de canais analógicos/digitais, Visualização no ecrã, Lista de Programas, Controlo

- lateral, Interface Gráfica do Utilizador
- Natural: Funcionalidades para Quartos de Hotel, Mensagem de boas-vindas, Canal de activação, Limitação de volume, Temporizador
- Funcionalidades interactivas para hotéis: Bloqueio de actualização automática de canais, Bloqueio de download de software por rede sem fios, MyChoice, ThemeTV Lite
- Modo de prisão: Txt, MHEG, USB, EPG, sub-campo
- Relógio: Temporizador
- Teletexto: 1000 páginas de Texto Inteligente
- Guia de Programação Electrónico: Guia de programação electrónico, 8 dias, Agora + Próximo EPG
- Ajustes de Formato do Ecrã: 4:3, Expansão de filmes 14:9, Expansão de filmes 16:9, Panorâmico, Zoom das Legendas, Super Zoom, Formatação Automática
- Tipo do telecomando: 22AV1104C (RC6)
- Telecomando: Detecção de bateria fraca, Bateria com protecção anti-roubo
- Firmware actualizável: Firmware actualizável através de USB, Firmware actualizável através de RF
- Outras funcionalidades: Bloqueio Kensington

Saúde

- Comando: Telecomando multi-dispositivos
- Funcionalidades: Saída de auscultador, Anulação de som do altifalante principal independente
- Segurança: Isolamento duplo de Classe II

Aplicações multimédia

- Ligações multimédia: USB
- Formatos de reprodução: MP3, Fotografias JPEG
- Formatos de reprodução de vídeo: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

Alimentação

- Alimentação eléctrica: 220-240V, 50/60Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
- Consumo de energia anual: 145 kW h
- Presença de chumbo: Sim*
- Consumo de energia (típico): 120 W

Especificações ecológ.


- Segurança: Estrutura com retardador de chamas
- Baixo consumo em modo de standby
- SmartPower Eco

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 1018 x 635,8 x 83 mm
- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 1018 x 683 x 236,4 mm
- Dimensões da caixa (L x A x P): 1220 x 746 x 160 mm
- Peso do produto: 11,5 kg
- Peso do produto (+suporte): 14,2 kg
- Dimensões VESA: 300x200

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Pilhas para telecomando, Cabo de alimentação, Suporte para mesa, Folheto de Garantia
- Acessórios opcionais: Telecomando de configuração 22AV8573/00, Montagem na parede (inclinação) 22AV3200/10



Data de publicação
2012-10-12

Versão: 3.0.6

12 NC: 8670 000 75938
EAN: 87 12581 60239 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com