

Philips
TV LED professionale

PrimeSuite da 42"

LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

42HFL4007D



Il TV ideale per un utilizzo a valore aggiunto o interattivo

con tutti i principali sistemi di connettività

Con questo TV LCD per il settore alberghiero a risparmio energetico, potrai trarre il massimo vantaggio dalla TV interattiva e dalle funzioni a valore aggiunto offerte dagli hotel. Basta collegare il TV al sistema prescelto per la migliore esperienza visiva a un costo contenuto.

Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Immagini a LED nitide con un contrasto incredibile
- Sistema IPTV integrato per un'interattività ottimale personalizzata
- Compatibilità MyChoice per maggiori entrate
- SmartInstall per manutenzione e installazione remote semplici
- VSecure per la protezione dei contenuti sia su IP che RF
- Serial Xpress Protocol per sistemi interattivi

Differenzia l'esperienza dei tuoi ospiti

- Applicazioni Smart TV con molti servizi dedicati per hotel
- Secure SimplyShare ready - per riprodurre contenuti in streaming sul TV
- SmartInfo per pagine informative degli hotel personalizzate e interattive
- Display con orologio integrato con sveglia e messaggio

Sicurezza e sostenibilità

- Consumo energetico ridotto
- Design ecologico e rivestimento ignifugo



NL/22/001

PHILIPS

In evidenza

Serial Xpress Protocol (SXP)

Il televisore può essere collegato a decoder esterni e apparecchi di ricezione della maggior parte dei provider di sistemi interattivi grazie al protocollo Serial Xpress (SXP).

Compatibilità MyChoice



MyChoice rappresenta un modo semplice e conveniente per offrire ai tuoi clienti i canali TV premium. Allo stesso tempo, garantisce un flusso di entrate supplementare che ti consentirà di recuperare il tuo investimento TV iniziale.

Design ecologico

La sostenibilità è parte integrante della filosofia di Philips. I televisori Philips sono progettati e prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign mirati a ridurre l'impatto ambientale globale, attraverso minori consumi energetici, eliminazione delle sostanze pericolose, pesi ridotti, confezioni più funzionali e più riciclabili. I televisori Philips sono inoltre dotati di uno speciale rivestimento ignifugo. Test indipendenti condotti da esperti dei servizi antincendio hanno dimostrato che, mentre i televisori possono a volte aggravare un incendio causato da fonti esterne, ciò non accade con i televisori Philips.

VSecure su VoIP e RF

Per la visualizzazione di contenuti HD negli alberghi, è necessario prendere alcune precauzioni di sicurezza indicate dal settore. Philips ha sviluppato il sistema VSecure per trasmissioni RF e IP sicure dei contenuti sul tuo TV per hotel (Marlin e Windows DRM).


IPTV integrato

Costi e disordine sono solo un ricordo. Con i nostri nuovi Smart TV puoi creare il sistema per il tuo hotel direttamente sul TV. Canali interattivi, video on-demand, menu interattivi dell'hotel e informazioni come sistemi per ordinare on line diventano realtà senza collegare al TV decoder esterni. Oltre all'offerta di contenuti mediante i cavi TV coassiali, ora puoi usare la tua rete Internet per offrire i tuoi canali TV o VOD direttamente sul TV. Con la nostra rete di partner puoi ottenere dal tuo portale personalizzato quello che vuoi.

SmartInfo

SmartInfo consente di fornire informazioni sull'hotel o la città agli ospiti attraverso SmartUI. Gli ospiti hanno accesso a questa pagina Web interattiva dell'hotel anche quando il TV non è collegato alla intranet o a Internet. È possibile modificare regolarmente le informazioni e mantenere gli ospiti aggiornati facilmente con tutti gli sviluppi più recenti dell'hotel.

SmartInstall



SmartInstall semplifica al massimo l'installazione e la manutenzione dei tuoi TV. Con uno strumento Web semplice da usare, ora puoi configurare e installare in remoto il tuo TV senza entrare in nessuna stanza! Questo ti fa risparmiare tempo senza disturbare i tuoi ospiti. Sia che tu debba aggiornare le pagine di informazioni dell'hotel o installare nuovi canali, SmartInstall può destreggiarsi in tutto ciò.

Applicazioni Smart TV

Le applicazioni delle Smart TV Philips sono composte da una scelta sempre crescente di applicazioni che vanno da YouTube alle applicazioni dei social network e molto altro. La versione dedicata è personalizzata per l'uso in hotel e ha diversi benefici aggiunti, come assicurare che le informazioni degli ospiti siano cancellate in modo sicuro dopo l'uso ed evitare che contenuti illegali possano danneggiare i tuoi affari. Con gli ospiti che possono usare le applicazioni e prendere il segnale TV anche dalla casa in campagna, le applicazioni Smart TV hanno una posizione di primo piano nell'entertainment.

Secure SimplyShare ready

Con la nostra chiave hardware opzionale Wi-Fi, puoi attivare Secure SimplyShare. Questo offre ai clienti la libertà di riprodurre i loro contenuti personali sull'ampio TV wireless facilmente. Grazie al nostro approccio open è possibile utilizzare sia il sistema operativo iOS che Android ed estendiamo continuamente la nostra compatibilità. La nostra condivisione sicura protegge questo sistema basato sul browser DLNA, in modo che gli ospiti non siano disturbati dalle altre persone. Foto, film, musica, tutto può essere condiviso e riprodotto sul TV tramite SimplyShare!



Ecolabel UE

I processi di design ecocompatibile di Philips mirano a creare prodotti che rispettino sempre di più l'ambiente. I nostri sforzi sono stati riconosciuti e Philips ha ottenuto l'etichetta Ecolabel europea (fiore ecologica) sulla maggior parte dei propri modelli grazie alla loro elevata efficienza energetica, al consumo bassissimo in standby (fino al 50% in meno rispetto al livello richiesto dall'etichetta Ecolabel dell'UE), all'assenza di sostanze nocive (ad esempio il piombo) e al design che consente un riciclaggio più semplice.



SmartTV



MyChoice



HbbTV

Serial Xpress Protocol

Specifiche

Immagine/Display

- Espositore: LED Full HD
- Dim. diagonale schermo: 42 pollici / 107 cm
- Formato: 16:9
- Risoluzione del pannello: 1920x1080p
- Luminosità: 400 cd/m²
- Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V)
- Miglioramento dell'immagine: Pixel Plus HD
- Contrasto schermo: 500.000:1
- Cabinet a colori: Cabinet in nero ultra lucido

Risoluzione display supportata

- Ingressi dei computer: fino a 1920x1080 @ 60 Hz
- Ingressi video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, fino a 1920x1080p

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- TV digitale: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- sistema TV: PAL, SECAM
- Riproduzione video: PAL, SECAM, NTSC
- Riproduzione IP: Multicast IGMP

Suono

- Potenza in uscita (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Incredible Surround, AmbiwOOx

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

- Numero di USB: 3
- Numero di collegamenti HDMI: 4
- Numero di componenti in ingresso (YPbPr): 1
- Numero di scart (RGB/CVBS): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby del sistema
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Uscita cuffia, Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D, Altoparlante stanza da bagno, Interfaccia standard Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Uscita audio digitale (ottica)
- Connettività migliorata: Interfaccia Xpress seriale, Uscita IR, Connettore RJ-48, Loop through fast

Infrared, Accensione tramite scart, USB 2.0, Wi-Fi tramite PTA01 (opzionale), Potenza esterna 12 V/ 15 W

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Plug & Play, Modalità avanzata Hotel, Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Sintonia digitale PLL, Installazione canali autom. (ACI), Nome del programma, Denominazione automatica programmi, Autostore, Copia delle impostazioni TV tramite USB, Blocco del Menu installazione, Accesso al menu sicurezza, Blocco della tastiera
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), 1 elenco canali analogico/digitale, OSD (On Screen Display), Elenco programmi, Controlli posteriori, Interfaccia grafica utente
- naturale: Funzioni per hotel, Accensione automatica, Avvio a basso consumo/rapido, Messaggio di benvenuto, Indicatore messaggi, Canale di accensione, Limitazione del volume, Spegnimento automatico
- Funzioni interattive per hotel: Compatibile con Connectivity Panel, TV a tema, Blocco dell'aggiornamento canali automatico, Blocco del download di SW via etere, VSecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Modalità carcere: Txt, MHEG, USB, EPG, sottoblocco
- Orologio: Funzione di riduzione luminosità, Display LCD orologio integrato, Spegnimento automatico, Orologio sveglia
- Orologio migliorato: Tempo sincronizzazione con TXT/DVB
- Televideo: 1000 pagine Hypertext
- Televideo migliorato: Fast Text, Riga informazione programma
- Guida elettronica ai programmi: EPG 8 giorni, EPG corrente + successiva, IP EPG
- Regolazioni formato schermo: Espansione filmato 16:9, Widescreen, Super Zoom, Auto Format
- Tipo di telecomando: 22AV1109A/10 (RC6)
- Telecomando: rilevamento batteria scarica, protezione antifurto della batteria
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Firmware aggiornabile tramite RF, Firmware aggiornabile tramite IP
- Altra convenienza: blocco Kensington

Ospedali.

- Controllo: Telecomando multiplo
- Funzioni utili: Uscita cuffia, Disattivazione indipendente audio altoparlante principale
- Sicurezza: Compatibile con sistema di chiamata per assistenza, Doppio isolamento, Classe II

Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione dei video: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formati di riproduzione della musica: AAC, MP3
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG

Assorbimento

- Tensione di rete: 220-240V, 50/60Hz
- Etichetta energetica UE: 46 W
- Classe energetica: A+
- Consumo energetico annuo: 64 kW/h
- Consumo energetico in stand-by: < 0,3 W
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C

Specifiche ecologiche

- Sicurezza: Rivestimento ignifugo
- Modalità standby a basso consumo
- SmartPower Eco

Dimensioni (LxPx)


- Dimensioni set (L x A x P): 977 x 589 x 43 mm
- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 977 x 629 x 260 mm
- Dimensioni confezione (L x A x P): 1065 x 750 x 133 mm
- Peso del prodotto: 13 Kg
- Peso prodotto (+ supporto): 15,5 Kg
- Peso incluso imballaggio: 18,3 Kg
- Compatibile con montaggio a parete VESA: 400 x 400 mm

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo alimentazione, Staffa per montaggio a parete, foglio di garanzia, Adattatore SCART
- Accessori opzionali: Configurazione telecomando 22AV8573/00, Girevole 22AV1047V, Girevole 22AV1048V, Adattatore USB wireless (PTA01)

Applicazioni Smart TV

- Net TV: Applicazioni online, Per settore alberghiero, configurabile
- SimplyShare: SimplyShare Ready, DMP, associazione sicura
- Controllo: Controllo IXP
- Altro: HbbTV



Data di rilascio
2016-02-12

Versione: 4.2.4

12 NC: 8670 000 92412
EAN: 87 12581 65203 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
* Consumo tipico con apparecchio acceso misurato secondo lo standard IEC62087 Ed 2.