

Philips
Profesjonalny telewizor
LED

107 cm (42") PrimeSuite
LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

42HFL4007D



Idealny telewizor do zaawansowanych i interaktywnych zastosowań

dzięki obsłudze wszystkich najważniejszych funkcji połączeń

Ten energooszczędny telewizor LCD dla hoteli pozwala cieszyć się wszystkimi zaletami telewizji interaktywnej i korzystać z zaawansowanych funkcji hotelowych. Wystarczy podłączyć telewizor do dowolnego systemu — rozwiązanie gwarantujące najlepsze wrażenia wizualne i niskie koszty jest na wyciągnięcie ręki.

Zaawansowane funkcje hotelowe i możliwość rozbudowy

- Wspaniały obraz LED o niewiarygodnym kontraście
- Wbudowany system IPTV ma zagwarantować optymalne, spersonalizowane interaktywne doświadczenie.
- Zgodność z MyChoice to ciągłe korzyści finansowe
- SmartInstall ułatwia zdalną konfigurację i konserwację
- Funkcja VSecure zabezpieczająca treści poprzez adres IP i fale radiowe
- Protokół Serial Xpress do systemów interaktywnych

Dla każdego coś miłego

- Aplikacje Smart TV zawierające wiele specjalnych usług dla dobrych gospodarzy
- Zgodność z usługą Secure SimplyShare — przesyłanie treści do telewizora
- SmartInfo umożliwia dostęp do interaktywnych stron z informacjami hotelowymi
- Wbudowany wyświetlacz zegara z budzikiem

Trwałość i bezpieczeństwo

- Niskie zużycie energii



NL/22/001

PHILIPS

Zalety

Protokół Serial Xpress (SXP)

Telewizor można podłączyć do dekodery z zewnętrznymi i przystawek telewizyjnych wszystkich ważniejszych dostawców systemów interaktywnych za pomocą protokołu Serial Xpress (SXP).

Zgodność z MyChoice



MyChoice w prosty i tani sposób oferuje możliwość zaproponowania gościom najlepszych kanałów telewizyjnych. Jednocześnie pozwala uzyskać dodatkowe dochody na sfinansowanie początkowej inwestycji w telewizor.

Konstrukcja przyjazna dla środowiska

Równowaga jest nieodłącznym elementem działalności firmy Philips. Nasze telewizory zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z naszymi zasadami EcoDesign, których celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez niższe zużycie energii, wyeliminowanie niebezpiecznych substancji, mniejszą wagę produktu, wydajniejsze opakowanie oraz lepszy recykling. Telewizory firmy Philips posiadają także specjalną obudowę z materiału trudnopalnego. Zazwyczaj przy kontakcie z ogniem telewizory zwiększają natężenie pożaru, jednak jak wykazały niezależne badania przeprowadzone przez służby pożarnicze, telewizory firmy Philips nie podsycają płomieni.

Funkcja VSecure — zabezpieczenie poprzez adres IP i fale radiowe

Aby zapewnić gościom telewizję w formacie HD, należy sprostać szczególnym wymaganiom przemysłu multimedialnego dotyczącym ochrony określonych materiałów. Firma Philips opracowała funkcję VSecure zabezpieczającą treści wyświetlane w telewizorze hotelowym poprzez fale radiowe i adres IP (systemy Marlin i Windows DRM).


Wbudowana karta IPTV

Oszczędność i porządek. Z nowymi urządzeniami Smart TV możesz zbudować system hotelowy bezpośrednio w telewizorze. Możesz zaimplementować interaktywne kanały, wideo na żądanie, interaktywne menu hotelowe i informacje bez konieczności podłączania urządzenia zewnętrznego do telewizora. Poza przesyłem treści za pośrednictwem koncentrycznych przewodów telewizyjnych możliwe jest także korzystanie z Internetu w celu dostarczania sygnału kanałów telewizyjnych lub VOD bezpośrednio do telewizora. Nasze sieci partnerskie zadbają o dostosowanie portalu do Twoich potrzeb.

SmartInfo

SmartInfo pozwala na przesyłanie informacji hotelowych lub miejskich za pośrednictwem interfejsu SmartUI. Goście mogą korzystać z interaktywnej strony hotelowej nawet gdy telewizor nie jest podłączony do Internetu lub intranetu. Możesz z łatwością regularnie aktualizować zawarte na niej treści, by dostarczać gościom aktualne informacje dotyczące bieżącej oferty hotelu.

SmartInstall



SmartInstall sprawia, że konfiguracja i konserwacja telewizorów przebiegają bezproblemowo. Dzięki prostemu narzędziu internetowemu można zdalnie skonfigurować telewizory bez konieczności odwiedzania pokoi! Pozwala to oszczędzić czas i zapewnić spokój gości. Bez względu na to, czy trzeba zaktualizować strony z informacjami o hotelu, czy zainstalować nowe kanały, SmartInstall poradzi sobie ze wszystkim.

Aplikacje Smart TV

Philips Smart TV to wciąż rosnąca pula aplikacji zapewniających dostęp do serwisu YouTube, sieci społecznościowych oraz wiele innych

możliwości. Specjalna wersja dopasowana jest do potrzeb każdego gospodarza i ma kilka dodatkowych opcji, takich jak gwarancja bezpiecznego usunięcia informacji o aktywności gości po zakończeniu korzystania z oprogramowania, co pozwala uniknąć nielegalnej zawartości, która mogłaby zaszkodzić Twojej firmie. Dzięki umożliwieniu gościom dostępu do aplikacji i programów telewizyjnych pochodzących z ich krajów aplikacje Smart TV są wiodącym źródłem rozrywki.

Zgodność z usługą Secure SimplyShare

Za pomocą naszego opcjonalnego klucza sprzętowego Wi-Fi możesz uruchomić usługę Secure SimplyShare. Daje ona Twoim klientom możliwość przeglądania swoich treści na dużym telewizorze bezprzewodowo i bez wysiłku. Dzięki naszemu otwartemu podejściu do systemów operacyjnych usługa jest zgodna zarówno z urządzeniami pracującymi pod kontrolą systemu iOS, jak i Android. Dzięki bezpiecznemu udostępnianiu system oparty na DLNA jest chroniony, a goście nie przeszkadzają sobie wzajemnie. Zdjęcia, filmy, muzyka — za pośrednictwem SimplyShare w telewizorze można udostępnić każdą treść!



Certyfikat „Ecolabel” UE

Ekologiczny proces produkcji w firmie Philips ma na celu tworzenie produktów coraz bardziej przyjaznych dla środowiska. Nasze wysiłki zostały docenione — większość produktów firmy Philips uzyskała certyfikat „Ecolabel” UE (Eco Flower). Wszystko to dzięki wysokiej wydajności energetycznej, wyjątkowo niskiemu poborowi mocy w stanie gotowości (niższemu nawet o połowę od poziomu wymaganego przez „Ecolabel” UE), wyeliminowaniu niebezpiecznych substancji (np. ołowiu) i konstrukcji ułatwiającej recykling.



Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Wyświetlacz: LED Full HD
- Długość przekątnej ekranu: 42 cali / 107 cm
- Format obrazu: 16:9
- Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli
- Jasność: 400 cd/m²
- Kąt widzenia: 178° (poz.) / 178° (pion.)
- Funkcje poprawy obrazu: Pixel Plus HD
- Dynamiczny kontrast ekranu: 500 000:1
- Kolorowa obudowa: Błyszcząca, czarna obudowa

Obsługiwana rozdzielczość wyświetlacza

- Obraz z komputera: rozdzielczość do 1920 x 1080 przy 60 Hz
- Wejścia wideo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, rozdzielczość do 1920 x 1080p

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Wejście antenowe: 75 omów, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Telewizja cyfrowa: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- System TV: PAL, SECAM
- Odtwarzanie wideo: PAL, SECAM, NTSC
- Odtwarzanie IP: Multicast IGMP

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Funkcje poprawy dźwięku: Automatyczne ustawianie poziomu głośności, Incredible Surround, AmbioVOX

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

Możliwości połączeń

- Liczba złącz USB: 3
- Liczba połączeń HDMI: 4
- Liczba złącz komponentowych (YPbPr): 1
- Liczba złącz Scart (RGB/CVBS): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości
- Inne połączenia: Antena IEC75, Wyjście na słuchawki, Wejście PC VGA + wejście audio L/P, Wyjście głośnikowe w łazience, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Cyfrowe wyjście

audio (optyczne)

- Funkcje dotyczące połączeń: Interfejs Serial Xpress, Wyjście IR, Złącze RJ-48, Szybka kontrola w pętli podczerwieni, Włączanie przez przewód Scart, USB 2.0, WiFi przez PTA01 (opcjonalne), Zewnętrzny zasilacz 12 V/15 W

Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Plug & Play, Zaawansowany tryb hotelowy, Auto system strojenia (ATS), Cyfrowa pętla strojenia PLL, Auto instalacja kanałów (ACI), Nazwa programu, Automatyczne nadawanie nazw, Automatyczne programowanie Autostore, Klonowanie ustawień telewizora przez złącze USB, Blokowanie menu instalacyjnego, Zabezpieczenie dostępu do menu, Blokada klawiatury
- Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności (AVL), 1 lista kanałów analogowych i cyfrowych, Wyświetlanie na ekranie, Lista programów, Tylny panel kontrolny, Graficzny interfejs użytkownika
- Wygoda użytkownika: Funkcje hotelowe, Automatyczne włączanie, Energoszczędne/szybkie uruchamianie, Komunikat powitalny, Wskaźnik otrzymania wiadomości, Kanał początkowy, Ograniczenie głośności, Wyłącznik czasowy
- Interaktywne funkcje hotelowe: Zgodność z panelem przyłączeniowym, Telewizor ThemeTV, Blokada automatycznej aktualizacji kanałów, Blokada pobierania oprogramowania metodą OTA, VSecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Tryb ograniczony: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Zegar: Możliwość przyciemniania, Wbudowany zegar na wyświetlaczu LCD, Wyłącznik czasowy, Zegar z budzikiem
- Funkcje dotyczące zegara: Synchronizacja czasu za pomocą TXT/DVB
- Telegazeta: Telegazeta Hypertext (1000 stron)
- Funkcje dotyczące telegazety: Fast text, Linia z informacjami o programie
- Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG): Elektroniczny program na 8 dni, Elektroniczny program na bieżący i następny dzień, IP EPG
- Ustawienia formatu ekranu: Format filmowy 16:9, Panoramiczny, Duże powiększenie, Automatyczne wybieranie formatu
- Typ pilota zdalnego sterowania: 22AV1109A/10 (RC6)
- Pilot zdalnego sterowania: Wskaźnik niskiego

- poziomu baterii, Zabezpieczenie przed kradzieżą baterii
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizowanie oprogramowania przez USB, Aktualizowanie oprogramowania za pomocą fal radiowych, Aktualizowanie oprogramowania przez IP
- Pozostałe wygody: Blokada Kensington

Opieka medyczna

- Kontrola: Uniwersalny pilot zdalnego sterowania
- Udogodnienia: Wyjście na słuchawki, Wyciszanie niezależnego głośnika głównego
- Bezpieczeństwo: Zgodny z systemami wzywania pomocy, Podwójna izolacja, klasa II

Zastosowania multimedialne

- Połączenia multimedialne: USB
- Odtwarzane formaty wideo: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Odtwarzane formaty muzyki: AAC, MP3
- Odtwarzane formaty obrazów: JPEG

Moc

- Zasilanie sieciowe: 220-240 V, 50/60 Hz
- Etykieta energetyczna UE: 46 W
- Klasa energetyczna: A+
- Roczne zużycie energii: 64 kWh
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W
- Temperatura otoczenia: 5°C–40°C

Charakterystyka ekologiczna

- Bezpieczeństwo: Obudowa trudnopalna
- Energoszczędny tryb gotowości
- SmartPower Eco

Wymiary


- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 977 x 589 x 43 mm
- Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 977 x 629 x 260 mm
- Wymiary pudełka (szer. x wys. x gł.): 1065 x 750 x 133 mm
- Waga produktu: 13 kg
- Waga produktu (z podstawą): 15,5 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 18,3 kg
- Uchwyt ścienny zgodny ze standardem VESA: 400 x 400 mm

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, Baterie do pilota zdalnego sterowania, Przewód zasilający, Uchwyt do montażu na ścianie, Broszura gwarancyjna, Adapter SCART
- Akcesoria opcjonalne: Konfigurowalny pilot 22AV8573/00, Obrotowe złącze 22AV1047V, Obrotowe złącze 22AV1048V, Bezprowadowa karta sieciowa USB (PTA01)

Aplikacje Smart TV

- Net TV: Aplikacje internetowe, Możliwość konfiguracji telewizorów hotelowych
- SimplyShare: Zgodność z SimplyShare, DMP, bezpieczne parowanie
- Kontrola: Sterowanie IXP
- Inne: HbbTV



Data wydania 2016-02-19

Wersja: 4.2.4

12 NC: 8670 000 92412
EAN: 87 12581 65203 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.
* Typowy pobór mocy w trybie włączenia mierzony zgodnie z normą IEC62087 Ed 2.