

Philips
Televizor profesional cu
LED-uri

PrimeSuite de 42"

LED MPEG DVB-T2/T/C 2/4

42HFL4007D



Televizor ideal pentru utilizare premium sau interactivă

cu conectivitate de la orice tastă

Cu acest televizor LCD hotelier eficient energetic, vă veți bucura de toate beneficiile televiziunii interactive și de caracteristicile premium pentru industria hotelieră. Pur și simplu legați televizorul nostru la sistemul ales de dvs. pentru cea mai bună experiență de vizionare și soluție rentabilă.

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Imagini LED excepționale cu un contrast extraordinar
- Sistem IPTV integrat pentru interactivitate optimă personalizată
- Compatibilitate MyChoice pentru venituri repetate
- SmartInstall pentru instalare și întreținere simplă, de la distanță
- VSecure pentru protejarea conținutului prin IP și RF
- Serial Xpress Protocol pentru sisteme interactive

Diferențierea experienței oaspeților

- Aplicații SmartTV cu multiple servicii dedicate pentru industria hotelieră
- Pregătit pentru Secure SimplyShare - pentru redare conținut pe televizor
- SmartInfo pentru pagini cu informații interactive de marcă pentru hoteluri
- Afișaj pentru ceas integrat cu alarmă de trezire și mesaje

Viabil și sigur

- Consum redus de energie
- Design ecologic și carcasă ignifugă



NL/22/001

PHILIPS

sense and simplicity

Repere

Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizorul poate fi conectat la decodoare și set-top boxuri produse de majoritatea furnizorilor de sisteme interactive, prin Serial Xpress Protocol (SXP).

Compatibil MyChoice

MyChoice oferă un mod simplu și ieftin de a le oferi oaspeților dvs. canale TV premium. În același timp asigură un flux de venit suplimentar care vă permite să vă recuperați investiția inițială în televizor.

Design ecologic

Viabilitatea este parte integrantă din concepția Philips asupra activităților sale. Televizoarele Philips sunt proiectate și produse conform principiilor noastre de Design Ecologic orientate către minimizarea impactului general asupra mediului, prin diminuarea consumului de energie, îndepărtarea substanțelor periculoase, micșorarea greutateii, ambalarea mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De asemenea, televizoarele Philips au o carcasă specială, confecționată dintr-un material ignifug. Testele independente realizate de pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele pot intensifica uneori incendiile provocate de surse externe, televizoarele Philips nu contribuie la propagarea acestora.

VSecure prin IP și RF

Pentru a prezenta oaspeților conținut HD premium, sunt necesare precauții stricte de securitate a conținutului de la producătorul conținutului. Philips a dezvoltat VSecure prin RF și IP (DRM Marlin și Windows) pentru protejarea conținutului pe televizorul dvs. hotelier.

IPTV integrat

Diminuează costurile și dezordinea. Cu noul nostru SmartTV puteți crea propriul sistem pentru hotel direct pe televizor. Canale interactive, video la cerere, meniuri și informații interactive pentru hotel, cât și sisteme online de comandare, toate sunt

disponibile fără o cutie externă atașată la televizor. Pe lângă transmiterea conținutului prin cabluri coaxiale de televiziune, acum puteți utiliza și rețeaua dvs. de Internet pentru a furniza canalele de televiziune sau VOD direct pe televizor. Rețeaua noastră parteneră se poate asigura că primiți portalul personalizat pe care îl doriți.

SmartInfo

SmartInfo vă permite să furnizați clienților dvs. informații despre oraș sau despre hotel prin intermediul SmartUI. Oaspeții dvs. au acces la această pagină web interactivă a hotelului chiar și atunci când televizorul nu este conectat la Internet sau intranet. Puteți schimba informațiile regulat și simplu pentru a-i ține la curent cu ultimele dezvoltări din hotel.

SmartInstall

SmartInstall simplifică instalarea și întreținerea televizorului dvs. Cu un instrument web simplu de utilizat, acum puteți configura și instala de la distanță televizorul fără a fi nevoie să vă deplasați! Astfel economisiți timp și sunteți siguri că nu deranjați oaspeții. Indiferent că este vorba de actualizarea paginilor de informații ale hotelului sau de instalarea de canale noi, SmartInstall se descurcă cu toate.

Aplicații Smart TV


Aplicațiile Philips Smart TV conțin o varietate de aplicații aflate în continuă creștere, de la YouTube până la aplicațiile pentru rețelele sociale și multe altele. Versiunea dedicată este concepută pentru utilizare hotelieră și are mai multe beneficii incluse, cum ar fi asigurarea ștergerii complete a informațiilor oaspeților după utilizare și evitarea implicării afacerii dvs. în probleme de conținut ilegal. Oaspeții pot utiliza aplicațiile și pot recepționa posturi de televiziune chiar din țara natală, astfel că aplicațiile Smart TV ocupă poziția de lider în divertisment.

Pregătit pentru Secure SimplyShare

Cu adaptorul nostru Wi-Fi opțional puteți activa Secure SimplyShare. Acesta oferă clienților dvs. libertatea de a bucura de conținutul propriu pe ecranul mare al televizorului prin wireless și fără dificultăți. Prin abordarea noastră deschisă a sistemului, deservim atât utilizatorii iOS cât și utilizatorii Android, și ne extindem compatibilitatea în mod constant. Partajarea noastră sigură face ca acest sistem bazat pe DLNA să fie protejat, astfel ca oaspeții dvs. să nu fie deranjați de alte persoane. Fotografii, filme, muzică, toate pot fi partajate și savurate prin intermediul SimplyShare pe televizor!

Energie

Philips s-a angajat să-și îmbunătățească în fiecare an eficiența energetică. Și, ca urmare, majoritatea produselor Philips au obținut etichete energetice ecologice. Cu cât este mai verde eticheta, cu atât este mai redus consumul de energie, cu atât este mai mică factura la energie și cu atât este mai prietenos cu mediul.



Eticheta Eco UE

Procesul de design ecologic Philips își propune să creeze produse care sunt din ce în ce mai prietenoase cu mediul.

Eforturile noastre au fost recunoscute și Philips a primit eticheta Eco UE (floarea Eco) pe majoritatea modelelor sale datorită eficienței sale energetice crescute, consumului ultraredus în standby (cu până la 50% mai redus decât nivelul impus de Eticheta Eco UE), absenței substanțelor periculoase (de ex., plumb) și designului care facilitează reciclarea.



Specificații

Imagine/Ecran

- Afișaj: LED Full HD
- Dimensiune diagonală ecran: 42 inch / 107 cm
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Rezoluție panou: 1920 x 1080 p
- Luminositate: 400 cd/m²
- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V)
- Caracteristici superioare imagine: Pixel Plus HD
- Contrast dinamic al ecranului: 500.000:1
- Culoare carcasă: Carcasă neagră super-lucioasă

Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
- Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 1920x1080p

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi pentru tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- TV digital: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Sistem TV: PAL, SECAM
- Redare video: PAL, SECAM, NTSC
- Redare IP: Multicast IGMP

Sunset

- Putere de ieșire (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Caracteristici superioare sunet: Echilibrare automată a volumului, Incredible Surround, AmbivOOx

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

- Număr de USB-uri: 3
- Număr de conexiuni HDMI: 4
- Număr de intrări componente (YPbPr): 1
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Sistem în standby
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Ieșire căști, Intrare PC VGA + Intrare audio S/D, Boxe pentru baie, Interfață comună Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Ieșire audio digitală (optică)
- Caract. de conectivitate superioare: Interfață serială Xpress, Ieșire IR, Conector RJ-48, Conexiune infraroșu rapidă, În buclă, Pornire prin

scart, USB2.0, Wi-Fi prin PTA01 (opțional), Alimentare externă 12 V/15 W

Confort

- Ușor de instalat: Plug & Play, Mod avansat Hotel, Sistem de reglare automată (ATS), Reglaj digital PLL, Instalare automată a canalelor (ACI), Nume program, Denumire automată a programelor, Memorare automată, Clonare a setărilor TV prin USB, Blocarea meniului de instalare, Acces la meniul de securitate, Blocarea tastaturii
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, 1 listă de canale analogică/digitală, On Screen Display, Listă de programe, Comenzi înapoi, Interfață grafică pentru utilizator
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Pornire automată, Ecologic/lansare rapidă, Mesaj de întâmpinare, Indicator pentru mesaje, Canal de pornire, Limitarea volumului, Timer Sleep
- Funcții hoteliere interactive: Compatibilitate cu panoul de conectivitate, ThemeTV, Blocarea actualizării automate a canalelor, Blocarea descărcărilor soft prin legătură radio, Vsecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Mod închisoare: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Ceas: Estompat, Afișaj LCD pentru ceas, integrat, Cronometru oprire, Ceas deșteptător
- Caracteristici superioare ceas: Sincronizare oră prin TXT/DVB
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Caracteristici superioare teletext: Fast text, Linie de informații program
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe (8 zile), Ghid electronic de programe Now + Next, IP EPG
- Ajustări format ecran: Extindere film 16:9, Ecran lat, Super zoom, Format automat
- Tip telecomandă: 22AV1109A/10 (RC6)
- Telecomandă: detectare a descărcării bateriei, protecție antifurt pentru baterie
- Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil prin USB, Firmware cu posibilitate de upgrade prin RF, Firmware cu posibilitate de upgrade prin IP
- Alte avantaje: Blocare Kensington

Asistență medicală

- Control: Telecomandă multifuncțională
- Confort: Ieșire căști, Difuzor principal independent

mut

- Siguranță: Compatibil cu sistemul de apelare infirmiere, Clasa II izolație dublă

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB
- Formate de redare video: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formate redare muzică: AAC, MP3
- Formate redare imagini: JPEG

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Alimentare eticheta energetică UE: 46 W
- Clasă de etichetare energetică: A+
- Consum anual de energie: 64 kWh
- Consum în standby: < 0,3 W
- Temperatură ambiantă: 5° C - 40° C

Specificații pentru protecția mediului

- Siguranță: Carcasă ignifugă
- Consum redus în regim standby
- SmartPower Eco

Dimensiuni


- Dimensiuni set (L x Î x A): 977 x 589 x 43 mm
- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 977 x 629 x 260 mm
- Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 1065 x 750 x 133 mm
- Greutate produs: 13 kg
- Greutate produs (+ stativ): 15,5 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 18,3 kg
- Sistem de montare compatibil VESA: 400 x 400 mm

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu de alimentare, Suport de montare pe perete, Certificat de garanție, Adaptor SCART
- Accesorii opționale: Configurare 22AV8573/00 de la distanță, Pivotare 22AV1047V, Pivotare 22AV1048V, Adaptor USB wireless (PTA01)

Aplicații Smart TV

- Net TV: Aplicații online, Pentru HotelTV, configurabil
- SimplyShare: Pregătit pentru SimplyShare, DMP, sincronizare securizată
- Control: Control IXP
- Altul: HbbTV



Data apariției 2013-04-02

Versiune: 4.2.4

12 NC: 8670 000 92412
EAN: 87 12581 65203 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.
* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
* Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform IEC2087 Ed 2.