



Philips Cineos  
platt widescreen-TV med  
Pixel Plus 2 och Ambilight

**42 tum**

plasma HD Ready

**CINEOS**

**42PF9966**



## Förhöj din bildupplevelse

med Pixel Plus 2 och Ambilight

Philips Cineos Vägg-TV med enastående bildkvalitet tack vare Pixel Plus 2, Ambilight och den senaste plasmatekniken. Elegant utformning med ett behändigt, vridbart bordsstativ.

### Bli ett ögonvittne

- Högupplöst WXGA-plasmaskärm, 1024 x 1024 i
- HD Ready för visning av högkvalitativa HDTV-signaler
- Pixel Plus 2 för ökad detaljrikedom, djup och klarhet
- Active Control med ljussensor optimerar bildkvaliteten

### Snygg, slimmad design som passar inredningen

- Vridbart bordsstativ med matchande design medföljer

### Lägger en ny dimension till tittandet

- Ambilight bakgrundsbelysning i fullfärg förhöjer tittarupplevelsen

### Enknappsfunktioner

- Delad skärm för text så att du kan se Text-TV och TV på samma gång.
- 1200 sidor Hypertext för snabb åtkomst till Text-TV

### Avancerad anslutning till dina ljud-/videoprodukter

- Stöd för DVI-I HD-ingång med HDMI, VGA och komponentvideo



**PHILIPS**

sense and simplicity

## Specifikationer

### Bild/visning

- **Bildförhållande:** 16:9
- **Ljusstyrka:** 1200 cd/m<sup>2</sup>
- **Kontrastförhållande (medel):** 3000:1
- **Displayskärm:** HD-plasmaskärm
- **Bildförbättring:** Pixel Plus 2, Progressive Scan, 3D-kamfilter, Active Control + ljussensor, Digital Natural Motion, Undertryckning av ojämna linjer, Movie Plus, Widescreen Plus
- **Skärmförbättring:** Åldersbeständig krets, Antireflexbehandlad skärm
- **Betraktningvinkel (h / v):** 160 / 160 grader
- **Skärmpoplösning:** 1024 x 1024i
- **Diagonal skärmstorlek:** 42 tum / 107 cm

### Ambilight

- **Funktioner för Ambilight:** Autoanpassning till videoinnehåll, Full funktion i viloläge
- **Färginställningar:** Flerfärg
- **Nedtoningsfunktion:** Manuell och via ljussensor
- **Förinställningslägen:** 6 lägen och inställningar, 2 aktiva anpassningsbara lägen

### Bildskärmsupplösningar som stöds

Datorformat	Upplösning	Uppdateringsintervall
	640 x 480	60 Hz
	800 x 600	60 Hz
Videoformat	Upplösning	Uppdateringsintervall
	640 x 480i	1 Fh
	640 x 480p	2 Fh
	720 x 576i	1 Fh
	720 x 576p	2 Fh
	1 920 x 1 080i	2 Fh
	1920 x 1152i-	2 Fh
	1 280 x 720p	3 Fh

### Ljud

- **Ljutförbättring:** Automatisk ljudnivåutjämning, DSP (digital signalbearbetning), Dynamisk basförbättring, Grafisk equalizer
- **Ljudsystem:** Virtual Dolby-surroundljud
- **Uteffekt (RMS):** 2x15 W

### Högtalare

- **Inbyggda högtalare:** 4
- **Högtalartyper:** Dome tweeter, Integrerade woofers med wOOx

### Praktiskt

- **Enkel installation:** Automatisk namngivning av program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), PLL digital kanalväljare, Plug & Play, automatisk lagring, Fininställning, Sortering, Programnamn

- **Lättanvänd:** 9-kanals smart surfningslista, Bakgrundsbelysta sidkontroller, Delta-volym per inställning, Programlista, Smart Picture-kontroll, Smart Sound-kontroll, Sidokontroll
- **Elektronisk programguide:** NexTVview 3
- **Typ av fjärrkontroll:** RC4302
- **Text-TV:** 1200 sidor Hypertext
- **Text-TV:** Frekventa sidor, Programinformationslinje, Ordsökning
- **Fjärrkontroll:** Flerfunktionell
- **Bildformatsjustering:** 6 Widescreen-lägen, Autoformat, Växla mellan underrubrik och rubrik, Superzoom, Widescreen, 4:3, Zooma underrubrik, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9
- **Klocka:** Smart Clock-funktion
- **Barnsäkring:** Barnlås+Föräldrakontroll
- **Anslutningsförbättring:** Cinema Link, Easy Link
- **Bild-i-bild:** Text Dual Screen

### Mottagare/mottagning/överföring

- **Radioband:** Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- **TV system (TV-system):** PAL, Secam
- **Videouppspelning:** NTSC, PAL, Secam
- **Antenningång:** 75 ohm koaxial (IEC75)

### Anslutningar

- **Ext 1-SCART:** Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- **Ext 2 SCART:** Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB, Y/C, S-videoingång
- **Ext 3 SCART:** Ljud v/h, CVBS in
- **Ext 4:** DVI-I med HDCP, VGA PC-ingång, YPbPr, HDMI-kompatibel
- **Andra anslutningar:** Analog ljudutgång vänster/höger, Anslutning för centrumhögtalare, Subwooferutgång
- **Främre anslutningar/sidoanslutningar:** Audio L+R-ingång, CVBS-ingång, Hörlur ut, S-videoingång

### Ström

- **Strömförbrukning:** 350 W
- **Strömförbrukning i standby-läge:** 0,8
- **Nätström:** AC 220-240 V +/- 10%
- **Omgivande temperatur:** +5 till +40 °C

### Storlek

- **Produktstorlek (B x D x H):** 1 105 x 775 x 98 mm
- **Produktvikt:** 41 kg
- **Förpackningsstorlek (B x D x H):** 1 190 x 1 040 x 297 mm
- **Vikt inkl. förpackning:** 56 kg
- **Kabinettets färg:** Pearl White Silver (11092)

### Tillbehör

- **Tillbehör:** DVI-I till VGA-adapter, Vridbart bordsstativ, Väggh monteringsatts, VGA till YPbPr-cinch-kabel
- **Extra tillbehör:** 5 i en anslutningskabel, Golvstativ


#### stereo system

2CS DK	NICAM DK	2CS BG	NICAM BG	NICAM I	NICAM LL'
•	•	•	•	•	•

#### transmission system

PAL BG	PAL DK	PAL I	SECAM BG	SECAM DK	SECAM LL'
•	•	•	•	•	•

### Rear connectors



### Side connectors





## Produktfördelar

### Plasma WXGA-skärm, 1024 x 1024 i

Den här toppmoderna plasmaskärmtekniken ger dig en hög widescreen-upplösning på 1024 x 1024 i bildpunkter. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dig en förbättrad bildupplevelse.

### HD Ready

Förbered dig på en fantastisk bildkvalitet med äkta HDTV-signal, HDTV-sändningar, Blu-ray DVD och HD-DVD. HD Ready är ett registrerat varumärke som ger ännu bättre bildkvalitet än den du får med Progressive Scan. HD uppfyller de stränga kraven i EICTA:s standarder, allt för att ge en HD-skärm med absolut bästa upplösning och bildkvalitet vid visning av HDTV-signaler. Det finns en universell kontakt för både analog YPbPr och okomprimerad, digital anslutning av DVI eller HDMI med stöd för HDCP. 720p- och 1080i-signaler visas i 50 och 60 Hz.

### Pixel Plus 2

Pixel Plus 2 är en digital bildbearbetningsteknik som ökar upplösningen på stillbilder och rörliga bilder. Inte nog med att den lägger till extra bildpunkter, den förstärker dessutom bildpunkterna så att bilden blir makalöst skarp och djup varje gång, oavsett bildkälla. Den förbättrar både upplösningen och färgåtergivningen och ger hög detaljskärpa och överlägsen färgprakt.

### Ambilight bakgrundsbelysning

Ambilight bakgrundsbelysningen i fullfärg ger avslappnat tittande och unik stämning tack vare det mjuka ljuset på väggen bakom TV:n. Forskning har visat att upplevelsen av tv-tittandet blir bättre och mer avslappnande med en anpassad bakgrundsbelysning. Färgerna i bakgrundsbelysningen anpassas automatiskt till bilden på skärmen, vilket maximerar upplevelsen. Ljuset kan också ställas in på fasta färger och olika nyanser av vitt. I vänteläget kan belysningen ställas in på valfri färg och på så sätt skapa en unik stämning i rummet.

### DVI-I med HDMI och YPbPr

Den okomprimerade, digitala RGB-signalen ansluts från källan till skärmen med hög bandbredd via en DVI-I-ingång. Genom att eliminera konverteringen av den digitala signalen till analog så blir bilden opåverkad, tydlig och flimmerfri. DVI-I-ingången hanterar HDCP-kopieringsskydd, vilket tillåter visning av kopieringsskyddade program från digitaldekoader, DVD-spelare och HD-recorders. DVI-I är en framtidssäkrad funktion eftersom den kan anslutas till alla HDMI-enheter (en adapterkabel krävs). DVI-I input kan även hantera analoga signaler för PC-VGA och YPbPr-komponentvideo (adapterar medföljer).



Publiceringsdatum 2007-11-27

Version: 20.0

12 NC: 8670 000 21597  
EAN: 87 10895 87909 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)