



Philips  
platt widescreen-TV med  
Pixel Plus HD

**42 tum**  
plasma  
HD Ready

**42PFP5332**



## Förhöj din bildupplevelse

med Pixel Plus HD

Ny fantastisk TV som inte bara har utmärkt bild och ljud utan också en modern design. Den är försedd med Pixel Plus HD för naturliga, klara bilder och Incredible Surround för utmärkt ljud.

### Levande, naturliga och knivskarpa bilder

- HD-plasma WXGA-skärm, 1024 x 768 bpkt
- HD Ready för visning av högkvalitativa HD-signaler
- Pixel Plus HD för ökad detaljrikedom, djup och klarhet
- 3D-kamfiltret separerar färgerna så att bilden blir knivskarp

### Spännande och levande ljud

- Incredible Surround™ för ett större ljud

### Snygg, slimmad design som passar inredningen

- Kompakt och tunn design som passar i alla rum

### Utformad för din bekvämlighet

- 1000 sidor hypertext för snabb åtkomst till Text-TV

### Avancerad prestanda

- 2 HDMI-ingångar för fullständig digital HD-anlutning med en kabel

# PHILIPS

## Funktioner

### WXGA-plasmapanel, 1024 x 768 bpkt

Den här toppmoderna plasmaskärmtekniken ger dig en hög widescreen-upplösning på upp till 1024 x 768 bildpunkter. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dig en förbättrad bildupplevelse.

### HD Ready

Upplev den fantastiska bildkvaliteten med HD-bilder, och förbered dig för HDTV-digitaldekode eller Blu-ray-skivor. HD Ready är ett registrerat varumärke som ger ännu bättre bildkvalitet än den du får med Progressive Scan. HD uppfyller de stränga kraven i EICTA:s standarder, allt för att ge en HD-skärm med absolut bästa upplösning och bildkvalitet vid visning av HD-signaler. Det finns en universell kontakt för både analog YPbPr och okomprimerad, digital anslutning av DVI eller HDMI med stöd för HDCP. 720p- och 1080i-signaler visas i 50 och 60 Hz.

### Pixel Plus HD

Pixel Plus HD är en bildbearbetningsteknik som gör att du kan titta på innehåll som är levande, naturligt och äkta. Resultatet blir en suverän knivskarp bild med otrolig detaljrikedom och djup från alla HD-källor.

### 3D-kamfilter

3D-kamfiltret separerar signalerna för ljusstyrka och färg i 3D-domänen och eliminerar på så sätt distorsion i form av överlappande färg och luminans samt "krypande färgpunkter" – sådant som kan försämra bildupplevelsen. Det digitala 3D-kamfiltret jämför alla enskilda fält i TV-bilden med varandra för att på ett korrekt sätt separera färginformationen från den svartvita informationen och avlägsna såväl horisontella som vertikala hängande punkter och krypande punkter. Resultatet blir en knivskarp bild.

### Kompakt och tunn design

I den här designen läggs tyngdpunkten på en slimmad, kompakt utformning som sparar utrymme och passar in överallt.

### 2 HDMI-ingångar

HDMI ger en okomprimerad digital RGB-anslutning från källan till skärmen. Genom att eliminera konverteringen till en analog signal ger det en opåverkad bild. Den oförändrade signalen minskar flimret och ger tydligare bild. HDMI kommunicerar på ett intelligent sätt bästa möjliga utdataupplösning från källan. HDMI-indata är fullständigt bakåtkompatibla med DVI-källor men inkluderar digitalt ljud. HDMI använder HDCP-kopieringsskydd. Med två HDMI-ingångar kan du ansluta flera HD-källor, t.ex. en HD-digitaldekode och en Blu-ray-spelare. Din TV är helt förberedd för HD-framtiden.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9, Widescreen
- Ljusstyrka: 1 500 cd/m<sup>2</sup>
- Dynamisk skärmkontrast: 15 000:1
- Svarstid (medel): 2 ms
- Beträktningsvinkel (h / v): 178 / 178 grader
- Diagonal skärmstorlek: 42 tum / 107 cm
- Displayskärmtyper: WXGA-plasmapanel
- Skärmapplösning: 1 024 x 768p
- Bildförbättring: Pixel Plus HD, LTI (Luminance Transient Improver), CTI (Color Transient Improvement), Dynamisk kontrastförbättring, Contrast Plus, 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, Active Control, Digital brusreducering, Undertryckning av ojämna linjer, Progressive Scan
- Skärmförbättring: Åldersbeständig krets

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- **Datorformat**

Upplösning	Uppdateringsintervall
640 x 480	60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600	60, 72, 75, 85 Hz
1 024 x 768	60, 70, 75, 85 Hz
- **Videoformat**

Upplösning	Uppdateringsintervall
640 x 480i	1 Fh
640 x 480p	2 Fh
720 x 576i	1 Fh
720 x 576p	2 Fh
1 280 x 720p	3 Fh
1 920 x 1 080i	2 Fh
1920 x 1080p	

## Ljud

- Equalizer: 7-bands
- Uteffekt (RMS): 2 x 10 W
- Ljudförbättring: Automatisk ljudnivåutjämning, Dynamisk basförbättring, Incredible Surround
- Ljudsystem: Nicam-stereo, Stereo

## Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

## Bekvämlighet

- Barnsäkring: Barnlås+Föräldrakontroll
- Klocka: Insomningsfunktion, Väckarklocka
- Enkel installation: Automatisk namngivning av program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Fininställning, Plug & Play, Programnamn, Sortering
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), Programlista, Sidokontroll, Smart Picture, Smart Sound
- Fjärrkontroll: TV
- Typ av fjärrkontroll: RC2023601/01
- Bildformatsjustering: 4:3, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Zooma underrubrik, Superzoom, Widescreen
- Bild-i-bild: Text Dual Screen
- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- Text-TV: 4 favoritsidor, Programinformationslinjer

## Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- Videouppspelning: NTSC, Secam, PAL
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- Antal förinställda kanaler: 100
- Mottagarpanel: PLL

## Anslutningar

- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Ext 2 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, S-videoingång
- Ext 3: S-videoingång, CVBS-ingång, Audio L+R-ingång
- Ext 4: YPbPr, Audio L+R-ingång
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI
- Antal SCART-kablar: 2
- Andra anslutningar: Hörlur ut

## Effekt

- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Nätström: 220-240 V, 50/60 Hz

- Strömförbrukning: 250 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W


## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Bordsställning, Bruksanvisning, Registreringskort, Garantiercertifikat, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen
- Extra tillbehör: Golvstativ

## Mått

- Kabinettets färg: Svart kabinett med framsida i High Gloss Deco
- Utrustningens mått (B x H x D): 1047 x 701 x 107 mm
- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 1047 x 764 x 264 mm
- Produktvikt: 31,5 kg
- Produktvikt (+stativ): 41,5 kg
- Lådans mått (B x H x D): 1180 x 835 x 330 mm
- Vikt inkl. förpackning: 47 kg
- VESA-fäste för väggmontering: 600 x 400 mm

Stereo system					Transmission system					
2CS DK	NICAM DK	2CS BG	NICAM I	NICAM LL	PAL BG	PAL D/K	PAL I	SECAM BG	SECAM DK	SECAM LL
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Publiceringsdatum  
2019-06-26

Version: 5.0.8

12 NC: 8670 000 25494  
EAN: 87 12581 30326 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)