




Philips 6000 series  
Тонкий Full HD LED TV с  
2-сторонней фоновой  
подсветкой Ambilight и  
Smart TV

**107 см (42")**

Full HD LED TV  
Двухъядерный процессор  
DVB-T/T2/C



**42PFT6569**

## Тонкий светодиодный Full HD Smart LED TV

### С 2-сторонней фоновой подсветкой Ambilight

Смотрите спортивные передачи на экране Full HD LED-телевизора Philips серии 6500 со Smart TV и фоновой подсветкой Ambilight и болейте за любимую команду. Благодаря яркому изображению в формате 3D вы почувствуете себя непосредственным участником игры! Подключайтесь к любимым спортивным интернет-приложениям (и не только!) и пользуйтесь всеми интеллектуальными возможностями этой модели.

#### **Сделайте жизнь ярче. Откройте новые горизонты.**

- Совершенно новые впечатления от просмотра благодаря фоновой подсветке Ambilight

#### **Набор интеллектуальных функций и привлекательный дизайн**

- Ультратонкая рамка не ограничивает изображение

#### **Новый уровень развлечений**

- Pixel Plus HD для превосходного изображения, которое не оставит вас равнодушными
- 200 Гц PMR для плавной передачи динамичных сцен
- Незабываемые впечатления от просмотра благодаря реалистичному 3D-изображению

#### **Подключение и общение, запись и передача файлов**

- Smart TV: исследуйте для себя совершенно новый мир
- Приложение MyRemote: удобное управление телевизором
- Wi-Fi Miracast™: передача контента со смартфона на экран телевизора
- Cloud TV и Cloud Explorer: каналы разных стран на экране вашего телевизора



# PHILIPS

## Особенности

### 2-сторонняя фоновая подсветка

#### Ambilight

Вы приложили все усилия, чтобы сделать дом уютным и комфортным. Почему же не выбрать телевизор, который подчеркнет изящный дизайн интерьера? Уникальная технология Philips Ambilight визуально расширяет границы экрана и усиливает впечатления от просмотра за счёт проекции светового ореола по двум сторонам от экрана. Эта технология увеличивает яркость и насыщенность красок, позволяя полностью погрузиться в происходящее на экране.

### Ультратонкая рамка

Мы привыкли, что экран телевизора, словно картину, обрамляет широкая рамка. Наша ультратонкая рамка выглядит современно и стильно, и при этом не ограничивает изображение.

### 3D

Наслаждайтесь комфортным просмотром 3D в высоком качестве. Конвертируйте любой контент из 2D в естественное и стабильное изображение 3D. Усилить эффект помогут стильные и легкие 3D-очки без батарей.

### Smart TV

Откройте для себя интеллектуальные возможности этого телевизора. Настраивайте потоковую передачу фильмов, видео или игр, приобретая их в

онлайн-магазинах. Просматривайте прошедшие передачи с любимых телеканалов и наслаждайтесь широким выбором интернет-приложений, например Youtube.

### MyRemote\*

Управляйте телевизором Philips с помощью смарт-устройства. Приложение MyRemote позволяет с легкостью передавать контент со смарт-устройства на телевизор (функция SimplyShare), смотреть передачи цифрового телевидения на планшетном ПК (функция Wi-Fi Smart Screen) и следить за программой передач в телегиде, с помощью которого можно осуществлять поиск и просмотр программ.

### Wi-Fi Miracast™\*

Передавайте контент со смартфона на экран телевизора для совместного просмотра с друзьями и близкими. Одна простая команда позволяет отобразить на большом экране фотографии, видеоролики, игры и пр., сохраненные в памяти смартфона или планшетного ПК.

### Cloud TV\* и Explorer

У каждого человека есть свои предпочтения и любимые телепередачи. Philips Cloud TV постоянно расширяет свои возможности, чтобы вы могли выбирать из сотен телеканалов со всего мира. Благодаря Cloud Explorer вы сможете легко и быстро поделиться избранным контентом с

друзьями и просматривать его на большом экране, предоставив доступ к учетной записи Dgorbox™ прямо с телевизора.

### Multiroom клиент и сервер

Откройте новые возможности телевидения. Ваш телевизор Philips Smart TV выступает в качестве сервера и способен подключаться к другому ТВ, находящемуся в той же сети Wi-Fi. После того, как подключение установлено, можно передавать цифровой контент телевидения и записи с одного телевизора на другой без лишних проводов и дорогих абонентских подключений.

### Perfect Motion Rate (PMR) 200 Гц

Ничто не сравнится с настоящим адреналином во время игры, просмотра спортивного матча или увлекательного боевика. Телевизоры Philips с показателем Perfect Motion Rate 200 Гц обеспечивают плавную передачу динамичных сцен. Пусть от восторга замирает только ваше сердце!

### Pixel Plus HD

Ничто не сравнится с предвкушением просмотра любимого фильма или передачи. И если вы смотрите фильмы онлайн или на DVD, процессор Philips Pixel Plus HD обеспечивает более естественное изображение благодаря ярким оттенкам белого и глубоким оттенкам черного.

# Характеристики

## Подсветка Ambilight

- Версия Ambilight: Двухсторонняя
- Возможности режима Ambilight: Dual View Fixed Color, Динамический, подключен к световому датчику, Режим Lounge, закат, Подстраивается под цвет стены, 3D
- Система подсветки Ambilight: Встроенная Ambilight + Hue

## Изображение/дисплей

- Дисплей: LED Full HD
- Диагональ экрана: 42 дюйма / 107 см
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- 3D: Пассивная технология 3D, Полноэкранный режим для двух игроков\*, Регулировка глубины 3D, Преобразование 2D в 3D, Автораспознавание 3D, 3D без мерцания
- Формат изображения: 4:3/16:9
- Яркость: 350 кд/м<sup>2</sup>
- Улучшение изображения: Технология Micro Dimming Pro, Perfect Motion Rate (PMR) 200 Гц, Pixel Plus HD

## Smart TV

- Приложения SmartTV\*: Просмотр прошедших телепрограмм, Интернет-приложения, Сетевые видеоматериалы, Открытый интернет-браузер, YouTube
- Social TV: Skype, Twitter
- Гид телепередач\*: Электронный гид телепередач на 8 дней

## Продуманный интерфейс

- Взаимодействие с пользователем: SimplyShare, MultiRoom Клиент и Сервер, Cloud TV\* и Cloud Explorer
- Программирование: Приостановка просмотра телепередачи, Запись на USB\*
- Простота установки: Автопоиск устройств Philips, Мастер подключения к устройству, Мастер настройки сети, Мастер установки поддержки
- Удобство использования: Кнопка домашнего меню, Экранное руководство пользователя
- Обновление встроенного ПО: Мастер обновления встроенной программы, Обновление встроенного ПО через USB, Обновление программы устройства через Интернет
- Индикатор уровня сигнала: Да
- Телетекст: 1000-страничный гипертекст
- Приложение My Remote\*: Управление, Simply Share, Телегид, Wi-Fi Smart Screen
- Регулировка формата экрана: Базовый - Широкоэкранный, Автозаполнение, Расширенный - Сдвиг, Увеличить, Растянуть

## ЦП/процессор

- Тип процессора: Dual-Core

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 22 Вт
- Характеристики звука: Smart Stereo, Ambi wOOx, Естественное звучание
- Улучшение звука: Incredible Surround, Clear Sound, Автоограничение громкости, Усиление низких частот, Функция Smart Sound

## Подключения

- Количество разъемов HDMI: 3
- Количество компонентных входов (YPbPr): 1
- Количество разъемов SCART (RGB/CVBS): 1
- Количество разъемов USB: 2
- Беспроводное соединение: Встроенный модуль Wi-Fi 2x2
- Другие подключения: Аудиовход (DVI), Сертификация CI+1.3, Антенна, IEC75, Общий интерфейс CI+, Ethernet-LAN RJ-45, Цифровой выход аудиосигнала (оптический), Аудиовход — левый/правый, Выход для наушников, Разъем для сервисного обслуживания
- Возможности HDMI: 3D, Канал возврата аудиосигнала
- EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Автоматический сдвиг субтитров (Philips)\*, Pixel Plus link (Philips)\*, Запуск воспроизведения одним нажатием

## Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения видео: Контейнеры: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Поддерживаемый формат субтитров: .AAS, .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT
- Форматы воспроизведения музыки: AAC, Технология AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1, L1/2, WMA версии 2 до версии 9.2
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS

## Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы: до 1920x1080 при 60 Гц
- Выходы: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

## Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/C
- Поддержка MPEG: MPEG2, MPEG4
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM

## Питание

- Электропитание: 220-240 В переменного тока, 50/

- 60 Гц
- Температура окружающей среды: 5 °C – 35 °C
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 39 Вт
- Потребление электроэнергии в год: 57 кВт/ч
- Маркировка класса энергоэффективности: A+
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт
- Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Режим Эко, Отключение изображения (для радио)
- Энергопотребление в выключенном состоянии: < 0,3 Вт

## Размеры


- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 1115 x 645 x 133 миллиметра
- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 957 x 555 x 56 миллиметра
- Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 957 x 616 x 213 миллиметра
- Вес продукта: 8,6 кг
- Вес изделия с подставкой: 9,8 кг
- Совместимое настенное крепление VESA: 400 x 200 мм
- Вес, включая упаковку: 13 кг

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Комплект PTA469\*, 3D-очки с пассивной технологией 4 шт., Игровые 3D-очки для двух игроков — 2 шт., Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Настольная подставка, Шнур питания, Краткое руководство, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Гарантийный талон
- Дополнительные аксессуары: Камера для ТВ Philips PTA317, Игровые 3D-очки PTA436, 3D-очки PTA417



## Connections



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 7.0.1

12 NC: 8670 001 13051  
EAN: 87 12581 71507 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Приложение MyRemote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели ТВ, страны, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).

\* Для получения информации о возможностях Smart TV в вашей стране перейдите по адресу: [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

\* Возможности Cloud TV зависят от страны и применимых регламентов

\* Совместимость зависит от наличия сертификации WiFi Miracast и ОС Android 4.2 или более поздней версии. Дополнительные сведения см. в документации к устройству.

\* Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (СI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.

\* Камера для ТВ Philips (PTA317) приобретается отдельно.

\* Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное восприятие не сформировалось окончательно.

\* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

\* Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизора 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

\* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

\* (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.