



Philips Signage Solutions  
Q-Line zaslon

43 inča

Direct LED pozadinsko  
osvjetljenje  
Full HD

**SignageSolutions**

43BDL3010Q

## Upečatljiv

Zaslon 18/7 koji se lako postavlja.

Informirajte i oduševite zaslonom Philips Q-Line Professional Full HD. Ovo pouzdano rješenje može se postaviti i početi upotrebljavati onoliko brzo koliko vam to treba, bez potrebe za dodatnim hardverom.

### **Jednostavno postavljanje. Potpuna kontrola.**

- Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control

### **Cijenom prihvatljivo sveobuhvatno rješenje**

- Energetski učinkovita automatska kontrola pozadinskog osvjetljenja
- Integrirani multimedijски reproduktor. Jednostavno planiranje USB sadržaja
- Jednostavna kontrola. Daljinskim putem upravljajte umreženim zaslonima
- FailOver osigurava neprestanu reprodukciju sadržaja

# PHILIPS

## Istaknute značajke

### CMND & Control




Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

### Integrirani multimedijски reproduktor

Jednostavno planirajte sadržaj za reprodukciju s USB uređaja. Vaš profesionalni zaslon tvrtke

Philips aktivirat će se iz stanja pripravnosti i reproducirati sadržaj po vašoj želji, a nakon reprodukcije vratit će se u stanje pripravnosti.

### FailOver



Od čekaonice do sobe za sastanke, nikad nemojte ostati bez slike na zaslonu. FailOver profesionalnim zaslonima tvrtke Philips omogućava automatsko prebacivanje između

primarnih i sekundarnih ulaza – kako bi se sadržaj nastavio reproducirati čak i u slučaju izostanka primarnog izvora. Jednostavno postavite popis alternativnih ulaza kako biste izbjegli zastoje u poslovanju.

# Specifikacije

## Slika/Prikaz

- Veličina dijagonale zaslona: 42,5 inča / 108 cm
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Optimalna rezolucija: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svjetlina: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 3000:1
- Dinamički kontrast: 500 000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 6,5 ms
- Omjer širine i visine: 16:9
- Kut gledanja (V / O): 178 / 178 stupanj
- Razmak piksela: 0,49 x 0,49 mm
- Boje zaslona: 16,7 milijuna
- DICOM: Za kliničke preglede sa značajkom D-image
- Tehnologija zaslona: VA
- Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D kombinirani filter, 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala, Poboľšanje dinamičkog kontrasta, Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta, Progressivno skeniranje

## Podržana rezolucija zaslona

### Računalni formati

Rezolucija	Brzina osvježavanja
1920 x 1080	60 Hz
1680 x 1050	60Hz
1600 x 1200	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1152 x 870	75Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

### Video formati

Rezolucija	Brzina osvježavanja
1080p	60 Hz
1080i	60 Hz
1080i	50 Hz
720p	60 Hz
576 p	50 Hz
576i	50 Hz
480p	60 Hz
480i	60Hz

## Mogućnost povezivanja

- Video ulaz: DVI-I x 1, HDMI (x2), USB, VGA

- (putem DVI)
- Audio ulaz: Priključak od 3,5 mm
- Audio izlaz: Audio lijevi/desni (RCA)
- Vanjska kontrola: RJ45, RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm, IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm

## Praktičnost

- Funkcije za uštedu energije: Smart Power
- Modularni: Do 15 x 15
- Pokretanje: Odgoda uključivanja, Status uključivanja, Izvor pokretanja
- Prozor za pokretanje: omogućavanje/onemogućavanje logotipa Philips
- Kontrola tipkovnicom: Može se zaključati, Skriveno
- Može se kontrolirati putem mreže: RS232, RJ45
- Prijenos signala (petlja): RS232, IR prijenos signala (petlja)
- Položaj: Pejzažni
- Signal za daljinsko upravljanje: Može se zaključati

## Dimenzije

- Širina prednje ploče: 11,9 (TLR) / 14,7 (B) mm
- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 968,2 x 559,4 x 60,9 mm
- Dimenzije kompleta u inčima (Š x V x D): 38,12 x 22,02 x 2,39 inča
- VESA postolje: 400 mm x 400 mm, M6
- Masa proizvoda: 8,8 kg
- Masa proizvoda (lb): 19,4 lb

## Radni uvjeti

- Raspon temperature (rada): 5 ~ 40 °C
- Raspon temperature (skladištenje): -20 ~ 60 °C
- MTBF: 50 000 sat(i)
- Raspon vlage (tijekom rada)[RH]: 20 ~ 80 % RV (bez kondenzacije)
- Raspon vlage (spremanje) [RH]: 5 ~ 95% RV (bez kondenzacije)
- Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m

## Snaga

- Potrošnja (dok je uključen): 75 W
- Mrežno napajanje: 100 – 240 V~, 50/60 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W
- Potrošnja (maks.): 110 W
- Potrošnja (uobičajena): 75 W
- Značajke za uštedu energije: Smart Power

## Zvuk

- Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W RMS

## Multimedijske aplikacije

- USB reprodukcija videozapisa: H.264, JPEG, MPEG
- USB reprodukcija slike: BMP, JPEG, PNG
- USB reprodukcija zvuka: AAC, WMA, HEAAC, MPEG


## Dotatna oprema

- Dotatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, RS232 kabel, Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, Kratke upute za korisnike
- Isporučena dodatna oprema: Kabel IR senzora (1,8 m), Kabel za lančanu vezu RS232, Poklopac otvora za USB i vijak x1
- Postavljen uz zid: BM02542/BM05922

## Razno

- Jamstvo: 3 godine jamstva
- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Poljski, Ruski, Španjolski, Turski, Pojednostavljeni kineski, Tradicionalni kineski, Arapski, Japanski
- Odobrenja prema propisima: CE, CB, FCC, klasa B

Philips 43BDL3010Q  
Verzija: 1.0  
Release Date: 2018/12/06



Datum izdavanja  
2022-04-21

Verzija: 1.1.1

12 NC: 8670 001 56777  
EAN: 87 12581 75402 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)