



Philips Signage Solutions
Layar D-Line

43"

Didukung Android
450cd/m²

SignageSolutions

43BDL4050D

Informasi Tampil Praktis

Layar 24/7 hebat yang cepat.

Sampaikan informasi dengan jelas berkat layar FHD D-Line profesional ini. Solusi yang responsif ini menawarkan gambar memukau, kontrol mudah, dan konektivitas hebat.

Bahkan di area yang sulit dijangkau jaringan.

Gambar cemerlang. Prosesor super cepat.

- Full HD. Gambar jernih. Kontras terang
- Panel IPS: konsistensi warna yang kaya dari setiap sudut
- Prosesor Android SoC. Aplikasi asli dan web
- Posisikan pada orientasi lanskap atau potret

Mudah digunakan. Kendali di tangan Anda.

- CMND & Deploy. Menginstal dan meluncurkan aplikasi dari jarak jauh
- CMND & Control. Mengoperasikan, memperbarui, memelihara
- CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri
- Bukti Pemutaran untuk konten Android. Ketahui apa yang sedang diputar
- Slot mPCIe terintegrasi untuk 4G/modul LTE opsional

Solusi sistem yang hemat biaya

- Kontrol backlight otomatis yang hemat energi
- Browser HTML5 terintegrasi. Tayangkan dan kontrol konten online
- FailOver. Agar layar Anda tidak pernah kosong

PHILIPS

Kelebihan Utama

Didukung Android

Kontrol layar melalui koneksi Internet. Layar Profesional Philips sudah dioptimalkan untuk aplikasi Android asli, dan Anda juga bisa menginstal aplikasi web langsung ke layar. Dilengkapi penjadwal sehingga aplikasi dan konten bisa diluncurkan pada waktu tertentu.

CMND & Control



Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

CMND & Create

Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting.

Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

CMND & Deploy

Menginstal dengan cepat dan meluncurkan aplikasi dan bekerja dari jarak jauh. Dengan CMND & Deploy Anda bisa menambahkan dan memperbarui aplikasi sendiri, atau aplikasi dari Toko Aplikasi Layar Philips Profesional. Cukup pindai kode QR, login ke toko aplikasi, dan klik aplikasi yang ingin diinstal. Aplikasi akan diunduh dan diluncurkan secara otomatis.

Slot mPCIe terintegrasi

Hubungkan modul 4G dengan mudah ke Layar Philips Profesional Anda. Slot mPCIe terintegrasi memungkinkan layar berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan nirkabel yang sama. Sangat praktis jika layar diinstal di lokasi seperti bank atau bangunan pemerintahan, di mana akses ke jaringan lokal tidak dimungkinkan.

FailOver



Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.

Bukti Pemutaran

Pastikan Layar Profesional Philips bersistem operasi Android Anda menampilkan konten yang benar-bahkan ketika Anda tidak ada. Saat memutar konten melalui pemutar media yang tertanam, Anda dapat menyetel layar untuk mengambil cuplikan layar otomatis secara berkala. Cuplikan layar ini disimpan pada memori internal layar, dan bisa dikirimkan melalui email.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal: 42,5 inci / 108,0 cm
- Resolusi panel: 1920x1080p
- Resolusi optimal: 1920 x 1080 @ 60Hz
- Keceharan: 450 cd/m²
- Rasio kontras (khas): 1100:1
- Rasio kontras dinamis: 500.000:1
- Rasio Aspek: 16:9
- Waktu respons (khas): 12 ms
- Pitch piksel: 0,49 x 0,49 mm
- Warna tampilan: 16,77 juta
- Sudut pandang (H / V): 178 / 178 derajat
- Sistem operasi: Android 4.4.4

Konektivitas

- Input video: DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, USB 2.0 (Tipe A) (x2), USB 2.0 (Tipe B)
- Keluaran video: DisplayPort, DVI-I
- Input audio: Jack 3,5 mm
- Output audio: Jack 3,5mm
- Koneksi lain: micro SD, micro USB
- Kontrol eksternal: RJ45, RS232C (in/out) jack 2,5 mm, IR (in/out) jack 3,5 mm

Resolusi Layar yang Didukung

Format komputer

Resolusi	Laju pembaruan
1920 x 1080	60Hz
1440 x 900	60Hz
1366 x 768	60Hz
1360 x 768	60Hz
1280 x 800	60Hz
1280 x 768	60Hz
1024 x 768	60Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75Hz

Format video

Resolusi	Laju pembaruan
1080p	50, 60Hz
1080i	50, 60Hz
720p	50, 60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
480p	60Hz
480i	60Hz

Dimensi

- Ukuran paket (L x T x D):
965,00mm x 559,30 x 45,50 milimeter

- Ukuran paket dalam inci (L x T x D):
37,99 x 22,02 x 1,79 inci
- Lebar bezel: 9,6 mm (T/L/R), 15,7 mm (B)
- Berat produk (lb): 23,59 lb
- Berat produk: 10,70 kg
- Dudukan VESA: 400 x 400 mm, M6

Nyaman

- Penempatan: Lanskap, Potret
- Matriks Kotak: Hingga 15 x 15
- Kontrol keyboard: Tersembunyi, Dapat dikunci
- Sinyal Loop Through: DVI, VGA, RS232, IR Looptrough, DisplayPort
- Dapat dikontrol oleh jaringan: RJ45, RS232, Satu Kabel (HDMI-CEC), HDMI (Satu Kabel)
- Fungsi Hemat Energi: Smart Power
- Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel, Keceharan Rendah
- Memori: 16GB eMMC
- Kemudahan lain: Gagang pengangkat, G sensor

Daya

- Penggunaan daya siaga: <0,5 W
- Stopkontak: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Konsumsi (Khas): 59 W

Kondisi pengoperasian

- Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C
- Kelembapan relatif: 20 ~ 80 %
- Ketinggian: 0 ~ 3000 m
- MTBF: 50.000 jam

Suara

- Speaker terpasang: 2 x 10W RMS

Aksesori

- Aksesori disertakan: Remote Control, Baterai untuk remote control, Panduan cepat, Kabel RS232, Kabel Daya AC
- Dudukan: BM05922 (Opsional)
- Aksesori Disertakan: Kit Penyejajar Tepi (1)-2 buah, Kit Penyejajar Tepi (2)-1 buah, kabel daisy-chain RS232, Panduan logo, Sekrup Jempol x8

Aplikasi Multimedia

- Pemutaran Audio USB: AAC, M4A, MP3, WMA, MP1, MP2
- Pemutaran Gambar USB: BMP, GIF, JPEG, JPG,

PDF, PNG


- Pemutaran Video USB: MKV, MP4, TS, 3GP, AVI, FLV, MOV

Lain-lain

- Bahasa pada Layar: Indonesia, Prancis, Jerman, Spanyol, Polandia, Turki, Rusia, Italia, Mandarin Sederhana, Cina Tradisional, Arab, Jepang
- Persetujuan peraturan: CE, FCC, Kelas B, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST, BSMI, CB, J-Moss, PSE, VCCI
- Jaminan: Garansi 3 tahun

Pemutar Internal

- CPU: Quad Core Cortex A9 1.8GHz
- GPU: ARM Mali400 Quad Core 533MHz
- Memori: 2GB DDR3
- Penyimpanan: 16GB EMMC



Tanggal dikeluarkan
2019-05-29

Versi: 8.0.1

12 NC: 8670 001 37393
EAN: 87 12581 74101 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com