

Philips
Televizor Hospitality

108cm (43") Studio
DVB-T2/T/C HEVC

43HFL2849T



Potěšte své hosty

čistou chutí

Ukažte svým hostům pomocí tohoto cenově dostupného televizoru Hospitality, jak moc vám na nich záleží. Vychutnáte si příslušné funkce pro pohostinství, jako je uvítací stránka se značkou, instalace přes USB nebo zamknutí nabídky a ovládání.

Skvělý zážitek ze sledování a pohodlí hosta

- LED televizor pro obraz s neuvěřitelným kontrastem
- Nízká spotřeba energie
- USB pro přehrávání multimédií

Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení

- Pozdravte své hosty z vlastní uvítací stránky
- USB klonování všech nastavení pro rychlou instalaci
- Offline editor kanálů umožňuje editovat seznam kanálů na počítači.
- Jeden kombinovaný seznam kanálů pro analogové i digitální kanály
- Uzamčení nabídky pro instalaci
- Zabraňte neautorizovanému použití zámekem pro ovládání joystickem
- Pokročilé ovládání hlasitosti, které zabrání rušení hostů

PHILIPS


Přednosti

Uvítací stránka



Uvítací stránka se zobrazí při každém zapnutí televizoru. Na stránku můžete umístit název hotelu a snadno ji při instalaci přizpůsobit pomocí jednoduchého obrázku na uvítanou ve formátu .png.

USB klonování



Nabízí možnost snadného zkopírování všech naprogramovaných nastavení z jednoho

televizoru do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.

USB (snímky, hudba, video)



Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.

Jeden kombinovaný seznam kanálů

Jediný integrovaný seznam kanálů pro digitální a analogové kanály. Hosté tak mohou plynule přepínat mezi analogovými a digitálními kanály.

Pokročilé ovládání hlasitosti

Pokročilé ovládání hlasitosti umožňuje nastavit úvodní hlasitost televizoru a zadat rozsah, ve kterém je možné hlasitost nastavit. Tím se zabrání příliš vysokému nastavení hlasitosti a vyloučí se rušení sousedů.

Zámek pro ovládání joystickem

Pomocí zámku pro ovládání joystickem může správce zabránit neautorizovanému použití televizoru pomocí joysticku a šetřit tak provozní náklady.

Uzamčení nabídky pro instalaci

Zabraňuje neautorizovanému přístupu k nabídce pro instalaci a konfiguraci, čímž zajišťuje maximální pohodlí hostů a předchází zbytečným nákladům na opětovnou instalaci.

Nízká spotřeba energie

Televizory Philips jsou navrženy tak, aby byla co nejvíce snížena spotřeba energie. To nejen snižuje dopad na životní prostředí, ale také omezuje provozní náklady.

Specifikace

Obraz/displej

- Displej: LED Full HD
- Úhlopříčka obrazovky: 43 palců / 108 cm
- Poměr stran: 16:9
- Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
- Jas: 300 cd/m²
- Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V)

Audio

- Zvukový výstupní výkon: 16 (2 x 8) W
- Reproduktoři: 2,0, Směřující dolů
- Zvukové funkce: Ekvalizér, Vyvážení, Automatické vyrovnávání hlasitosti, Incredible Surround, Dynamické basy

Design

- Barva: Černá

Tuner/přijem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (až 1080p60)
- Analogový televizor: PAL, SECAM

Konektory vzadu

- Anténa: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4, ARC
- HDMI2: HDMI 1.4
- Digitální výstup audio: Koaxiální (SPDIF)
- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Vstup VGA: D-sub 15kolíkový

Konektor z boku

- Slot Common Interface: CI+ 1.3
- AV vstup: CVBS+L/R (Cinch)
- Výstup pro sluchátka: Mini-jack
- USB1: USB 2.0

Vylepšené možnosti připojení

- EasyLink (HDMI CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim systému

Funkce

- Digitální služby: Titulky, Teletext, MHEG, Now&Next, 8d EPG
- Snadné použití: Styl obrazu, Styl zvuku

Funkce pro pohostinství

- Hotelový režim: Zámek pro ovládání joystickem, Uzamčení nabídky, Uzamčení nabídky pro instalaci,

- Omezení hlasitosti (včetně HP)
- Režim Věznice: režim vysokého zabezpečení, Uzamčení TXT/MHEG/USB/EPG/titulků
- Vaše značka: Uvítací logo
- Klonování a aktualizace firmwaru: prostřednictvím USB, Instant Initial Cloning
- Ovládání po zapnutí: Kanál/Zdroj, Styl obrazu, Hlasitost (včetně HP)
- Časovač: Časovač, Budík
- Videokanály: Kombinovaný seznam, Offline editor kanálů
- Ovládání: Blokování automatické aktualizace kanálů
- Ovládání napájení: Ekologické/rychlé zapnutí
- Dálkový ovladač: Možnost připnutí, Zámek krytu baterie dálkového ovladače
- Ochrana před krádeží: Zámek Kensington

Funkce pro nemocnice

- Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů
- Pohodlí: Výstup pro sluchátka

Multimédia


- Multimediální připojení: USB
- Podpora přehrávání videa: Kontejnery: AVI, MKV, Formáty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Podporované formáty titulků: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Podporované hudební formáty: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 až v9.2)
- Podporované obrazové formáty: BMP, JPG, PNG
- Podporované rozlišení videa na USB: až do 1920 x 1080p při 30 Hz

Příslušenství

- Včetně: Dálkový ovladač 22AV1407A/12, 2x baterie AAA, Stojan na nábytek, Záruční list, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi
- Volitelné: Dálkový ovladač pro instalaci 22AV9573A

Spotřeba

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř.; 50–60 Hz
- Značka energetické třídy: A++
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 37 W
- Průměrná roční spotřeba: 54 kWh
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,3 W



Datum vydání 2017-04-01

Verze: 1.0.1

12 NC: 8670 001 37963
EAN: 87 18863 00935 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

- Funkce úspory energie: Režim Eco
- Okolní teplota: 5 °C až 45 °C

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 974 x 572 x 64/93 mm
- Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 974 x 615 x 220 mm
- Hmotnost výrobku: 8,4 kg
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 9,3 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu VESA: M6, 200 x 200 mm

* Dostupnost funkcí závisí na implementaci vybrané integrátorem.
* Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle IEC62087 Ed 2. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.