

Philips
Hospitality TV

43 collu Studio
DVB-T2/T/C HEVC

43HFL2849T



Ieprieciniet viesus

ar patiesu gaumi

Izrādiet savas rūpes viesiem ar šo pieņemamas cenas Hospitality televizoru. Varēsit izbaudīt īpašas viesmīlības funkcijas, piemēram, individuālu sveiciena lapu, instalēšanu ar USB klonēšanu, izvēlnes un vadības elementu bloķēšanu.

Izcila skatīšanās pieredze un viesu komforts

- LED TV attēliem ar satriecošu kontrastu
- Mazs enerģijas patēriņš
- USB ports multivides atskaņošanai

Papildus funkciju izmantošanai viesnīcās un turpmākie uzlabojumi

- Sagaidiet savus viesus ar pielāgojamu sveiciena lapu
- Visu iestatījumu USB klonēšana ātrai instalēšanai
- Bezsaites kanālu redaktors, lai rediģētu kanālu sarakstu datorā
- Kombinēts analogo un digitālo kanālu saraksts
- Instalēšanas izvēlnes bloķēšana
- Nepieļaujiet neatļautu izmantošanu ar kursorsvires vadības bloķēšanu
- Uzlabota skaļuma vadība, lai nepieļautu viesu traucēšanu

PHILIPS


Izceltie produkti

Sveiciena lapa



Sveiciena lapa redzama katru reizi, kad ieslēdz televizoru. Sveiciena lapu var individualizēt un pielāgot instalācijas laikā, izmantojot vienkāršu sveiciena attēlu .png formātā.

USB klonēšana



Nodrošina iespēju viegli kopēt visus programmēšanas un kanālu programmēšanas iestatījumus no viena televizora citos

televizoros ātrāk kā vienas minūtes laikā. Funkcija nodrošina identiskus iestatījumus visos televizoros un būtiski samazina instalēšanas laiku un izmaksas.

USB (fotoattēli, mūzika, video)



Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārliuku.

Kombinēts kanālu saraksts

Integrēts digitālo un analogo kanālu saraksts sniedz viesiem iespēju vienkārši pārslēgt no analogajiem kanāliem uz digitālajiem un otrādi.

Uzlabota skaļuma vadība

Ar uzlabotu skaļuma vadību varat instalēt TV sākuma skaļumu un iepriekšnoteikt skaļuma diapazonu, kurā var darboties televizors, novēršot pārmērīgi augstu skaļuma iestatījumu, kas neļauj traucēt blakus esošos viesus.

Kursorsviras vadības bloķēšana

Atspējējot vai iespējējot kursorsviras vadības bloķēšanu, administrators var nepieļaut TV neatļautu lietošanu ar vadības pogām, tādējādi ietaupot viesnīcas izdevumus.

Instalēšanas izvēlnes bloķēšana

Novērš neatļautu piekļuvi instalācijas un konfigurācijas iestatījumiem, nodrošinot viesiem maksimālas ērtības un samazinot liekas izmaksas par atkārtotu instalēšanu.

Mazs enerģijas patēriņš

Philips televizori ir izstrādāti, lai mazinātu enerģijas patēriņu. Šādi tiks samazināta ne vien ietekme uz vidi, bet arī samazinātas lietošanas izmaksas.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Displejs: LED Full HD
- Ekrāna izmērs pa diagonāli: 43 colla / 108 cm
- Malu attiecība: 16:9
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Spilgtums: 300 cd/m²
- Skata leņķis: 178° (A) / 178° (P)

Audio

- Skaņas izvades jauda: 16 (2x8) W
- Skaļruni: 2,0, Skaņas virziens uz leju
- Skaņas dati: Ekvalaizers, Balanss, AVL, Incredible Surround, Dinamiska zemo frekvenču skaņa

Dizains

- Krāsa: Melna

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (līdz 1080p60)
- Analogā televīzija: PAL, SECAM

Aizmugurējais savienojums

- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4, ARC
- HDMI2: HDMI 1.4
- Digitālā audio izeja: Koaksiālā (SPDIF)
- SCART: CVBS, RGB, SVHS
- VGA ievade: 15 kontaktu D-sub

Sānu savienojums

- Kopējā interfeisa slots: CI+ 1,3
- AV ieeja: CVBS + kreisais/labais audio savienotājs
- Austiņu izeja: Mini spraudnis
- USB1: USB 2.0

Savienojamības uzlabojumi

- EasyLink (HDMI CEC): Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Sistēmas gaidstāves režīms

Funkcijas

- Digitālie pakalpojumi: Subtitri, Teleteksts, MHEG, Now&Next, 8d EPG
- Vienkārša lietošana: Attēla stils, Skaņas stils

Viesnīcas funkcijas

- Viesnīcas režīms: Kursorsviras vadības bloķēšana, Izvēlnes bloķēšana, Uzstādīšanas izvēlnes

- bloķēšana, Skaļuma ierobežojums (iesk. HP)
- Cietuma režīms: augstas drošības režīms, TXT/MHEG/USB/EPG/subtitru bloķēšana
- Jūsu zīmols: Sveiciens logotips
- Klonēšana un programmaparatūras atjaunināšana: izmantojot USB, Tūlītēja klonēšana
- Ieslēgšanas vadība: Kanāls / avots, Attēla stils, Skaļums (iesk. HP)
- Taimeris: Izslēgšanās taimeris, Modinātājs
- Kanāli: Apvienots saraksts, Bezsaistes kanālu redaktors
- Vadība: Automātiskas kanālu atjaunināšanas bloķēšana
- Strāvas kontrole: Ekonomiskā/ātrā startēšana
- Tālvadības pults: Gatava pieslēgšanai pie nostiprinājuma, Tālv. pults bateriju nodalīj. bloķēšana
- Pret zādzību: Kensington slēdzene

Slimnīcas funkcijas

- Vadība: Multi tālvadība
- Lietošanas komforts: Austiņu izeja

Multivide


- Multivides savienojumi: USB
- Video atskaņošanas atbalsts: Konteineri: AVI, MKV, Formāti: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Atbalstītie subtitru formāti: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Atbalstītie mūzikas formāti: MP3, AAC, WAV, WMA (no v2 līdz v9.2)
- Atbalstītie attēla formāti: BMP, JPG, PNG
- Atb. video izšķirtspēja USB: līdz 1920x1080p@30Hz

Piederumi

- Iekļauts: Tālvadības pults 22AV1407A/12, 2 gab. AAA baterijas, Galda statīvs, Garantijas brošūra, Juridiskā informācija un drošības brošūra
- Papildus: RC 22AV9573A iestatīšana

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220-240 V, 50-60 Hz
- Energoefektivitātes klase: A++
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 37 W
- Gada enerģijas patēriņš: 54 kW h
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,3 W



Izlaides datums
2017-03-29

Versija: 1.0.1

12 NC: 8670 001 37963
EAN: 87 18863 00935 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

- Enerģijas taupīšanas funkcijas: ECO režīms
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 45 °C

Izmēri

- Komplekta izmēri (W x H x D): 974 x 572 x 6493 mm
- Komplekta izmēri ar statni (W x H x D): 974 x 615 x 220 mm
- Produkta svars: 8,4 kg
- Produkta svars (+ statīvs): 9,3 kg
- Saderīgs ar VESA sienas stiprinājumu: M6, 200 x 200 mm

* Funkciju pieejamība ir atkarīga no izvēlēta uzstādījuma.

* Standarta enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā, mērīts atbilstoši IEC62087 2. izd. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietojuma.

* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.