

Philips  
Hotelski televizorji

109-cm Studio  
DVB-T2/T/C HEVC

43HFL2849T



## Navdušite goste

s prefinjenim okusom

Pokažite gostom, da skrbite za njihovo počutje, z ugodnim hotelskim televizorjem. Navdušeni boste nad posebnimi hotelskimi funkcijami, kot so prilagojena pozdravna stran, namestitev prek povezave USB in zaklepanje funkcij.

### Privlačna slika in prijetno počutje

- LED-televizor za slike neverjetnega kontrasta
- Nizka poraba energije
- USB za predvajanje večpredstavnostnih vsebin

### Napredne hotelske funkcije in možnost nadgradnje

- Pozdravite goste s prilagodljivo pozdravno stranjo
- Kloniranje vseh nastavitev prek povezave USB za hitro namestitev
- Urejevalnik kanalov za urejanje seznama kanalov prek osebnega računalnika
- Enoten kombinirani seznam kanalov za analogne in digitalne kanale
- Zaklepanje menija za namestitev
- Preprečite uporabo nepooblaščenim z zaklepom upravljanja s krmilno ročico
- Napredna nastavitve glasnosti, ki preprečuje motenje gostov

# PHILIPS


# Značilnosti

## Pozdravna stran



Ob vsakem vklopu televizorja se prikaže pozdravna stran. Na pozdravno stran lahko ob namestitvi brez težav dodate podobo lastne blagovne znamke s preprosto pozdravno sliko v obliki .png.

## Kloniranje prek povezave USB



Omogoča enostavno kopiranje vseh nastavitev programov in kanalov med televizorji v manj

kot minuti. Ta funkcija omogoča enake nastavitve različnih televizorjev in znatno zniža čas in stroške namestitve.

## USB (fotografije, glasba, videoposnetki)



Delite zabavo. V vrata USB televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparati, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavnostno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.

## Enoten kombinirani seznam kanalov

Enoten kombinirani seznam kanalov za digitalne in analogne kanale. To gostom omogoča enostavno preklapljanje med analognimi in digitalnimi kanali.

## Napredna nastavitve glasnosti

Napredna nastavitve glasnosti omogoča določitev glasnosti, pri kateri se televizor vklopi, in razpona glasnosti, pri kateri lahko televizor deluje, s čimer uporabnikom preprečite, da bi s preglasno nastavitvijo motili sosednje goste.

## Zaklep upravljanja s krmilno ročico

Skrbnik lahko omogoči ali onemogoči upravljanje s krmilno ročico, s čimer nepooblaščenim prepreči upravljanje televizorja s krmilno ročico in hotelirjem prihrani dodatne stroške.

## Zaklepanje menija za namestitev

Preprečuje nepooblaščen dostop do namestitve in konfiguracijskih nastavitev, kar gostom zagotavlja priročno uporabo in preprečuje nepotrebne stroške zaradi naknadnih namestitev.

## Nizka poraba energije

Televizorji Philips porabijo manj energije. Z njimi zmanjšajte vpliv na okolje in znižate stroške delovanja.

# Specifikacije

## Slika/zaslon

- Zaslon: LED Full HD
- Diagonalna velikost zaslona: 43 palec / 108 cm
- Razmerje stranic: 16:9
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik
- Svetlost: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Kot gledanja: 178° (vodoravno) / 178° (navpično)

## Zvok

- Izhodna moč zvoka: 16 (2 x 8) W
- Zvočniki: 2,0, Navzdol usmerjeni
- Zvočne funkcije: Izenačevalnik, Balance, AVL, Incredible Surround, Dynamic Bass

## Zasnova

- Barva: Črna

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (do 1080p 60)
- Analogna televizija: PAL, SECAM

## Zadnji priključki

- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4, ARC
- HDMI2: HDMI 1.4
- Digitalni avdio izhod: Koaksialni (SPDIF)
- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Vhod VGA: 15-pinski D-sub

## Stranski priključki

- Skupna vmesniška reža: CI+ 1.3
- AV vhod: CVBS + L/D (čičč)
- Izhod za slušalke: Mini vtič
- USB1: USB 2.0

## Izboljšave povezljivosti

- EasyLink (HDMI CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti sistema

## Značilnosti

- Digitalne storitve: Podnapisi, Teletext, MHEG, Zdaj in sledi, 8-dnevni elektronski programski vodnik
- Enostavna uporaba: Slog slike, Slog zvoka

## Hotelske funkcije

- Hotelski način: Zaklep upravljanja s krmilno ročico, Zaklepanje menija, Zaklepanje menija za

- namestitev, Omejitev glasnosti (tudi za slušalke)
- Način za zaporniške ustanove: Varnostni način, Zaklep teletexta/MHEG/USB/elektronskega programskega vodnika/podnapisov
- Vaša blagovna znamka: Pozdravni logotip
- Kloniranje in posodobitev vdelane programske opreme: prek USB, Takošnja začetno kloniranje
- Upravljanje vklopa: Kanal/vir, Slog slike, Glasnost (tudi za slušalke)
- Časovnik: Izklonni časovnik, Alarm za bujenje
- Kanali: Kombinirani seznam, Urejevalnik kanalov brez povezave
- Upravljanje: Blokiranje samodejne posodobitve kanalov
- Regulator moči: Okolju prijazen/hiter zagon
- Daljinski upravljalnik: Možnost pritrditve s kablom, Zaklep pokrova za baterijo na daljinskem upravljalniku
- Proti kraji: Zaščita proti kraji Kensington

## Bolnišnične funkcije

- Upravljanje: Enotni daljinski upravljalnik
- Priročnost: Izhod za slušalke

## Večpredstavnost


- Večpredstavnostne povezave: USB
- Podprti formati videoposnetkov: Datoteke: AVI, MKV, Formati: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Podprti formati podnapisov: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Podprti glasbeni formati: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 do v9.2)
- Podprti slikovni formati: BMP, JPG, PNG
- Podprta ločljivost na USB-ju: do 1920 x 1080p pri 30 Hz

## Dodatna oprema

- Priloženo: Daljinski upravljalnik 22AV1407A/12, 2 x baterija AAA, Namizno stojalo, Garancijski list, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami
- Izbirno: Nastavitev RC 22AV9573A

## Napajanje

- Omrežno napajanje: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Razred na energetske oznaki: A++
- Moč na energetske oznaki EU: 37 W
- Letna poraba energije: 54 kWh
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W



Datum izdaje 2017-03-27

Različica: 1.0.1

12 NC: 8670 001 37963  
EAN: 87 18863 00935 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Funkcije varčevanja z energijo: Način Eco
- Temperatura okolja: 5 °C do 45 °C

## Dimenzije

- Dimenzije naprave (Š x V x G): 974 x 572 x 64/93 mm
- Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G): 974 x 615 x 220 mm
- Teža izdelka: 8,4 kg
- Teža izdelka (s stojalom): 9,3 kg
- Združljivo s standardom VESA za stenske nosilce: M6, 200 x 200 mm

\* Razpoložljivost funkcij je odvisna od možnosti, izbranih z integratorjem.

\* Tipična poraba energije v stanju delovanja, izmerjena skladno s standardom IEC62087 Ed 2. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.

\* Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.