



飛利浦 5700 series  
FHD LED 顯示器 搭載  
Pixel Plus HD

108 公分 (43")  
Full HD 顯示器



43PFH5704

## Full HD LED 顯示器

搭載 Pixel Plus HD

兼顧今日和未來需求的最佳選擇：採用 Pixel Plus HD 的飛利浦 5700 系列 Full HD 顯示器。體驗生動逼真的影像、清晰無比的音效，以及隨時隨地享受觀影樂趣的所有必備配備（例如方便實用的額外 USB 和 HDMI 埠）。

### 時時享受清晰生動的畫質

- Pixel Plus HD。無論來源均能呈現銳利影像。

### 隨心所欲的觀影樂趣

- 兩組 HDMI 輸入端子及 Easylink，提供整合式連線
- USB 適用於多媒體播放

# PHILIPS

# 規格

## 畫面 / 顯示

- 顯示器：LED Full HD
- 面板解析度：1920 x 1080
- 長寬比：16:9
- 畫面增強：Pixel Plus HD

## 使用者互動

- 韌體可升級：可透過 USB 升級的韌體
- 螢幕格式調整：4:3, 16:9
- 編程：USB 錄製\*

## 音效

- 輸出功率 (RMS): 12 瓦
- 加強音效：清晰音效

## 連線

- HDMI 連接頭數量：2
- USB 數量：1
- EasyLink (HDMI-CEC): 系統待機, 單鍵播放, 遙控傳遞, 系統音訊控制
- 其他連接：數位音訊輸出 (光纖), CVBS+ 音訊左 / 右輸入

## 支援的螢幕解析度

- 電腦輸入：高達 1920x1080 @ 60Hz
- 視訊輸入：24、25、30、50、60 Hz, 高達 1920x1080p

## 多媒體應用程式

- 影片播放格式：H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2
- 字幕格式支援：.SRT, .ASS
- 音樂播放格式：AAC, AC3
- 圖片播放格式：JPEG, BMP, PNG

## 功率

- 主電源：AC 110V /60Hz
- 環境溫度：5 °C 至 40 °C
- 省電功能：自動關閉計時器, 環保模式

## 尺寸

- 包裝盒尺寸 (寬 x 高 x 深): 1070 x 680 x 140 mm
- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 955 x 565 x 68 mm
- 機器規格含機座 (寬 x 高 x 深): 955 x 604 x 223 mm
- 產品重量：6.3 kg
- 產品重量 (+ 機座)：6.4 kg
- 產品含包裝重量：9.1 kg
- 符合 VESA 標準掛架：200 x 100 公釐

## 配件

- 附配件：快速入門指南, 桌上型立架, 保固手冊, 法律和安​​全手冊

## 便利

- 睡眠定時器：是

# 焦點

## USB (相片、音樂、影片)

分享樂趣。將 USB 記憶卡、數位相機、MP3 播放機或其他多媒體裝置連接至顯示器上的 USB 埠, 即可使用簡單易用的螢幕內容瀏覽器享受相片、影片及音樂。

## Pixel Plus HD

飛利浦 Pixel Plus HD 引擎能將畫質最佳化, 給您銳利的影像與美麗的對比。因此, 無論是觀賞有線顯示器或光碟, 都能透過黑白對比強化功能, 享受更加鮮明更銳利的影像。

## 兩組 HDMI 輸入端子搭配 Easylink

只需要一條 HDMI 纜線, 便能同時將畫面和音訊訊號從裝置傳輸到大型顯示器上, 幫您省去線路糾結的困擾。HDMI 使用未經壓縮的訊號, 確保從來源傳送至螢幕的品質無可挑剔。再搭配上飛利浦 Easylink, 您只需要一支遙控器, 就能同時對大型顯示器、DVD、藍光、機上盒或家庭劇院系統進行大部分的操作。



## Connections

Side

Down



發行日期 2021-05-04

版本：7.2.1

12 NC: 8670 001 65076  
EAN: 87 18863 02268 9

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* EPG 和實際的可視性 (最多 8 天) 視國家 / 地區和系統業者而定。  
\* (飛利浦) 僅與特定飛利浦播放機裝置相容。  
\* 網站上繪製的影像為非合約圖片。請務必參考實際在零售商或商店銷售的顯示器。