



Philips 4000 series  
Téléviseur LED ultra-plat  
Full HD avec  
Digital Crystal Clear

**108 cm (43")**

Téléviseur LED Full HD  
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



**43PFS4131**

## Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Avec Digital Crystal Clear

L'élégant design du téléviseur Philips série 4100 avec Digital Crystal Clear apporte du style à votre intérieur. Admirez sa qualité d'image Full HD associée à un son limpide, pour un divertissement d'une simplicité totale.

### Les fonctionnalités appropriées, élégamment présentées

- Pied noir en forme de lame ultra-fine
- Des lignes pures pour un profil raffiné

### La garantie d'une image claire et nette

- Téléviseur LED Full HD : des images LED éclatantes au contraste incroyable
- Picture Performance Index améliore tous les éléments visuels
- Digital Crystal Clear : une précision qui se partage
- Nouvelle norme HEVC intégrée pour une résolution FHD de qualité supérieure

### La télévision à votre convenance

- deux entrées HDMI et EasyLink pour une connectivité intégrée
- USB pour une lecture multimédia exceptionnelle

# PHILIPS

## Points forts

### Profil ultra-plat



Compact. À la pointe de la technologie. Raffiné. Précis. C'est la silhouette Philips ultra-fine. Qu'un objet aussi fin puisse inspirer autant d'intérêt ne doit pas être surprenant, au vu du niveau de sophistication qu'il apporte à votre intérieur.

### Pied noir en forme de lame

Ténébreux, mystérieux et incroyablement fort. Le pied noir en forme de lame Philips élève votre téléviseur à un tout autre niveau. Son design durable ultra-fin reproduit méticuleusement l'élégance et le style de votre nouveau téléviseur. L'alliance de la finesse et de la robustesse.

### Digital Crystal Clear

Pour des images naturelles quelle que soit la source, Philips a créé la technologie Digital Crystal Clear. Que vous regardiez votre série préférée, un film, les informations

ou que vous passiez une soirée entre amis, vous apprécierez son contraste, ses couleurs et sa netteté optimum.

### Téléviseur LED Full HD

La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.

### Picture Performance Index



Picture Performance Index associe la technologie d'écran de Philips à des moteurs sophistiqués de traitement de l'image afin d'améliorer les éléments constitutifs de la perception : netteté, mouvement, contraste et couleurs. Quelle que soit la source, l'image sera toujours ultra-nette, avec un niveau de détails et une profondeur incroyables, des noirs d'une intensité extrême, des blancs d'une

luminosité inégalée, des couleurs des plus vives et éclatantes, et des tons chair réalistes et naturels, sans exception.

### Deux entrées HDMI avec EasyLink

Évitez la multiplication des câbles grâce à un câble HDMI unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos périphériques à votre téléviseur. Le format HDMI utilise des signaux non compressés pour transférer une qualité maximale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.

### USB (photos, musique, vidéo)

Partagez le plaisir. Connectez votre carte mémoire USB, votre appareil photo numérique, votre lecteur mp3 ou un autre périphérique multimédia au port USB de votre téléviseur pour apprécier des photos, les vidéos et la musique à l'aide d'un navigateur à l'écran d'une grande simplicité d'utilisation.

### Compatibilité HEVC pour diffusion FHD

La nouvelle norme HEVC intégrée vous permet de bénéficier d'images de qualité supérieure en résolution FHD.

# Caractéristiques

## Image/affichage

- Rapport de luminosité maximale: 65 %
- Afficheur: LED Full HD
- Diagonale d'écran: 43 pouces / 108 cm
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Format d'image: 4:3/16:9
- Luminosité: 280 cd/m<sup>2</sup>
- Amélioration de l'image: Digital Crystal Clear

## Interaction intelligente

- Programme: Pause TV, Enregistrement USB\*
- Facilité d'utilisation: Touche Home (Accueil) unique
- Mise à niveau micrologicielle possible: Assist. mise à niv. micrologiciel auto, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB
- Indication de l'intensité du signal
- Télétexte: Hypertexte 1 000 pages
- Guide électronique des programmes\*: Guide électroniques des programmes 8 jours
- Réglages du format d'écran: Zoom automatique, Super zoom, Extension 16/9, Non mis à l'échelle, 4/3, 16/9

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 16 W
- Amélioration du son: Incredible Surround, Clear Sound, Niveleur de volume automatique, Bass Control, Smart Sound

## Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 2
- Nombre de prises péritel (RVB/CVBS): 1
- Nombre de ports USB: 1
- Autres connexions: CI+ (Common Interface Plus), Sortie audio numérique (optique), Entrée audio (DVI), Sortie casque, Connecteur de service, Antenne IEC75, Connecteur satellite
- EasyLink (HDMI-CEC): Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Lecture 1 pression

## Applications multimédias

- Formats de lecture de vidéos: Conteneurs : AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Prise en charge des formats de sous-titres: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS

- Formats de lecture de musique: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 à v9.2)
- Formats de lecture de photos: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur: jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz
- Entrées vidéo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, jusqu'à 1920 x 1080p

## Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Prise en charge MPEG: MPEG-2, MPEG-4
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM

## Alimentation

- Teneur en mercure: 0 mg
- Présence de plomb: Oui\*
- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Classe énergétique européenne: 43 W
- Consommation énergétique annuelle: 63 kWh
- Classe énergétique: A+
- Consommation en veille: < 0,3 W
- Consommation du téléviseur éteint: < 0,3 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Minuterie de mise hors tension automatique, Mode Eco, Image Muet (pour la radio)

## Dimensions


- Largeur du socle du téléviseur: 632,03 millimètre
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 1 070 x 670 x 160 millimètre
- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 968,2 x 575,9 x 79,4 millimètre
- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x H x P): 968,2 x 615,4 x 195,37 millimètre
- Poids du produit: 8,33 kg
- Poids du produit (support compris): 8,46 kg
- Poids (emballage compris): 11,2 kg
- Compatible avec fixations murales VESA: 200 x 200 mm

## Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, 2 piles AAA, Support de table, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Brochure légale et de sécurité

## Connections

### Side



### Rear



Date de publication  
2017-11-03

Version: 8.2.1

12 NC: 8670 001 39128  
EAN: 87 18863 01002 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

\* Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

\* Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

\* (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.