



Philips 5500 series
Tunn Full HD LED-TV

43 tum

200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD



43PFS5503

Tunn Full HD LED-TV

med Pixel Plus HD

Förbättrad enkelhet levereras till den stora skärmen. Philips 5500 erbjuder full HD-upplösning, klart ljud och en fantastisk bildupplevelse. Det är enkelt att ansluta den och börja njuta av program, filmer och spel.

Lika flexibel som du är

- Tunna, raffinerade stativ symboliserar lätthet

En klar, levande bild varje gång

- Pixel Plus HD. Skarpa bilder, oavsett källa.
- Full HD LED-TV – enastående LED-bilder med suverän kontrast

En tittarupplevelse som passar dig

- Två HDMI-ingångar och EasyLink ger integrerad anslutning
- USB för multimedieuppspelning

PHILIPS

Funktioner

Stavstativ

Vårt nya stavstativ konstruerades för att ändra utrymmet under TV:n där ett traditionellt stativ brukar stå och erbjuda dig en mer uppslukande tittarupplevelse.

Pixel Plus HD

Philips Pixel Plus HD-motorn optimerar bildkvaliteten så att du får rena bilder med vackra kontraster. Oavsett om du tittar på kabel-TV eller streamar från en app får du skarpere bilder med ljusare vitt och djupare svärta.

LED-TV med Full HD

Bildkvalitet spelar roll. Vanlig HD-TV är kvalitet, men du vill ha mer. Tänk dig skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

Två HDMI-ingångar med Easylink

Undvik kabeltrassel med bara en enda HDMI-kabel för både bild- och ljudsignaler från dina enheter till TV:n. HDMI-standarden använder okomprimerade signaler, så att du alltid får den högsta kvaliteten från källa till skärm. Med

Philips EasyLink behöver du bara en fjärrkontroll för att styra de flesta åtgärder på din TV, DVD-, Blu-ray-spelare, digitaldeko­der eller ditt hemmabiosystem.

USB (foton, musik, video)

Delad glädje är dubbel glädje. Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.

Specifikationer

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek (tum): 43 tum
- Teckenfönster: LED, Full HD
- Bildförbättring: Pixel Plus HD, Micro Dimming
- Skärmapplösning: 1 920 x 1 080
- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek: 43 tum / 108 cm

Smart interaktion

- Program: Pause TV, USB-inspelning*
- Lättanvänd: Allt i ett-knappen Home
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppgraderas via USB
- Signalstyrkeindikering
- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- Elektronisk programguide*: 8 dagars elektronisk programguide
- Bildformatsjustering: Autozoom, Superzoom, Förstora film till 16:9, Inte skalförändrad, 16:9

Ljud

- Uteffekt (RMS): 16 W
- Ljudförbättring: Incredible Surround, Clear Sound, Automatisk ljudnivåutjämning, Baskontroll, Smart Sound
- Uteffekt för subwoofer: 2 x 8 W fullregisterhögtalare

Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 2
- Antal USB-portar: 1
- Andra anslutningar: Common Interface Plus (CI+), Digital ljudutgång (optisk), Antenn IEC75, Satellitanslutning, Audio in (DVI), Hörlur ut
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby, Uppspelning med en knapptryckning

Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Textningsformat som stöds: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WAV,

- WMA (v2 upp till v9.2)
- Bilduppspelningsformat: JPEG, BMP, GIF, PNG

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: upp till 1 920 x 1 080p

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- MPEG-stöd: MPEG2, MPEG4
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam

Effekt

- Nätsström: AC 220-240 +/- 10 %
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W
- Strömförbrukning i av-läge: Saknas W
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Ekoläge, Stäng av bild (för radio)
- Energiklass: A+
- EU-energimärkning, effekt: 47 W
- Årlig strömförbrukning: 69 kWh
- Kvicksilverhalt: 0 mg
- Förekomst av bly: Ja*

Mått

- Lådans mått (B x H x D): 1070 x 680 x 140 mm
- Utrustningens mått (B x H x D): 970,6 x 563,0 x 80,5 mm
- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 970,6 x 585,0 x 218,1 mm
- TV-stativets bredd: 768,6 mm
- Produktvikt: 7,1 kg
- Produktvikt (+stativ): 7,2 kg
- Vikt inkl. förpackning: 9,5 kg
- VESA-fäste för vägmontering: 200 x 100 mm

Färg och behandling


- TV:ns framsida: Black High Gloss

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Nätkabel, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Bordsställning

Connections

Side



Rear



Publiceringsdatum
2019-06-20

Version: 9.1.1

12 NC: 8670 001 51289
EAN: 87 18863 01470 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

* (Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.