



„Philips“ 5500 series
FHD LED televizorius

108 cm (43 in)

„Full HD“ LED TV
„Pixel Plus HD“



43PFS5525

Nešiojamas. Prieinamas.

„Full HD“ televizorius

Ieškote gero, tačiau ne per įmantraus televizoriaus? Šis kompaktiškas, prieinamos kainos LED televizorius turi viską, ko reikia, ir nieko, ko nereikia. Ryškus vaizdas su „Pixel Plus HD“, aiškus garsas ir paprasta bei lengva pemešti iš kambario į kambarį.

Atrodo puikiai. Telpa visur.

- Paprasta perkelti. 24, 32 ir 43 colių dydžio.
- Puikiai tinka virtuvėje, studijoje ar svečių kambaryje.
- Minimalistinis sidabro spalvos rėmelis. Grakščios kojelės.

Puikios spalvos. Stebinantis gylis.

- „Full HD“ LED televizorius. Itin aiški rezoliucija.
- „Pixel Plus HD“. Aiškūs vaizdai iš bet kokio šaltinio.

Įjunkite į tinklą ir paleiskite. Kad ir koks būtų šaltinis.

- Dvi HDMI jungtys. Paprasta prijungti prie DVD.
- USB jungtis. Atkurkite vaizdo įrašus, garsą ir nuotraukas.

Aiškus garsas. Aiškus dialogas.

- Aiškus garsas iš viso diapazono garsiakalbių.
- Aiškus dialogas. Linksmi efektai.

PHILIPS

FHD LED televizorius
108 cm (43 in) „Full HD“ LED TV, „Pixel Plus HD“

43PFS5525/12

Ypatybės

„Full HD“ LED TV

„Full HD“ – geresnė HD kokybė. Aiškesnis vaizdas, didesnis ryškumas, geresnis kontrastas ir tikroviškesnės spalvos – su „Full HD“ ekranu televizorių žiūrėti dar maloniau.

„Pixel Plus HD“

„Philips Pixel Plus HD“ sistema optimizuoja vaizdo kokybę, kad vaizdas būtų ryškus, o kontrastas gražus. Tad nesvarbu, ar transliuosite turinį iš interneto, ar žiūrėsite kabelinę televiziją, mėgausitės ryškesniais vaizdais su sodresniais baltais ir juodais atspalviais.

HDMI įėjimai

Dvi HDMI jungtys. Paprasta prijungti prie DVD.

USB

USB jungtis. Atkurkite vaizdo įrašus, garsą ir nuotraukas.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Ekranas įstrižainės dydis: 43 in / 108 cm
- Ekranas: LED „Full HD“
- Kraštinių santykis: 4:3 / 16:9
- Skiriamoji ekrano geba: 1920x1080p
- Vaizdo išryškėjimas: „Pixel Plus HD“

Palaiškoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio įvestis: iki 1920x1080 @ 60Hz
- Video įvestis: iki 1920x1080p

Vartotojo sąveika

- Programa: Pause TV, USB įrašymas*
- Lengva naudoti: „One-stop Home“ mygtukas
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos atnaujinimas per USB
- Signalo stiprumo indikacija
- Elektroninis programų gidas*: 8 dienos, elektroninis programų gidas
- Ekranų formato nustatymai: Automatinis padidėjimas, „Superzoom“, Filmo padidėjimas 16:9, Didelis mastelis, 16:9
- Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM

Prijungimo galimybės

- HDMI jungčių skaičius: 2
- USB jungčių skaičius: 1
- Kitos jungtys: Bendroji sąsaja „Plus CI“, Skaitmeninis garso išėjimas (optinis), Palydovinio imtuvo jungtis, Ausinių išvestis, Paslaugos jungtis
- „EasyLink“ HDMI-CEC: Perėjimas į nuotolinį valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, Paleidimas vienu paspaudimu

Multimedijos programos

- Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Subtitrų formatų palaikymas: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WAV, WMA v2 iki v9.2
- Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, BMP, GIF, PNG

Maitinimas

- Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,3 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu: Netaikoma W
- Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
- Energijos taupymo funkcijos: Automatinio išsijungimo laikmatis, Eko režimas, Išjungti paveikslėlius (radijas)
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: A+
- ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 49 W
- Metinis energijos suvartojimas: 72 kWh
- Gyvsidabrio kiekis: 0 mg
- Sudėtyje yra švino: Taip*

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 16 W
- Garsumo gerinimas: „Incredible Surround“, Švarus garsas, Žemųjų dažnių reguliavimas, Sumanusis garsas
- Garsiakalbio konfigūracija: 2 x 8 W pilno diapazono garsiakalbis

Matmenys

- Dežutės matmenys (W x H x D): 1070,0 x 680,0 x 140,0 mm
- Rinkinio matmenys (W x H x D): 968,4 x 565,5 x 80,5 mm
- Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 968,4 x 583,0 x 218,0 mm
- Laikiklio matmenys (W x H x D): 550,6 x 17,5 x 218,0 mm
- Gaminio svoris: 7,8 kg
- Gaminio svoris (su stovu): 7,9 kg
- Svoris su pakuote: 9,7 kg
- Tinka VESA sieninis stovas: 200 x 100 mm

Konstrukcija


- Televizoriaus spalvos: Plastikinis, vidutinio tamsumo sidabro spalvos rėmelis
- Stovo dizainas: Sidabrinis, per vidurį statomas stovas su grioveliais

Priedai

- Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, Stalinis stovas

Connections

Side



Bottom



Išleidimo data 2021-05-24

Versija: 3.1.1

12 NC: 8670 001 66161
EAN: 87 18863 02370 9

© 2021 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com



* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijos“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės preiūros ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.