




Philips 4100 series  
Üliõhuke Full HD LED-  
teler Digital Crystal  
Cleariga

**108 cm (43")**

Full HD LED-teler  
DVB-T/T2/C



**43PFT4112**

## Õhuke Full HD LED-teler

koos Digital Crystal Cleariga

Stiilse disaini ning hea kvaliteedi ja hinna suhtega. Digital Crystal Cleari funktsiooniga Philips 4100 teler pakub suurepärast Full-HD pildikvaliteeti, suurt kontrastsust ja selget heli. See lihtsastikasutatav mudel muudab meelelahutuse nautimise lihtsaks.

### Kvaliteetne pilt elegantses kestas

- Õhuke, viimistletud, kerge alus

### Alati selge ja ere pilt

- Full HD LED-teler – säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega
- Digital Crystal Clear: täpsus, mida tahate teistega jagada

### Teleri vaatamine teile sobival ajal

- Kaks HDMI-sisendit ja Easylink sisseehitatud ühenduste tarbeks
- USB multimeedia sisu taasesituseks

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted

### Kaasaegse välimusega

Uut telerit kavandama asudes kaaluvad meie meeskonnad kõiki aspekte - alustades tehnoloogiast ja lõpetades disainiga. Uuenduslik telerialus on loodud selliselt, et teleri alla – sinna, kus tavaliselt on teleri jalg – tekiks ruumi ning vaatamiselamus muutuks veelgi kaasahaaravamaks. Tulemus? Kindlalt seisev, tulevikku vaatav teler

### Digital Crystal Clear

Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmikarju, filme, uudiseid või korraldate lihtsalt sõpradega filmiõhtu — te

naudite seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.

### Full HD LED-teler

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised HDTV-d on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enam. Kujutage ette erksaid detaile koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, mis loovad elutruu pildi.

### Kaks HDMI sisendit koos Easylinkiga

kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades

parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.

### USB (fotod, muusika, videod)

Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil

# Spetsifikatsioon

## Pilt/Ekraan

- Ekraan: Full HD LED
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Kuvasuhe: 4:3/16:9
- Heledus: 260 cd/m<sup>2</sup>
- Tippvalgustugevus: 65 %
- Pildiparandus: Digital Crystal Clear
- Ekraani diagonaali suurus: 43 tolli / 108 cm

## Nutikas interaktsioon

- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine\*
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- Elektrooniline telekava\*: 8 päeva elektrooniline telekava
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Automaatne suum, Supersuum, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Mõotkavata, 4 : 3, 16 : 9

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 16 W
- Heli täiustused: Incredible Surround, Clear Sound, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Bassi juhtimine, Nutikas heli

## Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 2
- USB-pesade arv: 1
- CVBS-ide arv: 1
- Muud liidesed: Common Interface Plus (CI+), Digitaalne helisisend (optiline), Antenn IEC75, Audio L/R in (helisisend), Kõrvaklapiväljund
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega

## Multimeedia rakendused

- Videoesitusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Toetatud subtiitrite formaadid: .SML, .SRT, .SSA,

.SUB, .TXT, .ASS

- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 kuni v9.2)
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/T2/C
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,3 W
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: < 0,3 W
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Energiamärgise klass: A+
- EL-i energiamärgise võimsus: 48 W
- Aastane energiatarve: 71 kWh
- Elavhõbedasisaldus: 0 mg
- Sisaldab pliidi: Jah\*


## Mõõtmed

- Karbi mõõtmed (L x K x S): 1066 x 685 x 146 mm
- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 970,56 x 566 x 88,67 mm
- Komplekti mõõtmed koos alusega (L x K x S): 970,56 x 624,46 x 194,02 mm
- Teleri aluse laius: 815,15 mm
- Toote kaal: 7,12 kg
- Toote kaal (alusega): 7,2 kg
- Kaal (koos pakendiga): 9,8 kg
- Ühildub VESA seinakinnitustega: 200 x 100 mm

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuhl, 2 x AAA-patareid, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Lauapealne alus

## Connections



Väljalaske kuupäev  
2017-11-03

Versioon: 9.1.1

12 NC: 8670 001 44977  
EAN: 87 18863 01226 0

© 2017 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



- \* Elektrooniline saatkava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
- \* Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
- \* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
- \* Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
- \* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klausitele).