


飛利浦 6000 series
4K UHD 智慧型顯示器搭
配 Pixel Plus Ultra HD

108 公分 (43")
4K Ultra HD 顯示器
四核心



43PUH6004

4K UHD 智慧型顯示器

搭配 Pixel Plus Ultra HD

飛利浦 6000 系列結合優雅設計與傑出效能，除了採用簡約的立式元件，4K Ultra HD 與 Pixel Plus Ultra HD 畫質更能展現栩栩如生的畫面。

令人狂戀的驚艷畫質

- 透過 Pixel Plus Ultra HD 體驗 Ultra HD 畫質
- 4K Ultra HD 為您帶來前所未見的超高解析度
- 透過 HDR 體驗更優異的影像對比、色彩及清晰度

PHILIPS

規格

畫面 / 顯示

- 長寬比: 16:9, 4:3/16:9
- 面板解析度: 3840x2160
- 畫面增強: Pixel Plus Ultra HD
- 顯示器: 4K Ultra HD LED

便利

- 螢幕格式調整: 4:3, 16:9, 寬螢幕, 未縮放
- 睡眠定時器: 是
- 可用語言: UI: 繁體中文

音效

- 輸出功率 (RMS): 16W
- 加強音效: 清晰音效, 虛擬環繞

連線

- HDMI 連接頭數量: 3
- USB 數量: 2
- 其他連接: 乙太網路 -LAN RJ-45, 數位音訊輸出 (光纖), 影音輸出
- 無線連接: 是, Wi-Fi 802.11n 1x1 整合式
- EasyLink (HDMI-CEC): 遙控傳遞, 單鍵播放, 系統音訊控制, 系統待機
- AV 連接端子數量: 1

多媒體應用程式

- 音樂播放格式: AAC, MP3, AC3, MPEG1 L1/2
- 圖片播放格式: BMP, JPEG, PNG
- 影片播放格式: MPEG-2, MPEG-4, H.264 (高達 FHD), HEVC (H.265), VP9@UHD
- 字幕格式支援: .SRT, .ASS

支援的螢幕解析度

- 電腦輸入: 所有 HDMI: @60Hz, 達 4K Ultra HD 3840x2160
- 視訊輸入: 所有 HDMI: @ 24、25、30、50、60Hz, 達 4K Ultra HD 3840x2160p

調諧器 / 接收 / 傳送

- 視訊播放: NTSC
- MPEG 支援: MPEG2, MPEG4

功率

- 主電源: AC 100 - 240V 50/60 Hz
- 環境溫度: 5 °C 至 40 °C
- 省電功能: 自動關閉計時器

尺寸

- 包裝盒尺寸 (寬 x 高 x 深): 1073 x 655 x 140 mm
- 產品重量: 6.6 kg
- 產品重量 (+ 機座): 6.8 kg
- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 958 x 558 x 72 mm
- 機器規格含機座 (寬 x 高 x 深): 958 x 618 x 260 mm
- 符合 VESA 標準掛架: 400 x 200 公釐
- 產品含包裝重量: 9.1 kg

配件

- 附配件: 桌上型立架, 快速入門指南, 法律和安
全手冊

焦點

Pixel Plus Ultra HD

透過飛利浦 Pixel Plus Ultra HD 引擎體驗 4K Ultra HD 的清晰銳利畫質。此技術能將畫質最佳化，以不可思議的細節和深度帶來流暢影像，讓您無時無刻都能透過黑白對比強化功能，享受更加鮮明銳利的 4K 影像。

4K Ultra HD

Ultra HD 的解析度是傳統 Full HD 解析度的四倍，以超過 8 百萬像素及我們獨特的「超高解析度」升級技術點亮您的螢幕。不論原始內容為何，都能體驗到增強的漂亮影像。盡情享受更鮮明銳利的畫質，有優異的縱深感受、對比度、自然動作及栩栩如生的細節。



發行日期 2020-11-13

版本: 3.1.1

12 NC: 8670 001 65078
EAN: 87 18863 02270 2

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com



* EPG 和實際的可視性 (最多 8 天) 視國家 / 地區和系統業者而定。

* 飛利浦大型顯示器不保證能與所有 HDMI CEC 裝置 100% 互通
* Netflix 電影節目只能透過您的內容供應者的機上盒取得 (無法透過您的大型顯示器)。請與您的內容供應者聯絡以訂閱 Netflix。