




Philips 6000 series  
Téléviseur LED Smart TV  
ultra-plat 4K avec  
Pixel Plus Ultra HD

**108 cm (43")**

Téléviseur LED 4K Ultra HD  
Dual Core  
DVB-T/C



**43PUH6101**

## Téléviseur LED Smart TV ultra-plat 4K avec Pixel Plus Ultra HD

L'élégance fonctionnelle alliée à la connectivité Smart TV. Le téléviseur Philips série 6100 offre une qualité d'image 4K Ultra HD, pour un magnifique niveau de détails. En outre, sa fonction Smart TV intégrée est facile à utiliser, pour un divertissement d'une simplicité totale.

### Les fonctionnalités appropriées, élégamment présentées

- Pied noir en forme de lame ultra-fine
- Des lignes pures pour un profil raffiné

### La passion de l'image

- La résolution 4K Ultra HD est inégalée
- Découvrez la qualité d'image Ultra HD avec Pixel Plus Ultra HD
- La fonction Micro Dimming optimise le contraste de votre téléviseur
- Le nouveau standard HEVC intégré pour bénéficier d'une qualité supérieure 4K

### Connectez-vous à un monde plus grand, avec Smart TV

- Smart TV : un monde nouveau à découvrir



# PHILIPS

## Points forts

### Profil ultra-plat



Compact. À la pointe de la technologie. Raffiné. Précis. C'est la silhouette Philips ultra-fine. Qu'un objet aussi fin puisse inspirer autant d'intérêt ne doit pas être surprenant, au vu du niveau de sophistication qu'il apporte à votre intérieur.

### 4K Ultra HD




Un téléviseur Ultra HD affiche une résolution quatre fois supérieure à celle d'un téléviseur Full HD classique. Grâce à plus de 8 millions de pixels et à notre technologie exclusive d'upsampling Ultra Résolution, l'image est d'une qualité optimale. Plus le contenu d'origine est

de haute qualité, meilleures sont les images et la résolution obtenues. Profitez d'une meilleure netteté, d'une perception accrue de la profondeur, d'un contraste supérieur, de mouvements fluides et naturels, ainsi que de détails impeccables.

### Pixel Plus Ultra HD

Découvrez la netteté 4K Ultra HD grâce au moteur Philips Pixel Plus Ultra HD. Il optimise la qualité de l'image pour un résultat fluide, d'une incroyable profondeur et d'un niveau de détails impressionnant. L'image 4K est impeccable, avec des blancs plus éclatants et des noirs plus profonds, à chaque fois.

### Smart TV



Découvrez une expérience Smart TV qui dépasse la télévision traditionnelle. Louez en VOD des films, des vidéos ou des jeux à partir des sites de location de vidéos. Regardez la télévision à la demande sur vos chaînes préférées et profitez d'un choix croissant d'applications en ligne grâce à Smart TV.

### Micro Dimming



Grâce à notre logiciel spécial qui analyse 6 400 zones différentes de l'image et l'adapte en conséquence, vous bénéficiez d'un contraste et d'une qualité de l'image incroyables, pour une expérience visuelle vraiment réaliste.

### Pied noir en forme de lame

Ténébreux, mystérieux et incroyablement fort. Le pied noir en forme de lame Philips élève votre téléviseur à un tout autre niveau. Son design durable ultra-fin reproduit méticuleusement l'élégance et le style de votre nouveau téléviseur. L'alliance de la finesse et de la robustesse.

### Prise en charge HEVC pour diffusion 4K

La nouvelle norme HEVC intégrée (H.265) vous permet de bénéficier d'images de qualité supérieure en résolution 4K.

# Caractéristiques

## Image/affichage

- Afficheur: LED 4K Ultra HD
- Diagonale d'écran: 43 pouces / 108 cm
- Résolution d'écran: 3 840 x 2 160
- Format d'image: 16/9
- Luminosité: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Amélioration de l'image: Pixel Plus Ultra HD, Micro Dimming

## Fonctions de Smart TV

- Interaction utilisateur: MultiRoom client, SimplyShare, Wi-Fi Miracast Certified\*
- Télévision interactive: HbbTV
- Programme: Pause TV, Enregistrement USB\*
- Applications Smart TV\*: Sites de location de vidéos, Navigateur Internet open source, Télévision connectée aux réseaux sociaux, Télévision en ligne, YouTube
- Installation facile: Détection automatique des périphériques Philips, Assistant de connexion de périphérique, Assistant d'installation du réseau, Assistant de réglage
- Mise à niveau micrologicielle possible: Assist. mise à niv. micrologiciel auto, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne
- Réglages du format d'écran: Avancé - Repositionnement, Basic - Plein écran, Adapté à l'écran, Zoom, étirement
- Application Philips TV Remote\*: Applications, Chaînes, Contrôle, NowOnTV, Guide TV, Vidéo à la demande

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 16 W
- Amélioration du son: Incredible Surround, Clear Sound, Niveleur de volume automatique, Smart Sound

## Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 4
- Nombre d'entrées composantes (YPbPr): 1
- Nombre de prises péritel (RVB/CVBS): 1
- Nombre de ports USB: 3
- Connexions sans fil: Wi-Fi 11n 2 x 2, intégré, Wi-Fi Direct
- Autres connexions: Antenne IEC75, CI+ (Common Interface Plus), Sortie audio numérique (optique), Entrée audio G/D, Entrée audio (DVI), Sortie casque, Connecteur de service, Ethernet-LAN RJ-45

- Fonctionnalités HDMI: Audio Return Channel (ARC)
- EasyLink (HDMI-CEC): Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Lien Pixel Plus (Philips)\*, Lecture 1 pression

## Applications multimédias

- Formats de lecture de vidéos: Conteneurs : AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC, HEVC (H.265), VP9
- Prise en charge des formats de sous-titres: .SMI, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Formats de lecture de musique: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 à v9.2), WMA-PRO (v9 et v10)
- Formats de lecture de photos: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur sur HDMI1/2: jusqu'à FHD 1920 x 1080 à 60 Hz
- Entrées ordinateur sur HDMI3/4: jusqu'à 4K Ultra HD 3840 x 2160 à 30 Hz
- Entrées vidéo sur HDMI1/2: jusqu'à 4K Ultra HD 3840 x 2160 à 30 Hz, jusqu'à FHD 1 920 x 1 080 à 60 Hz
- Entrées vidéo sur HDMI3/4: jusqu'à 4K Ultra HD 3840 x 2160 à 60 Hz

## Tuner/réception/transmission

- Compatible HEVC
- TV numérique: DVB-T/C
- Prise en charge MPEG: MPEG-2, MPEG-4
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
- Guide des programmes de télévision\*: Guide électronique de programmes 8 j.
- Indication de l'intensité du signal
- Télétexte: Hypertexte 1 000 pages

## Alimentation

- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Classe énergétique européenne: 47 W
- Consommation énergétique annuelle: 68 kWh
- Classe énergétique: A+
- Consommation en veille: < 0,3 W
- Consommation du téléviseur éteint: 0,3 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Minuterie de mise hors tension automatique, Image Muet (pour la radio)

## Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x h x p): 1 054 x 669 x 133 millimètre
- Dimensions de l'appareil (l x h x p): 968 x 576 x 77 millimètre
- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x h x p): 968 x 623 x 202 millimètre
- Poids du produit: 9,3 kg
- Poids du produit (support compris): 9,7 kg
- Poids (emballage compris): 12,3 kg
- Compatible avec fixations murales VESA: 200 x 200 mm


## Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, 2 piles AA, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Brochure légale et de sécurité, Support de table




## Connections

### Side



### Rear



Date de publication  
2018-02-22

Version: 10.0.1

12 NC: 8670 001 36409  
EAN: 87 18863 00853 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
- \* Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
- \* Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- \* (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
- \* L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.
- \* La compatibilité dépend de la certification Wi-Fi Miracast & Android version 4.2 ou ultérieure. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre appareil.