




Philips 6000 series
Izuzetno tanki 4K televizor
sa sustavom Android TV s
tehnologijama Ambilight s
2 strane i Pixel Plus Ultra
HD

108 cm (43")

4K Ultra HD LED televizor
Četverojezgreni, 8 GB, proširiv
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



43PUS6452

Izuzetno tanki 4K LED televizor sa sustavom Android TV™

s tehnologijom Ambilight s 2 strane

Model televizora 6400 tvrtke Philips spoj je dizajna i radnih značajki. Na postolju s minimalističkim elementima, slika će oživjeti u 4K Ultra HD i Pixel Plus Ultra HD kvaliteti slike. Štoviše, uz Android TV, opcije zabave praktički su beskonačne

Lagan dizajn

- Ambilight zauvijek mijenja način na koji doživljavate televizore
- Tanko metalik-srebrno postolje laganog dizajna

Strast prema kvaliteti slike

- 4K Ultra HD je rezolucija kakvu do sada niste vidjeli
- Otkrijte Ultra HD kvalitetu slike uz Pixel Plus Ultra HD
- Uživajte u boljem kontrastu i oštrijim bojama zahvaljujući tehnologiji HDR Plus

Uzbudljiv. Bez ograničenja. Sustav Android

- Oslobodite snagu četverojezgrenog procesora i integriranog sustava Android
- Web-trgovina Google Play i galerija aplikacija tvrtke Philips: pomaknite granice televizije

Tanki televizor – snažni zvuk

- Snažna obrada zvuka za beskompromisnu jasnoću zvuka
- Čut ćete svaki detalj uz DTS Premium Sound

PHILIPS

Istaknute znač.

Ambilight s 2 strane



Stvorili ste mnogo više od kuće, stvorili ste dom, pa zašto ne biste odabrali i televizor koji odiše toplinom i privlačnošću? Jedinstvena tehnologija Ambilight tvrtke Philips čini vaš zaslون mnogo širim, a doživljaj gledanja uzbudljivijim emitirajući izuzetno širok sjaj s dvije strane zaslona televizora na okolni zid. Boja, živopisnost i uzbuđenje prelaze granice zaslona i ulaze u vaš dnevni boravak, pružajući izvanredni doživljaj gledanja.

4K Ultra HD

Ultra HD televizor ima četiri puta veću rezoluciju od one konvencionalnih Full HD televizora. Uz više od 8 milijuna piksela i našu jedinstvenu tehnologiju Ultra Resolution Upscaling, moći ćete uživati u najboljoj mogućoj kvaliteti slike. Što je kvalitetniji originalni sadržaj, to će slika i rezolucija biti bolje. Uživajte u poboljšanoj oštrini, većoj percepciji dubine, vrhunskom kontrastu,

uglađenim prirodnim pokretima i besprijerodnim pojedinostima.

Pixel Plus Ultra HD

Iskusite 4K Ultra HD oštrinu uz Philips Pixel Plus Ultra HD. Optimizira kvalitetu slike i omogućuje reprodukciju uglađenih slika s nevjerojatnim detaljima i dubinom – uživajte u oštrijoj 4K slici sa svjetlijim bijelim i tamnijim crnim nijansama, svaki put.

HDR Plus

HDR Plus novi je standard za videozapise. Ponovno definira kućnu zabavu zahvaljujući naprednom kontrastu i bojama. Uživajte u osjetilnom doživljaju koji dočarava originalno bogatstvo i živost, a istovremeno je i odraz namjere autora sadržaja. Krajnji rezultat? Svjetliji naglasci, veći kontrast, širi raspon boja i detalji izraženiji no ikad dosad.

Četverojezgreni procesor i Android

Četverojezgreni procesor tvrtke Philips u kombinaciji sa snagom koju donosi Android pruža uzbudljiv doživljaj igranja. Sustav Android na televizoru omogućava vam navigaciju, pokretanje aplikacija i reprodukciju videozapisa na način koji je izuzetno brz, intuitivan i zabavan.

Televizijski sadržaj

Web-trgovina Google Play i galerija aplikacija tvrtke Philips prelaze granice tradicionalnog televizijskog programa kako bi vam stavile na raspolaganje veliku kolekciju filmova, televizijskih emisija, glazbe, aplikacija i igara na mreži. 16 GB proširive memorije znači da imate dovoljno prostora za pohranu svih omiljenih sadržaja i instaliranje još aplikacija.

Obrađena zvuka

Nalet vjetrova, list koji pada na tlo, zvuk guma na vjetrovitom cestu. Upravo detalji oživljavaju sliku. Obrađena zvuka tvrtke Philips spaja te detalje uz beskompromisnu jasnoću zvuka. Čut ćete sve onako kako je to redatelj zamislio uz miksanje zvuka studijske kvalitete koja podržava originalni zvučni sadržaj, a poboljšava zvuk kada je to potrebno. Duboki bas, jasan dijalog i nevjerojatna preciznost tek su početak.

DTS Premium Sound

Odlični zvučnici televizora zahtijevaju snažan procesor koji će očuvati čistoću originalnog zvuka. DTS Premium Sound dizajniran je za pružanje doživljaja koji korisnici već po navici očekuju od vrhunskog procesora: prožimajući surround s dubokim, bogatim basom i kristalno čistim dijalogom pri maksimalnim razinama glasnoće i bez promjene u glasnoći, rezanja signala ili izobličenja.

Specifikacije

Ambilight

- Ambilight verzija: 2 strane
- Ambilight značajke: Ugrađeni Ambilight+hue, Ambilight Music, Način rada za igre, Mogućnost prilagodbe boji zida, Način rada sa svjetlom za opuštanje

Slika/Prikaz

- Zaslon: 4K Ultra HD LED
- Veličina dijagonale zaslona: 43 inča / 108 cm
- Rezolucija zaslona: 3840 x 2160
- Omjer širine i visine: 16:9
- Svjetlina: 350 cd/m²
- Napredne značajke slike: Micro Dimming Pro, Ultra Resolution, Natural Motion, Pixel Plus Ultra HD
- Najveći omjer osvjetljenja: 65 %

Android

- OS: Android™ 6.0 (Marshmallow)
- Prethodno instalirane aplikacije: Google Play Movies*, Google Play Music*, Google pretraživanje, YouTube
- Kapacitet memorije: mogućnost proširivanja USB memorijom, 8 GB

Smart TV značajke

- Korisnička interakcija: MultiRoom klijent i poslužitelj, SimplyShare
- Interaktivna televizija: HbbTV
- Programiranje: Pause TV, USB snimanje*
- Smart TV aplikacije*: Trgovine videosadržaja na mreži, Otvaranje internetskog preglednika, Social TV, TV na zahtjev, Youtube
- Jednostavna instalacija: Automatsko prepoznavanje uređaja tvrtke Philips, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki
- Jednostavna upotreba: Gumb pametnog izbornika, Korisnički priručnik na zaslonu
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži
- Prilagođavanje formata zaslona: Osnovno – prikaz preko cijelog zaslona, Prilagodbi zaslona, Napredno – pomak, Povećaj, raširi
- Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips*: Aplikacije, Kanali, Upravljanje, Sada na TV-u, TV vodič, Video na zahtjev

Obrada

- Snaga obrade: Četverojezgreni procesor

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 20 W
- Napredne značajke zvuka: Clear Sound, Smart Sound, DTS Premium

Mogućnost povezivanja

- Broj HDMI veza: 4
- Broj USB ulaza: 3
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1
- Bežična veza: Dvostruki pojas, Wi-Fi 11n 2x2 integrirani
- Ostali priključci: Common Interface Plus (CI+), Digitalni audioizlaz (optički), Antena IEC75, Satelitski priključak, Ethernet-LAN RJ-45, L/D audio ulaz, Audio ulaz (DVI), Izlaz za slušalice
- HDMI značajke: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, Reprodukcijski jednim dodirom
- HDCP 2.2: Da (HDMI1), Da (HDMI2)

Multimedijske aplikacije

- Formati reprodukcije videozapisa: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Podrška za formate titlova: .SRT, .SUB, .TXT, .SML
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 i v10)
- Formati reprodukcije slike: JPEG

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi na HDMI1/2: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Računalni ulazi na HDMI3/4: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 30 Hz, do FHD 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Videoulazi na HDMI1/2: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Videoulazi na HDMI3/4: do FHD 1920 x 1080 pri 60 Hz, do 4K UHD 3840 x 2160 pri 30 Hz

Tjuner / Prijem / Prijenos

- HEVC podrška
- Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Podrška za MPEG: MPEG2, MPEG4
- Reprodukcija videozapisa: NTSC, PAL, SECAM
- Vodič kroz programe*: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana
- Indikator jačine signala
- Teletext: Hipertekst od 1000 stranica

Snaga

- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,3
- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Potrošnja energije isključenog uređaja: 0,3 W
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Značajke za uštedu energije: Programiranje automatskog isključivanja, Slika bez zvuka (za radio), Senzor osvjetljenja
- Energetska klasa: A
- EU energetska oznaka, snaga: 67 W
- Godišnja potrošnja energije: 98 kWh
- Količina žive: 0 mg
- Prisutnost olova: Da*

Dimenzije


- Dimenzije kutije (Š x V x D): 1054 x 669 x 133 mm
- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 968,18 x 575,71 x 84,9 mm
- Dimenzije kompleta s postoljem (Š x V x D): 968,18 x 623,33 x 204,15 mm
- Širina TV postolja: 625,41 mm
- Masa proizvoda: 9,38 kg
- Masa uređaja (+ postolje): 9,69 kg
- Masa zajedno s ambalažom: 12,4 kg
- Kompatibilan s VESA nosačem za montažu na zid: 200 x 200 mm

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama, Staljak za stol



Connections



Datum izdavanja
2019-06-20

Verzija: 5.0.1

12 NC: 8670 001 45901
EAN: 87 18863 01297 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

- * Ponuda aplikacija za Android razlikuje se ovisno o državi. Više detalja potražite na lokalnom web-mjestu Google Play Store.
- * Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
- * Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
- * Funkcionalnost usluge Google Cast ovisi o aplikacijama i uređajima koji podržavaju Google Cast. Više detalja potražite na stranici proizvođača za Google Cast.
- * Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.
- * USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.
- * Imajte na umu da Amazon aplikacije možda neće uvijek biti dostupne u vašoj državi. (Amazon aplikacije trenutno su dostupne samo u Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj i Austriji)
- * Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.