



Philips 6500 series  
Pametni LED-televizor 4K  
UHD

**108 cm (43 palcev)**

1000 Picture Performance Index  
HDR 10+  
Pixel Precise Ultra HD



**43PUS6554**

## Pametni LED-televizor 4K UHD

s Pixel Precise Ultra HD

Uživajte v odličnem televizorju. Enostavno. Philipsov pametni televizor se ponaša s sliko, ki je tako ostra, kot bi bili tam. Živahna in svetla slika kakovosti 4K. Zvok je jasen in čist. Vmesnik SAPHI vam takoj omogoči dostop do vsebine, ki si jo zaželite.

### Srebrn okvir. Odlična slika.

- LED-televizor 4K UHD. Bogate barve, čudovite podrobnosti.
- Tanek srebrn okvir. Kompaktno stojalo.

### Philipsova odličnost v kalibraciji slike.

- Pixel Precise Ultra HD. Tekoče gibanje, občutna globina.
- Podprtost HDR10+. Oglejte si vse podrobnosti, ki si jih je zamislil režiser.
- Dolby Vision in Dolby Atmos. Kinematografska slika in zvok.

### SAPHI. Uživajte v uporabi televizorja na pameten način.

- Dostop do preglednega menija z ikonami z enim gumbom.
- Zbirka aplikacij Philips TV. Netflix, Prime Video in še več.

### Jasen zvok. Slišite vsako besedo.

- Jasni zvočni posnetki iz zvočnikov polnega razpona.
- Oster, jasen dialog. Močni nizki toni.

# PHILIPS

## Značilnosti

### LED-televizor 4K

Televizor Ultra HD predvaja sliko štirikrat višje ločljivosti kot običajni televizor Full HD in osvetli zaslon z več kot 8 milijoni slikovnih pik in našo edinstveno tehnologijo za višanje kakovosti na izjemno visoko ločljivost. Zagotavlja boljšo sliko ne glede na izvirno vsebino, da lahko uživate v ostrejši sliki z izjemno globino, kontrastom, naravnim gibanjem in živahnimi podrobnostmi.

### Pixel Precise Ultra HD

S televizorjem 4K Ultra HD lahko uživate v vseh podrobnostih. Philipsova tehnologija Pixel Precise Ultra HD vhodno sliko pretvori v sliko ločljivosti UHD. Uživate v tekoči in ostri sliki izjemnega kontrasta. Slika ima globlje črne in

izrazitejše bele odtenke, živahne barve in naravne kožne odtenke – vedno in iz vsakega vira.

### Dolby Vision in Dolby Atmos

Podpora za vrhunski zvok in video format Dolby pomeni, da vsebina HDR, ki jo gledate, videti in slišati veličastno resnično. Naj gre za pretakanje najnovejše serije ali komplet predvajalnika Blu-ray, deležni boste kontrasta, svetlobe in barve, ki odražajo režiserjeve originalne namene. Zvok pa je prostoren, jasen, natančen in globok.

### Podprtost HDR10+

Televizor Philips je zasnovan tako, da kar najboljše izkoristi obliko videozapisa HDR10+.

Ravni kontrasta, barve in svetlosti so prilagojeni od okvirja do okvirja. Naj gre za serije, ki jih ne smete zamuditi, ali najnovejšo filmsko uspešnico, sence so globlje. Svetle površine blestijo. Barve so resničnejše.

### Pametni televizor Saphi

SAPHI je hiter, intuitiven operacijski sistem, s katerim je uporaba televizorja Philips Smart pravi užitek. Uživate v odlični kakovosti slike in jasnem ikonskem meniju, do katerega dostopate z enim gumbom. Televizor upravljate z lahkoto in se hitro pomikajte do priljubljenih aplikacij za pametne televizorje, vključno z aplikacijami YouTube, Netflix in drugimi.

# Specifikacije

## Slika/zaslon

- Zaslon: LED-televizor 4K Ultra HD
- Diagonalna velikost zaslona: 43 palec / 108 cm
- Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
- Razmerje stranic: 16:9
- Izboljšava slike: Micro Dimming, Izjemno visoka ločljivost, 1000 PPI, HDR10+, Dolby Vision, HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma)

## Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi na vseh priključkih HDMI: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Video vhodi na vseh priključkih HDMI: Podpora HDR, HDR10+/Dolby Vision, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz

## Funkcije Smart TV

- Uporabniška izkušnja: SimplyShare, Združljivo s tehnologijo Wi-Fi Miracast\*
- Interaktivni televizor: HbbTV
- Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB\*
- Aplikacije Smart TV\*: Spletne videoteke, Odpre internetni brskalnik, TV na zahtevo, Youtube
- Enostavna namestitve: Samodejno zaznavanje naprav Philips, Čarovnik za namestitev omrežja, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdelane programske opreme, Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme
- Nastavitve formata zaslona: Osnovno – zapolni zaslon, Prilagodi zaslonu, Napredno – premik, Približaj, povečaj, Širok zaslon
- Aplikacija Philips TV Remote\*: Aplikacije, Kanali, Upravljanje, Sedaj na TV, TV-vodnik, Video na zahtevo
- Enostavna uporaba: Pametni gumb za hitro odpiranje menija, Uporabniški priročnik na zaslonu

## Obdelovanje

- Hitrost procesorja: Štirijedrni

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Podpora za HEVC
- Podpora za MPEG: MPEG2, MPEG4
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM
- Programski TV-vodnik\*: 8-dnevni elektronski vodnik po programih

- Indikator jakosti signala
- Teletext: 1000-stranski Hypertext

## Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 3
- Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
- Število priključkov USB: 2
- Brezžične povezave: Wi-Fi 802.11n, 2 x 2, enopasovni
- Ostali priključki: Satelitski priključek, Standardni vmesnik plus (CI+), Digitalni avdio izhod (optični), Ethernet-LAN RJ-45, Zvočni vhod L/D, Izhod za slušalke
- Značilnosti tehnologije HDMI: Zvočni povratni kanal (ARC), 4K
- EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, Predvajanje z enim dotikom
- HDCP 2.2: Da za vse HDMI
- Število priključkov CVBS: 1

## Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Podprti formati podnapisov: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .ASS
- Glasbeni formati: AAC, MP3, WAV, WMA (2 do 9.2), WMA-PRO (9 in 10)
- Slikovni formati: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360° fotografija, HEIF

## Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Izklop slike (za radio)
- Razred na energetski oznaki: A
- Moč na energetski oznaki EU: 71 W
- Letna poraba energije: 104 kWh
- Vsebnost živega srebra: 0 mg
- Vsebnost svinca: Da\*
- Poraba energije v izklopljenem stanju: Ni na voljo W

## Zvok

- Izhodna moč (RMS): 20 W
- Izboljšava zvoka: 5-pasovni izenačevalnik, Zvok AI, Jasen dialog, Dolby Atmos, Izravnavna glasnosti

- Dolby, Nočni način, Samodejna izravnavna glasnosti, Ojačitev nizkih tonov
- Konfiguracija zvočnikov: 2 x 10 W zvočnik polnega razpona

## Dimenzije

- Dimenzije škatle (Š x V x G): 1070,0 x 680,0 x 140,0 mm
- Dimenzije naprave (Š x V x G): 972,7 x 567,9 x 80,5 mm
- Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G): 972,7 x 586,6 x 222,3 mm
- Dimenzije stojala (Š x V x G): 788,6 x 18,7 x 222,3 mm
- Teža izdelka: 8,0 kg
- Teža izdelka (s stojalom): 8,1 kg
- Teža vključno z embalažo: 11,3 kg
- Združljivo s standardom VESA za stenske nosilce: 200 x 200 mm

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Namizno stojalo


## Barva in površina

- Sprednja stran televizorja: Svetlo srebrna



## Connections

### Side



### Rear



### Bottom



Datum izdaje 2020-07-08

Različica: 6.3.1

12 NC: 8670 001 57642  
EAN: 87 18863 01876 7

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.  
\* Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.  
\* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.  
\* Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).  
\* Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).  
\* Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.  
\* Združljivost je odvisna od podpore za Wi-Fi Miracast za Android 4.2 ali novejši. Več podrobnosti si oglejte v dokumentaciji naprave.  
\* Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.