



Philips 6700 series  
Izuzetno tanki 4K UHD  
LED Smart televizor s  
tehnologijom Ambilight s 3  
strane

Ambilight TV od 108 cm (43")

1100 Picture Performance Index  
HDR Plus  
Pixel Precise Ultra HD



43PUS6703

## Izuzetno tanki 4K UHD LED Smart televizor s tehnologijom Ambilight s 3 strane

Opustite se i uživajte u bogatoj kvaliteti 4K UHD rezolucije na Smart TV uređaju koji se nevjerojatno lako upotrebljava. U tren oka pristupite omiljenom sadržaju uz SAPHI. Uz Pixel Precise Ultra HD sve će izgledati ugrađeno i oštro, dok Ambilight sve objedinjuje.

### **Oštar prikaz. Lagan. Predivan.**

- Ambilight. Prenesite emocije izvan zaslona.
- Izuzetno tanki okvir s rubom boje aluminija i postoljem.

### **Uočite čete svaki detalj**

- 4K Ultra HD. Slika je toliko oštra da ćete imati dojam da ste u središtu radnje.
- Pixel Precise Ultra HD. Ugrađena slika nevjerojatne dubine.

### **Bogata boja. Oštar kontrast.**

- HDR Plus. Bolji kontrast, boja i oštrina.
- Micro Dimming optimizira kontrast televizora

### **SAPHI: intuitivni odabir sadržaja aplikacije**

- SAPHI. Pametni način uživanja u televizoru
- Philips App Gallery. Pristupite web-mjestima Youtube, Netflix i mnogim drugim.

### **Tanki televizor. Čist zvuk.**

- Duboki basovi i kristalno čisti dijalozi.

# PHILIPS

## Istaknute značajke

### Ambilight s 3 strane

Philips Ambilight filmove i igre pretvara u prožimajući doživljaj. Glazba će imati vlastiti svjetlosni šou. Zaslون će izgledati veći nego što je. Inteligentne LED diode oko rubova televizora boje na zaslonu emitiraju na zidove i u prostoriju, u stvarnom vremenu. Dobit ćete savršeno usklađeno ambijentalno osvjetljenje. Još jedan razlog zbog kojeg ćete voljeti svoj televizor.

### Metalno kutno postolje

Moderan europski dizajn očituje se kroz neovisna aluminijska postolja koji se bojom tamnog srebra uklapaju s izuzetno tankim okvirom.

### 4K Ultra HD

Uz četiri puta veću rezoluciju od one konvencionalnih Full HD televizora, Ultra HD osvjetljava zaslon s 8 milijuna piksela, a tu je i naša jedinstvena tehnologija Ultra Resolution Upscaling. Uživajte u boljem prikazu bez obzira na kvalitetu originalnog sadržaja te oštrijim

slikama vrhunske dubine i kontrasta, prirodnim kretnjama i živopisnim pojedinostima.

### Pixel Precise Ultra HD

Ljepota 4K Ultra HD televizora je u mogućnosti uživanja u svakom detalju. Tehnologija Pixel Precise Ultra HD tvrtke Philips pretvara bilo koju ulaznu sliku u zapanjujuću UHD rezoluciju na zaslonu. Uživajte u uglađenom i izoštrošenom prikazu pokretne slike te izuzetnom kontrastu.

Otkrijte dublje crne, blještave bijele, živopisne boje i prirodne nijanse kože – svaki put i iz bilo kojeg izvora.

### HDR Plus

HDR Plus novi je standard za videozapise. Ponovno definira kućnu zabavu zahvaljujući naprednom kontrastu i bojama. Uživajte u osjetilnom doživljaju koji dočarava originalno bogatstvo i živost, a istovremeno je i odraz namjere autora sadržaja. Krajnji rezultat? Svjetliji naglasci, veći kontrast, širi raspon boja i detalji izraženiji no ikad dosad.

### SAPHI

SAPHI je brz i intuitivan operacijski sustav koji uporabu Smart TV uređaja tvrtke Philips pretvara u pravi užitek. Uživajte u odličnoj kvaliteti slike i pristupu jasnom izborniku utemeljenom na ikonama jednim gumbom. S lakoćom upravljajte televizorom i brzo se krećite do popularnih Philips Smart TV aplikacija među kojima su YouTube, Netflix i mnoge druge.

### Philips App Gallery

Philips App Gallery bogata je kolekcija internetskih aplikacija kojoj možete pristupiti čim Smart TV povežete s internetom. Tako je jednostavno! Samo uključite televizor, povežite ga s internetom i doživite cijeli novi svijet zabave na mreži.

### DTS HD

DTS HD optimizira obradu zvuka čuvanjem originalnog zvučnog sadržaja kako biste mogli uživati u boljem zvuku iz zvučnika uz kristalno čist dijalog.

# Specifikacije

## Ambilight

- Ambilight verzija: 3 strane

## Slika/Prikaz

- Veličina dijagonale zaslona (inč): 43 inča
- Zaslon: 4K Ultra HD LED
- Veličina dijagonale zaslona: 43 inča / 108 cm
- Rezolucija zaslona: 3840 x 2160
- Omjer širine i visine: 16:9
- Napredne značajke slike: Micro Dimming, 1100 PPI, Pixel Precise Ultra HD, Ultra Resolution

## Smart TV značajke

- Korisnička interakcija: SimplyShare, Wi-Fi Miracast certifikat\*
- Interaktivna televizija: HbbTV
- Programiranje: Pause TV, USB snimanje\*
- Smart TV aplikacije\*: Trgovine videosadržaja na mreži, Otvaranje internetskog preglednika, Social TV, TV na zahtjev, Youtube
- Jednostavna instalacija: Automatsko prepoznavanje uređaja tvrtke Philips, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži
- Prilagodavanje formata zaslona: Napredno – pomak, Osnovno – prikaz preko cijelog zaslona, Prilagodi zaslonu, Povećaj, raširi
- Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips\*: Aplikacije, Kanali, Upravljanje, Sada na TV-u, TV vodič, Video na zahtjev

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 20 W
- Napredne značajke zvuka: Incredible Surround, Clear Sound, Auto. ujed. zvuka, Smart Sound
- Konfiguracija zvučnika: 2 zvučnika punog opsega od 10 W

## Mogućnost povezivanja

- Broj HDMI veza: 3
- Broj USB ulaza: 2
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- Bežična veza: Wi-Fi 802.11n, 2 x 2 integrirano, Dvostruki pojas
- Ostali priključci: Antena IEC75, Satelitski priključak, Common Interface Plus (CI+), Digitalni

- audioizlaz (optički), Ethernet-LAN RJ-45, L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice
- HDMI značajke: Audio Return Channel, 4K
- EasyLink (HDMI-CEC): Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, Reprodukcijski jednim dodiranjem
- HDCP 2.2: Da, na svim HDMI

## Obrada

- Snaga obrade: Četverojezgreni procesor

## Multimedijske aplikacije

- Formati reprodukcije videozapisa: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Podrška za formate titlova: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 i v10)
- Formati reprodukcije slike: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi na HDMI1: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 30 Hz
- Računalni ulazi na HDMI2/3: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Videoulazi na HDMI1: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 30 Hz
- Videoulazi na HDMI2/3: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz

## Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Podrška za MPEG: MPEG2, MPEG4
- Reprodukcija videozapisa: NTSC, PAL, SECAM
- Vodič kroz programe\*: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana
- Indikator jačine signala
- Teletext: Hipertekst od 1000 stranica
- HEVC podrška

## Napajanje

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,3 W
- Potrošnja energije isključenog uređaja: N/A W
- Značajke za uštedu energije: Programiranje automatskog isključivanja, Slika bez zvuka (za radio)
- Energetska klasa: A
- EU energetska oznaka, snaga: 69 W

- Godišnja potrošnja energije: 101 kW/h
- Količina žive: 0 mg
- Prisutnost olova: Da\*

## Dimenzije

- Dimenzije kutije (Š x V x D): 1070 x 714 x 140 mm
- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 971,3 x 573,5 x 77,3 mm
- Dimenzije kompleta s postoljem (Š x V x D): 971,3 x 605,2 x 213,0 mm
- Širina TV postolja: 688,0 mm
- Masa proizvoda: 8,7 kg
- Masa zajedno s ambalažom: 12,1 kg
- Kompatibilan s VESA nosačem za montažu na zid: 200 x 200 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 9,1 kg

## Boja i završna obrada

- Prednja strana televizora: Tamnosrebrna


## Dotatna oprema

- Dotatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama, Stalak za stol



## Connections

### Side



### Rear



### Bottom



Datum izdavanja  
2019-06-20

Verzija: 10.1.1

12 NC: 8670 001 51569  
EAN: 87 18863 01500 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

\* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

\* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

\* (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.

\* Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.

\* Kompatibilnost ovisi o Wifi Miracast certifikatu i sustavu Android 4.2 ili novijoj verziji. Više informacija potražite u dokumentaciji uređaja.

\* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.