



Philips 7300 series
Üliõhuke 4K UHD LED
Android TV kolmekülgse
Ambilightiga

108 cm (43") Ambilight TV

1600 Pildikvaliteedi indeks
HDR Plus
Pildimootor P5 Perfect



43PUS7303

Üliõhuke 4K UHD LED Android TV

koos kolmekülgse Ambilightiga

Nautige armastatud telesaateid, filme ja mängu 4K UHD teleris, milles esitatakse allikast olenemata alati suurepärase sisu. Android TV, traadita side ja Ambilight ei võimalda lemmiksisu ainult striimida, vaid haarab teid ka kaasa.

Terav. Kerge. Kaasahaarav.

- Ambilight. Olge tegevuse keskmes.
- Kitsas ümbrisevõru ja metallalus.

Tundke suurepärasest 4K eraldusvõimest rõõmu

- 4K Ultra HD. Tänu teravatele piltidele tunnete end olevat otsekui tegevuse keskel.
- Philipsi mootor P5. Täiuslikkus allikast olenemata.

Rikkalikud värvid. Terav kontrast.

- HDR Plus. Täiustatud kontrast, värvid ja teravus.
- Micro Dimming Pro. Nutikas kontrast dünaamilistele kaadritele.

Android TV – võimas ja nutikas

- Sisseehitatud Google Assistant. Sisu ja palju muud teie käeulatuses.
- Google Play Store ja Philipsi rakenduste galerii. On, mida nautida.
- Quad Core protsessor ja Android. Vabastage oma sisu.

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Kolmekülgne Ambilight

Philips Ambilight muudab filmid ja mängud kaasahaaravamaks. Muusikat saadavad valgusefektid. Ja teie ekraan tundub veelgi suurem, kui see tegelikult on. Teleri nurkades asuvad nutikad LED-id kuvavad ekraanil olevaid värve seinadel reaalajas. Pakume teile täiuslikult sobivat ümbritsevat valgust – ja veel ühte põhjust teleri ees olla.

4K Ultra HD

Tavalise Full HD teleri eraldusvõimest neli korda suurema eraldusvõimega Ultra HD esitab ekraanil üle 8 miljoni piksli ja kasutab meie unikaalset Ultra Resolution Upscalingu tehnoloogiat. Nautige originaalsisust olenemata täiustatud kvaliteediga pilte ning ülima sügavuse, kontrastsuse, loomuliku liikumise ja tõetruude detailidega teravaid kaadreid.

Pildimootor P5 Perfect

Philipsi pildimootor P5 Perfect tagab, et pilt on sama suurepärase kui teie lemmiksisu. Üksikasjad on märgatavalt sügavamad. Värvid

on erksad ja nahatoonid loomulikud. Kontrast on nii terav, et tunnetate iga detaili. Ja liikumine on nii sujuv, et te ei kaota palli kunagi silmist, olenemata mängu kiirusest.

High Dynamic Range Plus tehnoloogia

High Dynamic Range Plus (HDR – suur dünaamiline ulatus) tehnoloogia kujutab endast uut videostandardit. See näitab kontrastsuse ja värvi alal tehtud edusamme koduse meelelahutuse viimisel uuele tasemele. Nautige elamust, mille lõpptulemuseks on säravamad heledad toonid, parem kontrastsus, laiem värvivalik ja täpsemad detailid kui kunagi varem.

Micro Dimming Pro

Micro Dimming Pro optimeerib teie teleri kontrastsust, olenevalt ruumi valgusoludest. Koos spetsiaalse tarkvaraga, mis analüüsib pilti 6400 erinevas piirkonnas, saate nautida võrratut kontrastust ja pildikvaliteeti ning tõeliselt elutruud visuaalset kogemust nii päeval kui ka öösel.

Quad Core + Android

Philipsi Quad Core protsessor ühineb Androidi jõuga, et pakkuda põnevat mänguelamust. Androidi abil saate oma teleris navigeerida, käivitada rakendusi ja esitada videoid ülikiiirelt, loogiliselt ja lahedalt.

Sisseehitatud Google Assistant

Juhtige Philipsi Androidi telerit oma häälega. Soovite mängida mängu, vaadata Netflix'i või otsida Google Play kauplusest filme või app'e? Lihtsalt öelge seda telerile. Saate juhtida ka kõiki Google Assistantiga ühilduvaid nutikaid koduseadmeid – näiteks filmiõhtu jaoks valgust hämardada ja termostaadi seadistada. Seda kõike diivaniilt lahkumata.

TV sisu

Google Play Store ja Philipsi rakenduste galerii pakuvad rohkem kui tavalised telesaated. Nautige internetis lõputult filme, telesaateid, muusikat, rakendusi ja mängu. On, mida nautida.

Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti versioon: kolmekülgne
- Ambilighti funktsioonid: Sisseehitatud Ambilight+hue, Ambilight muusikas, Mängurežiim, Kohandumine seinavärviga, Salongi režiim

Pilt/Ekraan

- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 43 tolli
- Ekraan: 4K Ultra HD LED-teler
- Paneeli eraldusvõime: 3840 × 2160
- Kuvasuhe: 16 : 9
- Pixel mootor: Pildimootor P5 Perfect
- Pildiparandus: Ülikõrge lahutusvõime, Micro Dimming Pro, 1600 PPI
- Ekraani diagonaali suurus: 43 tolli / 108 cm

Android

- OS: Android™ 8.0 (Oreo)
- Eelnevalt paigaldatud rakendused: Google Play filmid*, Google Play muusika*, Google'i otsing, YouTube
- Mälu suurus: 16 GB

Smart TV funktsioonid

- Kasutaja interaktsioon: MultiRoom Client & Server, SimplyShare
- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
- SmartTV rakendused*: Veebipõhised videopoeid, Avage veebibrauser, Social TV, TV valikvideod, YouTube
- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline Smart Menu nupp, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatselt uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Standardne – täida kogu ekraan, Mahuta ekraanile, Ettenihutamine, Suumimine, Venitamine
- Philipsi rakendus TV Remote*: Rakendused, Kanalid, Kontroll, Praegu teleris, Telekava, Videolaenusus
- Kaugjuhtimispuhl: hääljuhtimisega, koos klaviatuuriga

Töötlus

- Töötlusvõimsus: Neljatuuline

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Heli täiustused: Nutikas heli, DTS-HD Premium

- Sound, DTS stuudioheli, DTS TruSurround
- Kõlari konfiguratsioon: 2 × 10 W täielatustliku heliga kõlarit

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- USB-pesade arv: 2
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- Wireless ühendused: Kahesüsteemne, Wi-Fi 802.11n 2x2 sisseehitatud
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Satelliitühendus, Common Interface Plus (CI+), Digitaalne helisend (optiline), Ethernet-LAN RJ-45, Audio L/R in (helisend), Kõrvaklapiväljund
- HDMI funktsioonid: 4K, Heli tagasisidekanal
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega
- HDCP 2.2: Jah, on kõigil HDMI pesadel

Multimeedia rakendused

- Videoesitusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Toetatud subtiitrite formaadid: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 kuni v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, PNG

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisendid HDMI1/2: kuni 4K UHD 3840x2160 @60Hz, HDR-toega, HDR10/ HLG
- Arvutisendid HDMI3/4: kuni 4K UHD 3840x2160 @60Hz
- HDMI1/2 videosendid: kuni 4K UHD 3840x2160 @60Hz, HDR-toega, HDR10/ HLG
- HDMI3/4 videosendid: kuni 4K UHD 3840x2160 @60Hz

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- HEVC tugi
- Digi-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüpertexti

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,3 W
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: Pole saadaval W
- Ümbrisev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C

- Energiasäästufunktsioonid: Automaatselt väljalülituse taimer, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Energiamärgise klass: A
- EL-i energiamärgise võimsus: 71 W
- Aastane energiatarve: 104 kW/h
- Elavhõbedasisaldus: 0 mg
- Sisaldab pliidi: Jah*

Mõõtmed

- Karbi mõõtmed (L x K x S): 1070 x 714 x 140 mm
- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 971,3 x 573,5 x 77,3 mm
- Komplekti mõõtmed koos alusega (L x K x S): 971,3 x 627,2 x 223,8 mm
- Teleri aluse laius: 650 mm
- Ühildub VESA seinakinnitustega: 200 x 200 mm
- Toote kaal: 8,7 kg
- Toote kaal (alusega): 9,3 kg
- Kaal (koos pakendiga): 12,3 kg

Värv ja viimistlus

- Teler eest: Tumehõbedane


Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuhl, 2 x AA-patareid, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Toitejuhe, Minipistik L/R kaablile, Minipistik YPbPr kaablile, Lauapealne alus



Connections

Side



Bottom



Väljalaske kuupäev
2019-09-19

Versioon: 13.0.1

12 NC: 8670 001 51807
EAN: 87 18863 01510 0

© 2019 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

- * Elektrooniline saatkava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
- * Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte
- * Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
- * Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klientide veebisaidi jaotises KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
- * Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Smart TV rakenduste pakumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv.
- * USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimisvõimega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
- * Pöörame tähelepanu sellele, et Amazoni rakendused ei pruugi teie riigis alati saadaval olla. (Hetkel toimivad Amazoni rakendused ainult Ühendkuningriigi, Saksamaa, Austrias).
- * Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klausile).
- * Sisseehitatud Google Assistant on kõigil 2018. aasta Androidi teleritel pärast tarkvaravärskendust.
- * Selle funktsionaalsus on olemas ChromeCasti sisseehitatud äppidest ja nutiseadmetest. Lisateabe saamiseks külastage ChromeCasti sisseehitatud rakenduste lehti.