



飞利浦 5000 series  
具有逐点精晰和流光溢彩技术的 LED 背光液晶电视

**46 英寸**

全高清 (1920x1080p)

**46PFL5525**

# 享受充满灵智图像和声音的生活

飞利浦以优惠的价格提供高品质液晶电视

## 卓越的画质

- 全彩色环境照明进一步提升了观赏体验
- 逐点精晰技术画质引擎

## 音质不凡

- 可增强音响享受的超宽环绕声

## 便捷的连接

- USB 照片、音乐和视频

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

# 规格

## 图片 / 显示

- 宽高比: 16:9 宽屏幕
- 屏幕对角线尺寸: 46 英寸 / 117 厘米
- 显示屏类型: 全高清, 主动式矩阵液晶显示
- 面板分辨率: 1920x1080
- 画面效果增强: 2D/3D 降噪, 3/2 - 2/2 移动下拉, 3D 梳状滤波器, 数码降噪, 动态对比度增强, 清晰度调节, 720p 50/60 赫兹处理, 逐点精晰技术
- 屏幕增强: 抗反射镀膜玻璃

## 支持的显示分辨率

### 电脑格式

分辨率	刷新率
640 x 480	60 赫兹
800 x 600	60 赫兹
1024 x 768	60 赫兹
1360 x 768	60 赫兹
1920 x 1080	60 赫兹

### 视频格式

分辨率	刷新率
480i	60 赫兹
480p	60 赫兹
576i	50 赫兹
576p	50 赫兹
720p	50、60 赫兹
1080i	50、60 赫兹
1080p	50、60 赫兹

## 声音

- 输出功率 (RMS): 2x10 瓦
- 音效增强: 自动音量调衡, 超宽环绕立体声
- 声音系统: 单声道, 立体声

## 便利性

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 时钟: 定时关机
- 便于安装: 自动存储, 微调, PLL 数字调谐
- 易于使用: 自动音量调衡, EasyLink, 灵智图像, 灵智声音, 屏幕显示, 侧控
- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文
- 遥控器: 电视遥控器
- 连接增强: 捷联技术
- 屏幕格式调整: 4:3, 宽银幕, 缩放 1, 缩放 2

## 多媒体应用

- 多媒体连接: USB
- 播放格式: 照片 (JPEG), MP3, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB (RealMedia 可变比特率)

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)
- 预设频道数: 200
- 调谐波段: UHF, VHF
- 电视制式: PAL B/G, PAL D/K, PAL I
- 视频播放: PAL, NTSC

## 连接

- 电视天线: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)
- 分量视频 1: YPbPr + L/R 音频 (背面)
- AV 1: CVBS 带 L+R 音频 (背面)
- AV 2: CVBS 带 L+R 音频 (旁边)
- PC 输入: D-sub (背面), 3.5 毫米迷你音频插孔 (背面)
- AV OUT: CVBS (背面), 音频 L/R 输出 (背面)
- USB: USB 2.0 x 4
- EasyLink (HDMI-CEC): 系统信息 (菜单语言), 系统待机, 单键式播放
- 背面连接: HDMI IN 2
- 侧面: HDMI x2

## 电源

- 环境温度: 5 °C 至 40 °C
- 主电源: 200-240 伏; 50/60 赫兹
- 功耗: 145 瓦
- 待机功耗: < 0.5 瓦

## 尺寸

- 兼容的墙架: VESA 400x400 毫米

## 附件

- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, 电源线, 遥控器, 桌架, 用户手册, 保修单
- 用户手册: 简体中文



发行日期 2013-01-23

版本: 1.0.1

12 NC: 8670 000 92122  
EAN: 69 52897 20075 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的  
财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)