



飞利浦 5000 series
具有逐点精晰和流光溢彩技术的 LED 背光液晶电视

46 英寸

全高清 (1920x1080p)
偏光 3D

46PFL5531

享受充满灵智图像和声音的生活

飞利浦以优惠的价格提供高品质液晶电视

卓越的画质

- 全彩色环境照明进一步提升了观赏体验
- 逐点精晰技术画质引擎
- PMR 100

音质不凡

- 可增强音响享受的超宽环绕声

便捷的连接

- USB 照片、音乐和视频
- 内置 WiFi

PHILIPS

规格

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9 宽屏幕
- 屏幕对角线尺寸: 46 英寸 / 117 厘米
- 显示屏类型: 主动式矩阵液晶显示, 全高清
- 面板分辨率: 1920x1080
- 画面效果增强: 720p 50/60 赫兹处理, 2D/3D 降噪, 3/2 - 2/2 移动下拉, 3D 梳状滤波器, 数码降噪, 动态对比度增强, 清晰度调节, 色彩增强
- 屏幕增强: 抗反射镀膜玻璃

支持的显示分辨率

电脑格式

| 分辨率 | 刷新率 |
|-------------|-------|
| 640 x 480 | 60 赫兹 |
| 800 x 600 | 60 赫兹 |
| 1024 x 768 | 60 赫兹 |
| 1360 x 768 | 60 赫兹 |
| 1920 x 1080 | 60 赫兹 |

视频格式

| 分辨率 | 刷新率 |
|-------|----------|
| 480i | 60 赫兹 |
| 480p | 60 赫兹 |
| 576i | 50 赫兹 |
| 576p | 50 赫兹 |
| 720p | 50、60 赫兹 |
| 1080i | 50、60 赫兹 |
| 1080p | 50、60 赫兹 |

声音

- 输出功率 (RMS): 2x10 瓦
- 音效增强: 自动音量调衡, 超宽环绕立体声
- 声音系统: 单声道, 立体声

便利性

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 时钟: 定时关机
- 连接增强: 捷联技术
- 便于安装: 自动存储, 微调, PLL 数字调谐
- 易于使用: 自动音量调衡, EasyLink, 屏幕显示, 侧控, 灵智图像, 灵智声音
- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文
- 遥控器: 电视遥控器
- 屏幕格式调整: 宽银幕, 4:3, 缩放 1, 缩放 2, 电脑扩展 16:9, 字幕缩放, 超级变焦

多媒体应用

- 多媒体连接: USB
- 播放格式: RMVB (RealMedia 可变比特率), MPEG4, MPEG2, MPEG1, H.264/MPEG-4 AVC, AVI, 照片 (JPEG), MP3

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)
- 预设频道数: 200
- 调谐波段: UHF, VHF
- 电视制式: PAL B/G, PAL D/K, PAL I
- 视频播放: NTSC, PAL

连接

- 电视天线: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)
- PC 输入: 3.5 毫米迷你音频插孔 (背面)
- USB: USB 2.0 x 1, USB 2.0 x 2
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 系统信息 (菜单语言), 系统待机, EasyLink
- AV IN: 音频 L/R 输入, 视频输入
- AV 输入: 75 欧姆 RF (TV) x1
- AV 输出 (侧面): 音频 L/R 输出
- Ext 2: YPbPr 输入
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- HDMI 3: HDMI v1.3
- 耳机: 耳机输出 3.5 毫米插孔
- PC: D-Sub x1

电源

- 环境温度: 5 °C 至 40 °C
- 主电源: 220-240 伏, 50/60 赫兹
- 功耗: 105 瓦
- 待机功耗: < 0.5 瓦

尺寸

- 兼容的墙架: VESA 400x400 毫米

附件

- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, 电源线, 遥控器, 桌架, 保修单, 快速入门指南, 3D 眼镜
- 用户手册: 简体中文

产品亮点

流光溢彩

全彩色环境照明通过墙壁上电视周围的柔和光线为您提供轻松的观赏体验和独特氛围。研究表明: 在适宜的环境照明下观看电视有利于获得更轻松的电视观赏体验。流光溢彩的色彩可自动适应屏幕上的图像, 为您的观赏体验平添新感觉。也可将灯光切换至固定色彩或各种白色调。在待机模式下, 可将灯光调节为任意色彩, 营造独特的房间氛围。

内置 WiFi

集成的 WiFi 可让您连接到网络冲浪。只需使用简易设置向导将电视连接到无线家庭网络, 即可享受智能电视的各种好处, 无线操控, 简单快捷。

逐点精晰技术

逐点精晰技术建立在卓越的逐点晶晰技术基础之上。它将画质水平推向了新的高度, 可确保所有影片呈现鲜艳、逼真的清晰影像。凭借逐点精晰 LCD, 您可享受同类中反应超快的液晶电视, 所有影片和体育赛事都能呈现出清晰的动态效果。



发行日期 2014-03-14

版本: 4.0.1

12 NC: 8670 001 05501
EAN: 69 59033 85024 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com