

Philips
Profesionální LED televizor
s technologií Ambilight
Spectra 2

Signature, úhl. 119 cm (47")

LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

47HFL7009D



Zkuste být jiní!

s technologií OXIGEN a Ambilight

Jako obraz na zdi. Vychutnejte si nejnovější ultratenký LED televizor s pohlcující technologií Ambilight. Díky komplexnímu výběru prémiových hotelových funkcí a technologie Philips OXIGEN dosahuje tento televizor nejvyšších přiček.

Philips OXIGEN – unikátní připojení a správa

- Aplikace Smart TV s mnoha službami pro ubytovací zařízení
- Funkce AppControl pro přidávání, třídění a odstraňování aplikací bez námahy
- SmartInfo pro interaktivní informační stránky hotelu
- Funkce SmartInstall zajišťuje jednoduchou vzdálenou instalaci a údržbu
- Funkce Miracast & DirectShare pro sdílení filmů a hudby v televizoru

Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení

- Full HD LED TV – vynikající obraz LED s neuvěřitelným kontrastem
- Ambilight Spectra 2 umocňuje divácký zážitek
- Integrovaný systém IPTV pro optimální upravitelnou interakci
- Televizor Easy 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
- Serial Xpress Protocol pro interaktivní systémy
- Kompatibilita s funkcí MyChoice k zajištění opakovaných příjmů
- Integrované Wi-Fi pro bezdrátové použití technologie Smart TV
- Zobrazení hodin na obrazovce pro maximální pohodlí hostů




PHILIPS

Přednosti

Full HD LED TV

Na kvalitě obrazu záleží. Obvyčné televizory HDTV přinášejí kvalitu, vy však očekáváte něco víc. Představte si dokonalý detail v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami: obraz jako živý.

SmartInstall



Díky funkci SmartInstall je instalace a údržba televizoru hračka. S jednoduchým webovým nástrojem můžete vzdáleně nastavit a instalovat televizory, aniž byste museli chodit do pokojů! Ušetří vám čas a zaručí soukromí pro hosty. Ať už potřebujete aktualizovat informace na stránkách hotelu nebo instalovat nové kanály, funkce SmartInstall zvládne vše.

SmartInfo



Funkce SmartInfo umožňuje poskytovat hostům informace o hotelu nebo městu. Vaši hosté mají přístup k interaktivním webovým stránkám hotelu, dokonce i když není televizor připojen k intranetu nebo internetu. Informace můžete pravidelně a jednoduše měnit, takže hosté budou neustále informováni o novinkách hotelu.

AppControl

Funkce AppControl nabízí vašim hostům televizní aplikace snů. Můžete přidávat, odstraňovat a třídit aplikace dle libosti. A co je ještě lepší, nyní můžete tato nastavení přenést na jakýkoli jiný televizor bez nutnosti nového nastavování! Dokonce můžete vytvářet různé

profily a měnit je za provozu. Chcete apartmánům přiřadit aplikace pro vysokou šířku pásma a ostatním pokojům aplikace pro nízkou šířku pásma? Žádný problém. Funkce AppControl zajistí vám i vašim hostům bezproblémové používání.

Aplikace Smart TV

Aplikace Philips Smart TV sestávají z neustále rostoucího výběru aplikací ze služby YouTube až po aplikace sociálních sítí a mnoho dalších. Speciální verze je určena pro ubytovací zařízení a má mnoho dalších výhod, např. jistota, že informace o hostech jsou po použití bezpečně odstraněny a že předcházíte nebezpečí přístupu k ilegálnímu obsahu.

Ambilight Spectra 2



Rozšiřte svůj divácký zážitek o další rozměr díky technologii Ambilight Spectra 2. Tato patentovaná technologie Philips opticky zvětšuje obrazovku promítáním světla z obou stran zadní části televizoru na stěnu za televizorem. Funkce Ambilight automaticky upraví barvu a jas tak, aby odpovídaly televiznímu obrazu. Díky funkci pro přizpůsobení se stěně je barva světla dokonalá bez ohledu na barvu stěny.

Miracast & DirectShare



Naše televizory poskytují hostům možnost užít si obsah bezdrátově na velkém televizoru a bez jakýchkoli potíží. Díky otevřenému systému


vycházíme vstříc uživatelům systémů iOS i Android a neustále rozšiřujeme kompatibilitu. Bezpečné sdílení chrání naše hosty. Obrázky, filmy, hudba, to vše můžete sdílet a vychutnávat na našich televizorech přes služby Miracast a DirectShare!

Integrovaný systém IPTV

Šetří peníze a udržuje pořádek. Díky televizoru Smart můžete vystavět hotelový systém na televizorech. Interaktivní kanály, videa na požádání, interaktivní hotelové nabídky, informace a systémy online nabídek, to vše bez potřeby jakéhokoli externího zařízení. Mimo sdílení obsahu přes koaxiální kabel, můžete také využít internet a poskytovat televizní kanály nebo VOD přímo do televizorů. Naše partnerská síť zajistí, aby jste získali portál podle vlastních potřeb.

Easy 3D

Technologie Easy 3D zaručuje dlouhé hodiny příjemného sledování 3D díky obrazu bez blikání a omezení stínových obrazů. Kompatibilní 3D brýle jsou lehké a nevyžadují baterie. Jednoduše si vychutnejte 3D v pohodlí domova již dnes!



OXIGEN

Unikátní připojení a správa Philips OXIGEN je komplexní řešení, které vám nabízí vše, co od televizoru Hospitality vyžadujete. Inovativní funkce jsou navrženy tak, aby hostům i odborníkům nabídky nejmodernější konektivitu a zároveň zaručily nejnižší provozní náklady. Konektivita OXIGEN nabízí přístup ke cloudovým aplikacím a zajišťuje komunikaci mezi mobilními zařízeními a televizorem. Nástroje pro vzdálenou správu a příležitosti pro dodatečné příjmy navíc optimalizují příjmy po celou dobu životnosti výrobku.

Specifikace

Oxigen

- SmartInstall: úpravy kanálu offline, úpravy nastavení offline, vzdálená instalace, vytváření informací SmartInfo, aktualizace softwaru
- SmartInfo: Prezentace obrázků nebo prohlížeč, interaktivní šablony
- Aplikace Smart TV: cloudové aplikace pro nastavení HotelTV
- AppControl: Více profilů aplikací SmartTV
- Sdílení: Zabezpečené párování, DirectShare DLNA Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast

Obraz/displej

- Displej: LED Full HD
- Úhlopříčka obrazovky: 47 palců / 119 cm
- Poměr stran: 16:9
- Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
- Jas: 300 cd/m²
- Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V)
- Vylepšení obrazu: Active Control + světelný senzor, Technologie Digital Crystal Clear

Podporovaná rozlišení

- Vstupy z počítače: až 1920 x 1080 při 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až 1920 x 1080p

Tuner/přijem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- Digitální příjem: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T2, HbbTv (EU)
- systém TV příjmu: PAL, SECAM
- Přehrávání videa: PAL, SECAM, NTSC
- Přehrávání IP: IGMP Multicast, Unicast

Zvuk

- Zvukový systém: Incredible Surround

Možnosti připojení

- Počet portů USB: 1
- Počet připojení HDMI: 3
- Počet komponentních vstupů (YPbPr): 1
- Počet konektorů Scart (RGB/CVBS): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Systém v pohotovostním režimu
- Další připojení: Anténa IEC75, Výstup pro sluchátka, VGA vstup pro PC + audio levý/pravý, Výstup pro reproduktor do koupelny, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitální audiovýstup (optický)
- Vylepšené možnosti připojení: Rozhraní Serial Xpress, Ovládání televizoru WIXP/JAPIT, IR-out, Konektor RJ-48, Rychlé infračervené smyčkové propojení, Indikátor zapnutí konektoru Scart
- Bezdrátové připojení k síti LAN: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
- Wake-up on LAN: Zelený pohotovostní režim v systémech IP

Pohodlí

- Snadná instalace: Standard Plug & Play, Zdokonalený hotelový režim, Automatické ladění

- (ATS), Digitální ladění PLL, Automatická instalace kanálů (ACI), Název programu, Automatické pojmenování programů, funkce Autostore, Uzamčení nabídky pro instalaci, Zabezpečení přístupu do nabídky, Zámek pro ovládání joystickem
- Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL), 1kanalový seznam analogový/digitální, Nastavení na obrazovce, Seznam programů, Ovládání joystickem, Grafické uživatelské rozhraní
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host, Automatické zapnutí, Zelené/rychlé zapnutí, Uvitací zpráva, Kanál po zapnutí, Omezení hlasitosti, Časovač
- Interaktivní hotelové funkce: Kompatibilní s připojovacím panelem, Blokování automatické aktualizace kanálů, Stahování softwarových bloků z vysílání přenášeného vzduchem, VSecure, MyChoice
- Režim Věznice: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub blok
- Hodiny: Zobrazení hodin na obrazovce, Časovač, Budík, Kompatibilní externí hodiny
- Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek
- Elektronický programový průvodce (EPG): Průvodce EPG na 8 dnů, Průvodce Now + Next EPG
- Nastavení formátu obrazovky: Rozšířený obraz 16:9, Širokouhlá obrazovka, Velké zvětšení (Super Zoom), Automatický formát
- Typ dálkového ovladače: 22AV1409A/12 (RC6)
- Dálkový ovladač: detekce slabé baterie, ochrana před krádeží baterie
- Aktualizovatelný firmware a nastavení: přes USB, RF a IP
- Připraveno pro Skype: S přídatnou kamerou
- Bezpečnostní zámek: Zámek Kensington

Healthcare

- Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů, Kompatibilní bílý RC
- Pohodlí: Výstup pro sluchátka, Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru
- Bezpečnost: Kompatibilní se systémem přivolání pomoci, Dvojitá izolace třídy II

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: USB, LAN
- Formáty přehrávání videa: Podpora kodeků: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Kontejnery: AVI, MKV
- Formáty přehrávání hudby: AAC, MP3, WMA (v2 až v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG, BMP, GIF, PNG

Ambilight

- Funkce Ambilight: Ambilight Spectra 2
- Systém Ambilight: Široký rozsah barev LED

Spotřeba

- Napájení ze sítě: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 37 W
- Značka energetické třídy: A++
- Průměrná roční spotřeba: 54 kWh
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu:

<0,3 W

- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Funkce úspory energie: Režim Eco, Vypnutí obrazu (u rádia)

Ekologické specifikace

- Bezpečnost: Kryt omezující oheň
- Pohotovostní režim s nízkou spotřebou: Ano
- SmartPower Eco: Ano

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H):
1 064 x 619,9 x 69,6 mm
- Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H):
1 064 x 678,7 x 222,5 mm
- Hmotnost výrobku: 13,5 kg
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 14,8 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu VESA: 400 x 400 mm

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Napájecí kabel, Otočný stojan na nábytek, Záruční list
- Volitelné příslušenství: Dálkový ovladač pro nastavení 22AV8573/00, Modul externích hodin 22AV1120C, Healthcare RC 22AV1109H, Kamera USB Skype PTA317/00



Datum vydání 2015-12-23

Verze: 2.8.1

12 NC: 8670 001 15227
EAN: 87 12581 72225 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.

* Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle IEC62087 Ed 2.

* Dostupnost funkcí závisí na implementaci vybrané integrátorem.