



飞利浦  
采用高清逐点晶晰二代  
技术的 HDTV 平板电视

47 英寸

液晶 HD Ready

47PF9541



## 提升您的视觉体验

具有逐点高清二代技术

享受集成了高清逐点晶晰二代技术的飞利浦 HDTV 带来的超凡视觉体验。借助内置 USB 接口欣赏多媒体内容。

### 身临其境般的视觉享受

- 逐点高清二代技术，可获得出众的细节、层次和清晰度

### 鲜艳、自然而逼真的清晰图像

- 全高清 LCD 显示屏，1920x1080

### 非凡自然的画面

- 体验 HDTV 前所未有的逼真效果

### 于细微处体现真正的美丽

- 附设计优雅的配套底座

### 画质优异的数码照片

- USB 接口，方便随时播放多媒体内容

**PHILIPS**

sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

采用高清逐点晶晰二代技术的 HDTV 平板电视  
47 英寸 液晶 HD Ready

47PF9541/93

## 产品亮点


### 全高清液晶显示屏, 1920x1080

此款显示屏拥有被认为是全高清的分辨率。当今最新的 LCD 屏幕技术具有全高清的宽银幕分辨率 (1080 行逐行扫描, 每行 1920 像素)。多达 1080 行的高清输入信号能够带来最引人入胜的画质。它可生成清晰流畅且无闪烁的逐行扫描图像以及最佳的亮度和超凡的色彩。此绚丽的图像将给您增强的观看体验。

### HDTV

HDTV 通过呈现完美的画面质量及剧场般的真实感受, 令电视带给您更为动感、逼真的前所未有的视觉体验。HDTV 是最新也是最佳的可用电视信号。与传统的模拟广播电视画面相比, 它对图像质量的改善程度是前者的两倍之多。为了使 HDTV 信号接收取得最佳效果, 电视必须具备先进的信号输入连接和电路设计。

### 逐点高清二代



无论是来自标准电视、高清电视信号还是多媒体信号, 逐点高清二代技术均能提供出众的清晰度、自然的细节、增强的景深、靓丽的色彩以及流畅自然运动的最佳组合。输入画面的每个像素值均被修正, 以便更好地匹配周围的像素, 从而产生真实自然的画面。检测并消除压缩多媒体内容中的膺象, 以确保画面清晰流畅。数码降噪在确保画面流畅的同时, 可保持其清晰逼真。

### 配套台式底座

随机的台式底座与它的设计风格完全一致。

### 2 路 HDMI 输入

HDMI 可建立从信号源到屏幕的无压缩数字 RGB 连接。由于不需要转换为任何模拟信号, 因此它可提供完美的图像。鉴于其信号质量并未降低, 其画面也将更加清晰、闪烁更少。HDMI 智能地与信号源设备互通最高的输出分辨率。HDMI 输入与 DVI 信号源完全向后兼容, 而不仅限于数字音频。

HDMI 使用 HDCP 复制保护。使用 2 HDMI 输入, 可连接多个 HD 源 (例如 HD 机顶盒和 Blu-ray 播放机。为您的电视充分做好准备, 迎接 HD 未来的准备。



HDMI



# 规格

## 图片 / 显示

- 宽高比: 16:9
- 亮度: 500 堪 / 平方米
- 动态屏幕对比度: 4000:1
- 响应时间 (标准): 8 毫秒
- 视角: 176° (H) / 176° (V)
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 47 英寸
- 显示屏类型: LCD 全高清 W-UXGA 动态矩阵
- 面板分辨率: 1920x1080p
- 画面增强: 逐点高清二代, 3/2 - 2/2 移动下拉, 3D 梳状滤波器, 智能丽像, 色彩瞬态改良, 数码晶彩技术, 数码自然动感, 数码降噪, 锯齿消除, 亮度瞬态改良, 逐行扫描, Widescreen Plus
- 屏幕增强: 抗反射镀膜屏幕

## 支持的显示分辨率

### 计算机格式

分辨率	刷新率
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz

### 视频格式

分辨率	刷新率
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

## 音响

- 输出功率 (RMS): 2x8W
- 声音增强: 数字信号处理, 动态低音增强, 图像均衡器
- 声音系统: 虚拟杜比数字

## 扬声器

- 内置扬声器: 6
- 扬声器类型: 前置扬声器, 采用 wOOx 的集成低音扬声器, 球顶高音扬声器

## 方便

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 便于安装: 自动节目命名, 自动调谐系统 (ATS), 自动存储, PLL 数字调谐, 即插即用
- 易于使用: 自动音量调衡, 频道列表, 预设的差音量, 图形用户界面, 屏幕显示, 侧控, 智能画面, 灵智声音

- 遥控器: Amp, DVD, 机顶盒, VCR
- 遥控器类型: RC4404
- 屏幕格式调整: 4:3, 6 种宽屏模式, 自动调节格式, 电脑扩展 14:9, 电脑扩展 16:9, 字幕和标题切换, 字幕缩放, 超级变焦, 宽银幕
- VESA 安装: 可以挂墙安装: 700x200, M8

## 多媒体应用

- 多媒体连接: USB (兼容流视频)
- 播放格式: MP3, 幻灯片文件 (.alb), JPEG 静态数码照片, MPEG2

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆同轴 (IEC75)
- 电视制式: PAL B/G, PAL D/K
- 视频播放: NTSC, SECAM, PAL
- 调谐波段: Hyperband 技术, S-Channel, UHF, VHF

## 连接

- AV 1: (1, 2, 3Fh 自动换档), 音频 L/R 输入, 分量视频输入, RGB+H/V, S-Video, YPbPr
- AV 2: 音频 L/R 输入, CVBS, S-Video
- AV 3: S/PDIF 数字同轴, YPbPr
- Ext 4: HDMI
- Ext 5: HDMI
- 前接 / 侧接: 音频 L/R 输入, CVBS 输入, 耳机输出, S-video 输入, USB
- 其它接口: 显示器输出、CVBS、L/R (cinch), S/PDIF 输入 (同轴), S/PDIF 输出 (同轴)

## 电源


- 环境温度: 5 °C 至 40 °C
- 主电源: AC 110 - 240 V +/- 10%
- 功耗: 305 瓦
- 待机功耗: 0.8 W

## 尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 1210 x 824 x 146 毫米
- 电视机尺寸 (带支架) (高 x 厚) ): 880 x 394 毫米
- 产品重量: 49.4 千克
- 彩色机壳: 黑色

## 附件

- 随附配件: 桌架, 挂架, RF 天线电缆



发行日期 2009-06-10

版本: 4.0.17

12 NC: 8670 000 28163  
EAN: 87 12581 32344 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的  
财产。

www.philips.com