



Philips Serie 3000
Televisor LCD con Pixel
Plus HD

47"
Full HD de 1080p

47PFL3603D



Sin dudas, la mejor opción

Este Flat TV ofrece un diseño moderno y fácil de usar con 3 conexiones HDMI, una pantalla de 1080p y un excelente motor Pixel Plus HD. Es la opción ideal para obtener imágenes de la mejor calidad.

Disfruta de las imágenes con una calidad superior

- Pixel Plus HD para más detalles, profundidad y claridad
- Pantalla LCD Full HD con resolución de 1920x1080p

Sonido nítido y claro

- Incredible Surround optimiza la experiencia de audio
- Salida Dolby Digital para conectar con un sistema de Home Theater
- 20 watts con BBE para mayor potencia de sonido y más claridad en la voz

Fácil de conectar y disfrutar

- 3 entradas HDMI para una conexión HD digital total en un solo cable
- EasyLink: fácil control del TV y los dispositivos mediante HDMI CEC
- Asistente para personalizar los ajustes del televisor sin esfuerzo

Preparado para la tecnología digital

- El sintonizador ATSC y QAM recibe señal de aire y por cable

PHILIPS

Destacados

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD es una tecnología de procesamiento de imágenes que permite visualizar contenidos de manera más real y natural. Como resultado se obtienen imágenes precisas, detalladas y nítidas de excelente calidad desde cualquier fuente HD.

Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p

La pantalla Full HD tiene una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p, la máxima resolución posible en fuentes de alta definición que te permite obtener imágenes con la mejor calidad. Está totalmente preparada para la tecnología del futuro porque admite señales de 1080p provenientes de cualquier tipo de fuente, incluso las más recientes como Blu-ray y las avanzadas consolas de juegos de alta definición. El procesamiento de la señal está actualizado para poder admitir este óptimo nivel de calidad en señal y resolución. Reproduce imágenes sin parpadeos con un brillo y un color inigualables.

Incredible Surround

Incredible Surround™ es una tecnología de audio desarrollada por Philips que amplía el campo de audio para sumergir al usuario en el sonido. Mediante una revolucionaria tecnología electrónica de variación de fase, Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho de manera tal que amplía la distancia virtual entre las dos bocinas. Esta mayor amplitud mejora el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround™ te permite experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio, sin necesidad de bocinas adicionales.

Salida Dolby Digital

Salida Dolby Digital para conectar con un sistema de Home Theater

3 entradas HDMI

HDMI establece una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla para lograr una excelente calidad de imagen y,

además, comunica de forma inteligente la mayor resolución de salida con el dispositivo de origen. La entrada HDMI es totalmente compatible con fuentes DVI e incluye audio digital. HDMI utiliza protección contra copias HDCP. Con 2 entradas HDMI en la parte posterior del televisor y 1 HDMI en el lateral, puedes conectar varias fuentes de alta definición, como un sintonizador, un reproductor Blu-ray y una consola de juegos o filmadora digital. Tu televisor está preparado para la alta definición del futuro.

EasyLink

EasyLink utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados y el televisor compartan las mismas funciones. Con EasyLink, sólo necesitas un control remoto para ejecutar las principales funciones del televisor y los dispositivos conectados. EasyLink utiliza el cable HDMI estándar para transferir los comandos del sistema y es compatible con todos los dispositivos electrónicos equipados con HDMI CEC.

Especificaciones

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Brillo: 500 cd/m²
- Contraste dinámico de pantalla: 29000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 5 ms
- Ángulo de visualización: 178° (H) / 178° (V)
- Tamaño diagonal de pantalla: 47 pulgada / 119 cm
- Pantalla visible en diagonal (pulg.): 46,96 pulgada
- Resolución de panel: 1920 x 1080p
- Optimización de la imagen: Pixel Plus HD, Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro peine 3D, Active Control, reducción digital de ruido, Optimización de contraste dinámico, escaneado progresivo

Resolución de pantalla soportada

Formatos de computadora

Resolución	Frecuencia de actualización
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1920 x 1080i	60 Hz
1920 x 1080p	60 Hz

Formatos de video

Resolución	Frecuencia de actualización
480 i	60 Hz
480 p	60 Hz
720 p	60 Hz
1080 i	60 Hz
1080p	60 Hz

Sonido

- Ecualizador: 5 bandas
- Potencia de salida (RMS): 20 W
- Optimización del sonido: Incredible Surround
- Sistema de sonido: Dolby Digital (AC-3), BBE

Bocinas

- Altavoces integrados: 2

Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil + control para padres
- Reloj: En pantalla principal, Temporizador
- Instalación simplificada: almacenamiento automático de canales

- Manejo simplificado: 4 listas favoritas, Nivelador automático de volumen (AVL), Lista de canales, Asistente de configuración, Control lateral
- Control remoto: TV
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, formato automático, Expandido 14:9 para películas, Expandido 16:9 para películas, Super zoom, Pantalla panorámica, sin escala (1080p punto por punto)

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: MP3, Imágenes fijas JPEG
- Reproducción optimizada: Presentación de imágenes en diapositivas

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: 75 ohms tipo F
- Sistema de TV: ATSC, NTSC
- Reproducción de video: NTSC
- Cable: Cable digital sin codificar - QAM
- Bandas del sintonizador: hiperbanda, canal S, UHF, VHF

Conectividad

- AV 1: Entrada I/D de audio, YPbPr
- AV 2: Entrada I/D de audio, YPbPr
- AV 3: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, Entrada de s-video
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- HDMI 3: Salida de audio analógica Izq/Dch, HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Energía, Información del sistema (idioma de menú), Modo de espera del sistema
- Conexiones frontales / laterales: HDMI, Entrada de S-video, Entrada de CVBS, Entrada I/D de audio, Salida de audífonos, USB
- Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)

Potencia


- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 275 W
- Consumo en modo de espera: < 1 W

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 1150 x 733,4 x 104,1 mm
- Dimensiones del aparato en pulg. (An x Al x Pr): 45,28 x 28,87 x 4,10 pulgada
- Dimensiones del aparato con soporte (An x Al x Pr): 1150 x 797,5 x 310,0 mm
- Dimensiones del aparato con soporte en pulg. (An x Al x Pr): 45,28 x 31,4 x 12,2 pulgada
- Peso con empaque incluido: 41,0 kg
- Peso con empaque incluido (en libras): 90,39
- Peso del producto: 33,94 (con soporte), 27,18 (sin soporte) kg
- Peso del producto (en libras): 74,82 (con soporte), 59,92 (sin soporte)
- Dimensiones de la caja en pulg. (An x Al x Pr): 50,55 x 32,87 x 15,04 pulgada
- Compatible con el montaje en pared VESA: 400 x 400 mm

Accesorios

- Accesorios incl.: Soporte para mesa, Cable de corriente, Guía de configuración rápida, manual de usuario, Tarjeta de registro, Control remoto



Fecha de publicación
2019-06-28

Versión: 4.0.11

12 NC: 8670 000 36666
UPC: 6 09585 14738 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com