



Philips 6000 series
Smart LED teler koos
Ambilight Spectra 2 ja Pixel
Precise HD

119 cm (47")

Easy 3D DVB T/C/S2



47PFL6067K

Sukelduge sündmustekeerisesse!

Nautige Ambilighti funktsiooniga 3D ja Smart TV telerit

Kogege sisumaailma Philipsi 47PFL6067 3D Smart LED-teleriga. Nautige võimsat Full HD LED-pilti ja kaasahaarava Ambilightiga Smart TV Premiumi lõputuid võimalusi. Saage tegevusest osa mugavaima 3D abil!

Nautige sisumaailma Smart TV Premiumiga

- Sisseehitatud Wi-Fi juhtmevabaks Smart TV kasutamiseks
- Veebirakenduste, videote laenutamise ja telesaadete tagantjärele vaatamise pakutavad rikkalikud võimalused
- Juhtige telerit oma nutitelefoni, tahvelarvuti või klaviatuuriga
- Leidke, ajastage, salvestage* ja peatage telesaateid
- Vaadake telerit kodus igal pool tänu Wi-Fi Smart Screenile*
- Tehke hääli- ja videokõnesid Skype™-i abil oma teleris

Kaasakiskuv vaatamiselasus teie elutoas

- Ambilight Spectra 2 muudab kahel küljel vaatamiselasuse intensiivsemaks
- Easy 3D Clarity 700 pakub mugavat 3D-filmielamust
- Ainulaadne 3D-pildi sügavuse reguleerimine 3D-sisu vaatamiseks vastavalt oma soovile
- Ainulaadne kahekesi täisekraanil mängimise režiim 2D-mängude jaoks
- Full HD teler koos Pixel Precise HD-ga toob teieni detailse tegevuse
- 600 Hz Perfect Motion Rate (PMR) kuvab vapustavalt teravat liikumist



NL/22/001



PHILIPS

sense and simplicity

Esiletõstetud tooted

Ambilight Spectra 2



Lisage funktsiooniga Ambilight Spectra 2 oma vaatamiselamusele uus mõõde. See Philipsi patentitud tehnoloogia laiendab ekraani, projitseerides valguskuma kahelt küljelt teleriekraani tagant ümbritsevale seinale. Ambilight reguleerib telerit ümbritseva valguse värvust ja heledust automaatselt vastavalt ekraanil kuvatavale pildile. Tänu seinaga kohandamise funktsioonile on valguse värv alati täiuslik, sõltumata seina värvist.

3D-pildi sügavuse reguleerimine

Igäüks tajub 3D-pilti erinevalt. Seepärast annab Philips teile võimaluse kohandada 3D-pildi sügavust vastavalt soovile. Ainulaadne 3D-pildi sügavuse reguleerimine võimaldab teil valida pildisügavuse, mis sobib kõige paremini ekraanil kuvatava sisu ja isikliku eelistusega. Samuti muudab see pildi teie silmadele mugavamaks. Nüüd saate 3D-elamust täielikult nautida.

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD põhineb auhindadega pärjatud Pixel Plusil. See viib kõrglahutusega pildi kvaliteedi 4 triljoni värviga uuele tasemele. Nüüd toob Pixel Precise HD koos ülikõrge lahutusvõimega teieni parima HD-telepildi nii internetist videote vaatamisel kui kvaliteetsete Blu-ray-filmide nautimisel.

600 Hz Perfect Motion Rate

600 Hz Perfect Motion Rate (PMR) muudab liikumise äärmiselt teravaks, et pakkuda selget ja külluslikku pilti tempokates filmides. Philipsi

uus PMR-standard demonstreerib, kuidas kombinatsioon kiireimast paneeli värskendussagedusest, Perfect Natural Motioni tehnoloogiast ja unikaalsest töötlusvalemist toob teieni enneolematult terava liikumise.

Skype™ teie teleris


Lisage oma kõnedele uus mõõde ja jagage kogemusi teile oluliste inimestega, olenemata nende asukohast. Teleris oleva Skype'i abil saate teha hääl- ja videokõnesid oma elutoas. Lihtsalt ühendage Philipsi TV kaamera (PTA317/00) teleriga ning nautige suurepärase video- ja helikvaliteeti mugavalt oma diivanil istudes.

Kahekesi täisekraanil mängimine

Philipsi kahekesi täisekraanil mängimiseks mõeldud prillide (PTA436/00) abil saab teie teler pakkuda ülimat kahe mängija täisekraani mänguelamust. Kahe mängijaga 2D-mänge mängides näeb kumbki mängija tavaliselt oma ekraanipoolt. 3D-tehnoloogia abil on mõlemal mängijal võimalik nautida mängu samal ajal täisekraanil.

Energia

Philips on töötanud palju aastaid energiatõhususe kallal. Selle tulemusena on saanud enamik Philipsi toodetest roheline energiamärgis. Mida rohelisem märgis, seda madalam energiatarve ja väiksem elektriarve ning seda keskkonnasõbralikum on toode.



Smart TV Premium

Teile mõeldud sisumaailm. Nautige vabadust vaadata oma saateid tahvelarvutis, nutitelefonis või teleris. Uue Smart TV koduekraani abil pääsete hõlpsalt ligi rakenduste suurele valikule. Tänu Wi-Fi Smart Screenile* toimub infovahetus teie iPhone'i/iPadi ja Philipsi Smart LED-teleri vahel juhtmevabalt, nii et võite hõlpsasti tömmata digi-TV seadmesse ja nautida oma lemmiksaateid kõikjal kodus! Ka saate peatamine on lihtne – ühendage vaid USB kõvaketas teleriga ja salvestage digi-TV saateid.



ELi ökomärgis

Philipsi ökodisaini eesmärgiks on arendada tooteid, mis on aina keskkonnasõbralikumad. Meie pingutusi on

tunnustatud ja enamik Philipsi mudelitest on saanud ELi ökomärgise (ökolille). Seda seetõttu, et need tooted on energiatõhusad, eriti madala ooterežiimi energiatarbega (kuni 50% madalam ELi ökomärgise nõuete tasemest), ei sisalda ohtlikke aineid (nt pliid) ja on lihtsasti ringlussevõetavad.



Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti versioon: Kahepoolne
- Ambilighti funktsioonid: Kohandamine seinavärviga, Režiim Lounge light

Pilt/ekraan

- Ekraan: täis-HD LED
- Ekraani diagonaali suurus: 47 tolli / 119 cm
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- 3D: Easy 3D Clarity 700, Täisekraanil mängimine kahele mängijale*, 3D-pildi sügavuse reguleerimine, Kahemõõtmelise pildi teisendamine 3D-pildiks
- Kuvasuhe: 16 : 9
- Heledus: 400 cd/m²
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 500 000 : 1
- Pildiparandus: Pixel Precise HD, 600 Hz Perfect Motioni värskendussagedus, Micro Dimming

CPU

- Protsessori tüüp: Dual-Core

Smart TV rakendused

- Net TV: Catch-up TV, Video võrgukauplused, Avage veebibrauser, Võrgurakendused
- Kontroll: Rakendus MyRemote (iOS & Android), USB klaviatuuri ja hiire tugi
- SimplyShare: DLNA-meediumibrauser, USB-meediumibrauser, WiFi Smart Screen
- Saated: Pause TV, USB-salvestus

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Selge heli, Incredible Surround, Puhast bass

Ühendus

- HDMI-pesade arv: 5
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 3
- Juhtmeta ühendused: WiFi sertifikaadiga
- Muud liidesed: Antenn, F-tüüp, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalne helisend (optiline), Arvutisend, VGA ja heli V/P sisend, Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik
- HDMI funktsioonid: 3D, Heli tagasisidekanal
- EasyLink HDMI-CEC: Pildi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiim

lülitamine, Isehäälestuse lisamine koduekraanile, Automaatne subtiitriinihe (Philips), Pixel Plusi ühendus (Philips), Esitamine ühe vajutusega

Multimeediumirakendused

- Videoesitusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WMA (v2 kuni v9.2)
- Pildiesitusvormingud: JPEG

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Mugavus

- Arvutivõrgu link: SimplyShare
- Lihtne installida: Leiab automaatselt Philipsi seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Automaatne täitmine, Automaatne suum, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Ülisuur suumirežiim, Mastaapimata, Laiekraan
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1200 lehekülge hüperteksti
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Elektrooniline telekava: 8 päeva elektrooniline telekava

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- digi-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-S HD+ tugi (Astra)
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiamärgise klass: A+
- EL-i energiamärgise võimsus: 60 W
- Aastane energiatarve: 83 kW/h


- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,15 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Okorežiim, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: < 0,01 W

Mõõtmed

- Karbi mõõtmed (L x K x S): 1150 x 780 x 130 mm
- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 1067,5 x 646,6 x 29,6 mm
- Komplekti mõõtmed koos alusega (L x K x S): 1067,5 x 693 x 243,5 mm
- Toote kaal: 15 kg
- Toote kaal (alusega): 18,3 kg
- Sobiv seinakinnitus: 400 x 400 mm

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitejuhe, Kaugjuhtimispuhvel, 2 x AAA-patarei, Pööratav laua-alus, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, SCART-adapter, Komponentkaabli adapter, Smart TV kiirjuhend, Garantileht, 4 paari passiiv-3D-prille
- Valikulised tarvikud: 3D-prillid PTA416, 3D-prillid PTA426, 3D-prillid, mängukomplekt PTA436



Väljalaske kuupäev
2013-04-12

Versioon: 6.0.7

12 NC: 8670 000 86013
EAN: 87 12581 63030 0

© 2013 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Net TV: külastage teie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte www.philips.com/smarttv.

* USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, mis on teleri IP-baasi elektroonilises saatekavas (riigist ja kanalist sõltuvalt võib see olla piiratud), salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Vajalik on internetiühendus.

* Wi-Fi Smart Screen on tarkvarauuenduse abil saadaval 2012. aasta sügisel.

* DivX Certified®, millega saab esitada DivX®-videoid kuni kõrglahutusvõime 1080 p juures, sh saab esitada eriliist sisu.

* Skype'i kaamerat müüakse eraldi.

* Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi eespool mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opearaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditeo veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* 8 päeva elektrooniline saatekava, teenuse pole kõigis riikides saadaval

* Seade sobib Ungari maapealse signaaliga, vaba juurdepääsuga digitaaltelekanalite vastuvõtuks.