



Philips 7000 series
Üliõhuke Smart Full HD
LED-teler koos kahekülgse
Ambilight 2 ja Smart TV-ga

119 cm (47")

Full HD LED-teler
Dual Core
DVB-T/T2/C/S/S2



47PFS7109

Üliõhuke Smart Full HD LED-teler

koos kahekülgse Ambilight 2-ga

Philipsi 7100-seeria Smart LED-teleril on ülikitsas raam ja teemantlõikega serv - see teler vallutab teie südame. Kuid ilus välimus ei ole veel kõik: see teler on varustatud ka selliste võimalustega nagu Ambilight, 3D, Skype™ ja palju muud.

Tooge oma ellu valgust. Armastage elu. Elage täiega.

- Ambilight muudab igaveseks teie suhtumist telerisse

Teler, mis ei ole pelgalt nutikas. See teler on ka ilus.

- Ülikitsas raam: määrab teie vaatamiselamuse
- Üliõhukesed jooned loovad väljapeetud profiili

Teleripilt on nii reaalne, et unustate, et istute teleri ees.

- Pixel Precise HD Engine: avastage võrratu pildikvaliteet
- 600Hz PMR liikuvate piltide veatuks esitamiseks
- 3D viib teid realistlikult kohtadesse, kus te pole varem viibinud

Ühenduge, suhelge, salvestage ja jagage

- Smart TV: täiesti uus maailm, mida avastada
- MyRemote rakendus: nutikam viis oma teleriga suhtlemiseks
- Wi-Fi Miracast™—kuvage oma nutitelefoni ekraani oma teleris
- Cloud TV ja Cloud Explorer ühendab maailmad
- Multiroom TV—jagage teleri otsepilti ja salvestisi telerite vahel



PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Kahekülgne Ambilight 2

Te olete loonud kodu, mis on enam kui vaid maja, miks siis mitte valida ka teler, mis on samuti soe ja kutsuv? Philipsi unikaalne Ambilight tehnoloogia muudab teie ekraani palju laiemaks — ja teie vaatamiskogemuse kaasahaaravamaks — projitseerides kahelt teleri küljelt ulatuslikku valguskuma ümbritsevale seinale. Värvid, erksus ja põnevus kanduvad ekraanilt üle ka teie elutappa, pakkudes niimoodi põnevamat, intensiivsemat ja kaasahaaravat vaatamiselamust.

Üliõhuke profiil

Elegantne. Kaasaegne. Rafineeritud. Täpne. Philipsi üliõhukene siluett. Ei peaks olema üllatav, et midagi nii õhukest võib tekitada nõnda suurt huvi, arvestades, kui palju väljapeetust see teie interjööri lisab.

Ülikitsas raam

Hea disain räägib loo. Vaadake näiteks täpselt meisterdatud raami, mis on valmistatud harjatud alumiiniumist koos poleeritud metallservaga, mis on nii õhuke ja diskreetne, et moodustab ümber ekraani žiletterava kontuuri ning muudab teie vaatamiselamuse optimaalseks.

Pixel Precise HD

The Philips Pixel Precise HD Engine toob maailma teieni. Kogege oma lemmikuid loodus- ja reisisaateid erksas selguses. Värviküllane ja tugeva kontrastiga pilt, tänu sügavamatele

mustadele ja heledamatele valgetele toonidele, aitab teil avastada uusi maailmu ilma diivanilt tõusmata.

600 Hz Perfect Motion Rate

Miski ei ületa videomängudest, kiiretempolistest spordiüritustest või märulifilmidest saadavat adrenaliinisööstu. Seetõttu on Philipsi teleril 600Hz Perfect Motion Rate, mis võimaldab teil nautida liikuvate piltide veatut esitamist. Sest kuigi teie pulss võib hüpelda, ei tohiks seda teha aga pilt.

3D

Nautige tundidepikkust vaatamismugavust tänu passiivsele 3D-tehnoloogiale, mis pakub teile kvaliteetset 3D-pilti. Teisendage igasugune 2D-sisu erksaks ja veatuks 3D-pildiks. Stiilseid ja kergeid 3D-prille on mugav kanda ja need ei vaja patareisid.

Smart TV

Avastage nutikam kogemus, mis jääb tavateleri piiridest välja. Laenutage ja voogedastage veebipõhistest videokauplustest filme, videosid ja mängu. Vaadake tagantjärele oma lemmikkanalite saateid ja nautige rikkalikku võrgurakenduste valikut (nt Youtube). Võtke ühendust pere ja sõpradega Skype™-i, Facebook'i või Twitter'i vahendusel.

MyRemote*

Kontrollige oma Philipsi telerit otse oma nutiseadmest. Tänu rakendusele MyRemote ei

ole kunagi lihtsam olnud teie nutiseadmest oleva sisu jagamine teleris (SimplyShare), digisaadete edastamine tahvelarvutisse (Wi-Fi Smart Screen) või värskeima teabe hankimine telekava abil, mis võimaldab teil valida, milliseid saateid vaadata.

Wi-Fi Miracast™*

Peegeldage oma nutiseadme kuva teleris ning jagage seda oma sõprade ja pereliikmetega. Kuvage lihtsa käsklusega fotosid, videoid, mängu ja kõike muud oma nutitefonilt või tahvelarvutit suurele ekraanile.

Cloud TV* & Explorer

"Kuna te olete unikaalne, siis peaks seda olema ka viis, kuidas te telekat vaatate. Üha suureneva valikuga Philips Cloud TV võimaldab teil valida sadade telekanalite seast üle maailma. Cloud Explorer muudab jagamise lähedal ja kaugel elavate sõpradega lihtsaks, võimaldades teil oma teleri kaudu oma Dropbox™-i kontole ligi pääseda ning selle sisu suurel ekraanil vaadata.

Multiroom client & server

Vabanege traditsioonilise vaatamise kütkeist. Serverina toimivat Philips Smart TV-d on võimalik ühendada mõne muu teleriga, mis asub samas Wi-Fi võrgus. Kui ühendus on loodud, saate jagada oma teleri digisaateid ja salvestisi mõne kliendiks oleva teleriga, ilma et oleks vaja uusi juhtmeid vedada või raha mitmele liitumisele kulutada.

Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti versioon: Kahepoolne
- Ambilighti funktsioonid: Dual View püsiv värv, Dünaamilised, ühendatud valgusanduriga, Salongi režiim, päikeseloojang, Kohandamine seinavärviga, 3D
- Ambilighti valgussüsteem: Sisseehitatud AL + Hue

Pilt/ekraan

- Ekraan: Full HD LED
- Ekraani diagonaali suurus: 47 tolli / 119 cm
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- 3D: Passiivne 3D, 2 Player Full Screen Gaming*, 3D-pildi sügavuse reguleerimine, 2D pildi teisendamise 3D-pildiks, Automaatne 3D tuvastus, Virvendusevaba 3D
- Kuvasuhe: 4:3/16:9
- Heledus: 350 cd/m²
- Pildiparandus: Micro Dimming Pro, Digitaalne Natural Motion, Pixel Precise HD, 600 Hz Perfect Motion Rate

Smart TV

- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- SmartTV rakendused*: Catch-up TV, Netflix, Spotify, Võrgurakendused, Video võrgukauplused, Avage veebibrauser, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter
- Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava

Nutikas interaktsioon

- Kasutaja interaktsioon: SimplyShare, MultiRoom Client & Server, Wi-Fi Miracasti sertifikaadiga*, Cloud TV* ja Cloud Explorer, Nutikas tekstisisestusega kaugjuhtimispuult
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
- Lihtne installida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamiseviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatselt uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Signaalitugevuse näidik
- Teletext: 1000 lehekülge hüperteksti
- Rakendus My Remote*: Kontroll, Simply Share, Telekava, Wi-Fi Smart Screen
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Standardne - täida

kogu ekraan, Mahuta ekraanile, Edenemine - nihutamine, Suumi, Stretch

CPU

- Protsessori tüüp: Dual-Core

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Helifunktsioonid: Smart Stereo, Ambi wOOx, Natural Sound
- Heli täiustused: Incredible Surround, Clear Sound, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Bassivõimendus, Nutikas heli

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 2
- Wireless ühendused: Wi-Fi 2x2 sisseehitatud
- Muud liidesed: Audiosisend (DVI), CI+1.3 sertifikaadiga, Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalne helisisend (optiline), Audio L/R in (helisisend), Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik
- HDMI funktsioonid: 3D, Heli tagasisidekanal
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Automaatne subtiitriini (Philips)*, Pixel Plusi ühendus (Philips)*, Esitamine ühe vajutusega

Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Toetatud subtiitrite formaadid: .AAS, .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT
- Muusikaesitusvormingud: AAC, AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (v2 kuni v9.2)
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- digi-TV: DVB-T/T2/C/S/S2
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- EL-i energiamärgise võimsus: 46 W
- Aastane energiatarve: 68 kWh/a
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,3 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: < 0,3 W
- Energiamärgise klass: A+

Mõõtmed


- Karbi mõõtmed (L x K x S): 1220 x 710 x 133 mm
- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 1061 x 620 x 53 mm
- Komplekti mõõtmed koos alusega (L x K x S): 1061 x 671 x 241 mm
- Toote kaal: 12,9 kg
- Toote kaal (alusega): 14,2 kg
- Kaal (koos pakendiga): 16,8 kg
- Ühildub VESA seinakinnitustega: 300 x 300 mm

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 4 paari passiiv-3D-prille, Pööratav laua-alus, Kaugjuhtimispuult, 2 x AA-patareid, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantiileht
- Valikulised tarvikud: Philipsi telekaamera PTA317, 3D-prillid PTA417, 3D-prillid, mängukomplekt PTA436



Connections



Väljalaske kuupäev
2015-04-15

Versioon: 5.0.1

12 NC: 8670 001 10262
EAN: 87 12581 70554 1

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Rakendus MyRemote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TV.

* Rakenduse Smart TV jaoks külastage teie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte www.philips.com/TV.

* Cloud TV pakumine sõltub selle saadavalolevusest antud riigis ja regulatsioonidest

* Ühilduvus sõltub Miracasti Wi-Fi sertifikaadist ja Android 4.2 või uuema versiooni olemasolust. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.

* USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimisvõimega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.

* Philipsi telerikaamerat (PTA317) müüakse eraldi.

* Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi eespool mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opearaatoreid. Varske loendi leiata Philipsi klientide veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve on sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaiga.

* Elektrooniline saatkava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.