

# PHILIPS

Señalización e interior convencional

Standard

Tipo de lámpara: W 3 W

Pack de: 1

12 V, 3 W

W2,1x9,5d



48144373



## Conduzca con seguridad

### Lámparas de señalización Philips

Nuestras lámparas de señalización son la primera elección de los principales fabricantes de vehículos. Ofrecen la mejor calidad a un precio competitivo.

#### **Fabricante de equipos originales**

- Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las aplicaciones
- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

## Destacados

### Diseñadas para varios usos

¿Cuál es la aplicación de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las funciones específicas del vehículo: luces de matrícula, luz de posición/estacionamiento trasera, luces de la guantera, señalización interior, luces de estacionamiento delanteras.

### La elección de los fabricantes de automóviles

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

### Homologación ECE

Philips Automotive se dedica a la producción de productos y servicios líderes en su clase dentro del mercado de fabricantes de equipos originales y del mercado de piezas de repuesto. Nuestros productos se fabrican con materiales de alta calidad y se prueban según las especificaciones más exigentes con el fin de maximizar la seguridad y comodidad de nuestros clientes durante la conducción. Toda nuestra producción se prueba, controla y certifica meticulosamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos de la ECE.

### Características eléctricas

Voltaje: 12 V  
Potencia: 3 W

### Datos del empaque

EAN1: 8711500481443  
EAN3: 8711500481467  
Tipo de empaque: CP

### Descripción del producto

Aplicación: Luz de frenos, Matrícula, Luces de posición  
Alcance: Estándar  
Tecnología: Convencional  
Tipo: W3W  
Denominación: WB-12256-CN  
Base: W2,1x9,5d

### Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 0,400 kg  
Alto: 11,6 cm  
Longitud: 16,9 cm  
Peso neto por unidad: 226 g  
Ancho: 10,4 cm

### Información del producto embalado

Peso bruto por unidad: 1,13 g  
Alto: 3,2 cm  
Longitud: 10,5 cm  
Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 200  
Peso neto por unidad: 1,13 g  
Cantidad por paquete: 1  
Ancho: 2,4 cm

### Información de solicitud

Entrada de solicitud: 12256CP  
Código de solicitud: 48144373

### Especificaciones de marketing

Beneficios anticipados: Estándar  
Características destacadas del producto:  
Fabricación de equipos originales

