

PHILIPS

Señalización e interior convencional

Standard

Tipo de lámpara: W 3 W

Pack de: 1

12 V, 3 W

W2,1x9,5d



48144373



Conduzca con seguridad

Lámparas de señalización Philips

Nuestras lámparas de señalización son la primera elección de los principales fabricantes de vehículos. Ofrecen la mejor calidad a un precio competitivo.

Fabricante de equipos originales

- Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las aplicaciones
- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

Destacados

Diseñadas para varios usos

¿Cuál es la aplicación de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las funciones específicas del vehículo: luces de matrícula, luz de posición/estacionamiento trasera, luces de la guantera, señalización interior, luces de estacionamiento delanteras.

La elección de los fabricantes de automóviles

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

Homologación ECE

Philips Automotive se dedica a la producción de productos y servicios líderes en su clase dentro del mercado de fabricantes de equipos originales y del mercado de piezas de repuesto. Nuestros productos se fabrican con materiales de alta calidad y se prueban según las especificaciones más exigentes con el fin de maximizar la seguridad y comodidad de nuestros clientes durante la conducción. Toda nuestra producción se prueba, controla y certifica meticulosamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos de la ECE.

Características eléctricas

Voltaje: 12 V
Potencia: 3 W

Datos del empaque

EAN1: 8711500481443
EAN3: 8711500481467
Tipo de empaque: CP

Descripción del producto

Aplicación: Luz de frenos, Matrícula, Luces de posición
Alcance: Estándar
Tecnología: Convencional
Tipo: W3W
Denominación: WB-12256-CN
Base: W2,1x9,5d

Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 0,400 kg
Alto: 11,6 cm
Longitud: 16,9 cm
Peso neto por unidad: 226 g
Ancho: 10,4 cm

Información del producto embalado

Peso bruto por unidad: 1,13 g
Alto: 3,2 cm
Longitud: 10,5 cm
Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 200
Peso neto por unidad: 1,13 g
Cantidad por paquete: 1
Ancho: 2,4 cm

Información de solicitud

Entrada de solicitud: 12256CP
Código de solicitud: 48144373

Especificaciones de marketing

Beneficios anticipados: Estándar
Características destacadas del producto:
Fabricación de equipos originales

