



Philips Standard
Señalización e interior
convencional

Tipo de lámpara: W5W

Pack de: 10
12 V, 5 W
W2,1x9,5d



49090273

Conducir con seguridad

Lámparas de señalización Philips

Nuestras lámparas de señalización son la primera elección de los principales fabricantes de vehículos. Ofrecen la mejor calidad a un precio competitivo.

Fabricante de equipos originales

- Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las aplicaciones
- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

PHILIPS

Especificaciones

Características eléctricas

- Voltaje: 12 V
- Potencia: 5 W

Datos del embalaje

- EAN1: 8711500490902
- EAN3: 8711500490926
- Tipo de embalaje: CP

Descripción del producto

- Aplicación: Luz de freno, Matrícula, Luz de estacionamiento, Luces de posición, Luces del tablero
- Alcance: Estándar
- Tecnología: Convencional
- Tipo: W5W
- Denominación: WB-12961-CI
- Base: W2,1x9,5d

Información de embalaje exterior

- Peso bruto por unidad: 0,400 kg
- Altura: 11,6 cm

- Longitud: 16,9 cm
- Peso neto por pieza: 226 g
- Ancho: 10,4 cm

Información del producto embalado

- Peso bruto por unidad: 1,13 g
- Altura: 3,2 cm
- Longitud: 10,5 cm
- Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 200
- Peso neto por pieza: 1,13 g
- Cantidad por paquete: 1
- Ancho: 2,4 cm

Información de solicitud

- Entrada de solicitud: 12961CP
- Código de solicitud: 49090273

Especificaciones de marketing

- Beneficios esperados: Larga vida útil
- Características destacadas del producto: Fabricación de equipos originales

Destacados

Diseñadas para varios usos

¿Cuál es la aplicación de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las funciones específicas del vehículo: luces de matrícula, luz de posición/estacionamiento trasera, luces de la guantera, señalización interior, luces de estacionamiento delanteras.

La elección de los fabricantes de vehículos

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en opciones estándar en los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

Homologación ECE

Philips Automotive se dedica a la producción de productos y servicios líderes en su clase dentro del mercado de fabricantes de equipos originales y del mercado de piezas de repuesto. Nuestros productos se fabrican con materiales de alta calidad y se prueban según las especificaciones más exigentes con el fin de maximizar la seguridad y comodidad de nuestros clientes durante la conducción. Toda nuestra producción se prueba, controla y certifica meticulosamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos de la ECE.



Fecha de publicación
2018-10-17

Versión: 5.0.1

12 NC: 8670 001 44707

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Philips Lighting Holding B.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com