



Philips Standard
Señalización e interior
convencional

Tipo de lámpara: W 5 W

Pack de: 10
12 V, 5 W
W2,1x9,5d



49090273

Conduzca con seguridad

Lámparas de señalización Philips

Nuestras lámparas de señalización son la primera elección de los principales fabricantes de vehículos. Ofrecen la mejor calidad a un precio competitivo.

Fabricante de equipos originales

- Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las aplicaciones
- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

PHILIPS

Especificaciones

Características eléctricas

- Voltaje: 12 V
- Potencia: 5 W

Datos del empaque

- EAN1: 8711500490902
- EAN3: 8711500490926
- Tipo de empaque: CP

Descripción del producto

- Aplicación: Luz de frenos, Matrícula, Luz de estacionamiento, Luces de posición, Luces del tablero
- Alcance: Estándar
- Tecnología: Convencional
- Tipo: W5W
- Denominación: WB-12961-CI
- Base: W2,1x9,5d

Información de embalaje exterior

- Peso bruto por unidad: 0,400 kg
- Alto: 11,6 cm

- Longitud: 16,9 cm
- Peso neto por unidad: 226 g
- Ancho: 10,4 cm

Información del producto embalado

- Peso bruto por unidad: 1,13 g
- Alto: 3,2 cm
- Longitud: 10,5 cm
- Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 200
- Peso neto por unidad: 1,13 g
- Cantidad por paquete: 1
- Ancho: 2,4 cm

Información de solicitud

- Entrada de solicitud: 12961CP
- Código de solicitud: 49090273

Especificaciones de marketing

- Beneficios anticipados: Larga vida útil
- Características destacadas del producto: Fabricación de equipos originales

Destacados

Diseñadas para varios usos

¿Cuál es la aplicación de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las funciones específicas del vehículo: luces de matrícula, luz de posición/estacionamiento trasera, luces de la guantera, señalización interior, luces de estacionamiento delanteras.

La elección de los fabricantes de automóviles

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

Homologación ECE

Philips Automotive se dedica a la producción de productos y servicios líderes en su clase dentro del mercado de fabricantes de equipos originales y del mercado de piezas de repuesto. Nuestros productos se fabrican con materiales de alta calidad y se prueban según las especificaciones más exigentes con el fin de maximizar la seguridad y comodidad de nuestros clientes durante la conducción. Toda nuestra producción se prueba, controla y certifica meticulosamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos de la ECE.



Fecha de publicación
2018-10-17

Versión: 5.0.1

12 NC: 8670 001 44707

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Philips Lighting Holding B.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com