



Philips Signage Solutions
Layar Q-Line

49"

3840 x 2160 (4K UHD)
Ultra HD

SignageSolutions

49BDL3050Q

Tampilkan lebih banyak

Layar 18/7 yang tajam, cerdas, dan praktis.

Layar Android Q-Line UHD dengan resolusi hebat yang selalu memukau. Pemasangannya cepat dan tidak memerlukan perangkat keras, dan kualitas gambarnya luar biasa.

Tampilkan konten online dan lokal dengan mudah.

Gambar menawan. Performa hebat

- Ultra-HD. Gambar kaya warna. Kontras menawan
- Panel IPS: konsistensi warna yang kaya dari setiap sudut
- Prosesor Android SoC. Aplikasi asli dan web

Mudah digunakan. Kendali di tangan Anda.

- Manajemen sistem jarak jauh melalui CMND
- CMND & Deploy. Menginstal dan meluncurkan aplikasi dari jarak jauh
- CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri
- Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

Solusi sistem yang hemat biaya

- Kontrol backlight otomatis yang hemat energi
- Pemutar media terpadu. Jadwalkan konten USB dengan mudah
- Browser HTML5 terintegrasi. Tayangkan dan kontrol konten online
- Memori internal. Unggah konten untuk penayangan instan

PHILIPS

Kelebihan Utama

Didukung Android

Kontrol layar Anda melalui koneksi Internet. Layar Philips Professional dengan Android dioptimalkan untuk aplikasi Android, Anda juga bisa menginstal aplikasi web langsung ke layar. OS Android yang baru menjamin perangkat lunak tetap aman dan lebih lama sesuai dengan spesifikasi terbaru.

CMND

Kendalikan jaringan Layar Profesional Philips Anda. Dengan CMND Anda bisa mengelola, memperbarui, memelihara, dan menayangkan melalui satu antarmuka mudah. Dari instalasi hingga operasional harian.

CMND & Control



Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

CMND & Create



Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi

menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

CMND & Deploy

Menginstal dengan cepat dan meluncurkan aplikasi dan bekerja dari jarak jauh. Dengan CMND & Deploy Anda bisa menambahkan dan memperbarui aplikasi sendiri, atau aplikasi dari Toko Aplikasi Layar Philips Profesional. Cukup pindai kode QR, login ke toko aplikasi, dan klik aplikasi yang ingin diinstal. Aplikasi akan diunduh dan diluncurkan secara otomatis.

Memori internal

Simpan dan tayangkan konten tanpa memerlukan pemutar eksternal. Layar profesional Philips Anda dilengkapi memori internal, sehingga Anda bisa mengunggah media ke layar agar langsung ditayangkan. Memori internal juga berfungsi sebagai cache untuk streaming online.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal: 48,5 inci / 123,2 cm
- Resolusi panel: 3840 x 2160
- Resolusi optimal: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Keceharaan: 350 cd/m²
- Rasio kontras (khas): 1200:1
- Waktu respons (khas): 9 ms
- Rasio Aspek: 16:9
- Sudut pandang (H / V): 178 / 178 derajat
- Pitch piksel: 0,27963 x 0,27963 mm
- Warna tampilan: 1,07 Miliar
- Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, 3D Combfilter, Progressive scan, 3D MA non-selang-seling, Penyempurnaan kontras dinamis, Penyempurnaan warna, Penyesuaian Suhu Warna, De-interlacer, Reduksi Noise, Smart Picture
- Sistem operasi: Android 5.0.1
- Teknologi panel: IPS

Resolusi Layar yang Didukung

Format komputer

Resolusi	Laju pembaruan
640 x 480	60, 72, 75Hz
720 x 400	70Hz
800 x 600	60, 75Hz
1024 x 768	60, 75Hz
1280 x 768	60Hz
1280 x 800	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1360 x 768	60Hz
1600 x 1200	60Hz
1920 x 1080	60Hz
3840 x 2160	30, 60Hz

Format video

Resolusi	Laju pembaruan
480i	30, 60Hz
480p	30, 60Hz
576i	25, 50Hz
576p	25, 50Hz
720p	50, 60Hz
1080i	25, 30Hz
1080p	50, 60Hz
2160p	30,50, 60Hz

Konektivitas

- Input video: DVI-D, VGA (Analog D-Sub), HDMI (x2), USB 2.0 (x2)
- Input audio: Jack 3,5 mm

- Output audio: Audio Kiri/Kanan (RCA)
- Kontrol eksternal: RS232C (in/out) jack 2,5 mm, IR (in/out) jack 3,5 mm, RJ45

Nyaman

- Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel, Keceharaan Rendah
- Kontrol keyboard: Dapat dikunci
- Dapat dikontrol oleh jaringan: LAN (RJ45), RS232
- Fungsi Hemat Energi: Smart Power
- Penempatan: Lanskap (18/7), Potret (12/7)
- Sinyal remote control: Dapat dikunci
- Mudah diinstal: Kunci Remote Control
- Memori: 8GB eMMC
- Kemudahan lain: Kunci Kensington, Dudukan VESA (400x400mm)
- Sinyal loop through: IR Loopthrough, RS232
- Matriks Kotak: Hingga 10 x 15

Dimensi

- Lebar bezel: 11,9 (Atas/Kiri/Kanan) 14,4 (Bawah) mm
- Ukuran paket (L x T x D): 1099,2 x 631,9 x 62,4 milimeter
- Ukuran paket dalam inci (L x T x D): 43,28 x 24,88 x 2,46 inci
- Berat produk: 11,4 kg
- Berat produk (lb): 25,13 lb
- Dudukan VESA: 400 x 400 mm, M6

Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: 0 ~ 3000 m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 5 ~ 40 °C
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C
- Kelembapan relatif: 20 ~ 80 (pengoperasian), 10 - 90% (penyimpanan) %
- MTBF: 50.000 jam

Daya

- Stopkontak: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Konsumsi (Mode aktif): 125 W
- Penggunaan daya siaga: <0,5W
- Fitur Hemat Daya: Smart Power

Suara

- Speaker terpasang: 2 x 10W RMS

Aksesori

- Aksesori disertakan: Kabel Daya AC, Kabel RS232,

- Panduan cepat, Kabel sensor IR (1,8M), Baterai untuk remote control, Remote Control
- Aksesori opsional: Dudukan di atas meja
- Aksesori Disertakan: kabel daisy-chain RS232, Tutup USB dan 1x sekrup
- Dudukan: BM05923/BM02542/BM05922

Aplikasi Multimedia

- Pemutaran Video USB: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV
- Pemutaran Gambar USB: BMP, JPEG, JPG, PNG
- Pemutaran Audio USB: AAC, M4A, MP3, WMA


Lain-lain

- Jaminan: Garansi 3 tahun
- Bahasa pada Layar: Arab, Mandarin Sederhana, Cina Tradisional, Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Rusia, Spanyol, Turki, Jepang, Ceko, Denmark, Belanda, Finlandia, Norwegia, Portugis, Swedia
- Persetujuan peraturan: CE, UL/cUL, CB, FCC, Kelas B, BSMI, CCC, EAC, EMF, EnergyStar 7.0, PSB, CECP

Pemutar Internal

- Penyimpanan: 8GB eMMC
- CPU: Prosesor ARM Quad-core
- Memori: 2GB DDR3

Philips 49BDL3050Q
Versi: 1.0
Release Date: 2017/08/25



Tanggal dikeluarkan
2020-11-11

Versi: 12.1.2

12 NC: 8670 001 42313
EAN: 87 12581 74363 5

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com