



„Philips“  
„Hospitality TV“

49" „Studio“  
DVB-T2/T/C HEVC

49HFL2849T

## Maloniai nustebinkite

svečius

Įsigiję šį nebrangų „Hospitality TV“ parodykite svečiams, kaip jūs jais rūpinatės. Galėsite naudotis pritaikytomis funkcijomis, tokiomis kaip pradžios puslapis su prekių ženklu, diegimas per USB ir meniu bei valdiklių užrakinimas.

### Svečiams patogų ir malonų žiūrėti

- LED TV – neįtikėtino kontrasto vaizdai
- Nedidelės energijos sąnaudos
- USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

### Pažangios viešbučiams skirtos funkcijos ir ateities technologija

- Pasveikinkite svečius tinkintu pradžios puslapiu
- Greitas įdiegimas naudojant visų nustatymų kopijavimą per USB
- Kanalų redagavimo priemonė atsijungus suteikia galimybę redaguoti kanalų sąrašą kompiuteryje
- Vienas bendras analoginių ir skaitmeninių kanalų sąrašas
- Diegimo meniu užrakinimas
- Užrakinkite valdiklio kontrolę ir apsaugokite nuo neleistino naudojimo
- Pažangus garso reguliavimas, kad nebūtų trikdoma svečių ramybė

# PHILIPS


# Ypatybės

## Pradžios puslapis



Pradžios puslapis rodomas kiekvieną kartą, kai tik įjungiamas televizorius. Diegimo metu pradžios puslapyje galite pridėti prekės ženklą ir jį tinkinti naudodami paprastą .png formato pradžios puslapio vaizdą.

## Kopijavimas per USB



Jums suteikiama galimybė lengvai nukopijuoti visus programavimo ir kanalų programavimo

nustatymus iš vieno televizoriaus į kitą nesugaištant nė minutės. Šia funkcija galima naudotis, nes televizoriai yra vienodi, todėl labai sutrumpėja diegimo laikas ir sumažėja išlaidos.

## USB (nuotraukos, muzika, vaizdo įrašai)



Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparata, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.

## Vienas bendras kanalų sąrašas

Vienas integruotas skaitmeninių ir analoginių kanalų sąrašas. Tai leidžia svečiams sklandžiai perjungti tarp analoginių ir skaitmeninių kanalų.

## Pažangus garso reguliavimas

Naudodami garso reguliavimą galite nustatyti televizoriaus paleidimo garsumą ir garso diapazoną, kurio veikiantis televizorius negali viršyti reguliuojant garsumą, taip užtikrinant greta gyvenančių svečių ramybę.

## Valdiklio kontrolės užrakinimas

Įjungdamas arba išjungdamas valdiklio kontrolės užrakinimą administratorius gali apsaugoti televizorių nuo neteisėtos eksploatacijos pasinaudojant valdikliu.

## Diegimo meniu užrakinimas

Apsaugo nuo neįgalios prieigos prie diegimo ir konfigūracijos nustatymų, kad svečiai galėtų mėgautis patogiu naudojimu, o jūsų išvengtumėte diegimo iš naujo išlaidų.

## Nedidelės energijos sąnaudos

„Philips“ televizoriai pasižymi mažomis energijos sąnaudomis. Tai sumažina ne tik poveikį aplinkai, bet ir eksploataavimo išlaidas.

# Specifikacijos

## Vaizdas / ekranas

- Ekranas: LED „Full HD“
- Ekranas įstrižainės dydis: 49 in / 123 cm
- Kraštinių santykis: 16:9
- Skiriamoji ekrano geba: 1920x1080p
- Ryškumas: 330 cd/m<sup>2</sup>
- Matymo kampas: 178° (H) / 178° (V)

## Garso įrašai

- Garso išvesties galia: 16 (2 x 8) W
- Garsiakalbiai: 2,0, Nukreiptas žemyn
- Garso funkcijos: Vienodintuvas, Balansas, AVL, „Incredible Surround“, Dinaminiai žemieji dažniai

## Konstrukcija

- Spalva: Juoda

## Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (iki 1080p60)
- Analoginė televizija: PAL, SECAM

## Galinės jungtys

- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4, ARC
- HDMI2: HDMI 1.4
- Skaitmeninė garso išvestis: Koaksialinis (SPDIF)
- „Scart“: CVBS, RGB, SVHS
- VGA įvestis: 15 kontaktų, D-sub

## Šoninės jungtys

- CI+: CI+ 1.3
- AV įvestis: CVBS+ K/D jungtis
- Ausinių išvestis: Minikištukas
- USB1: USB 2.0

## Jungiamumo pagerinimas

- „EasyLink“ HDMI CEC: Paleidimas vienu paspaudimu, Sistemos parengtis

## Savybės

- Skaitmeninės paslaugos: Subtitrai, Teletekstas, MHEG, 8d EPG, „Now & Next“
- Lengva naudoti: Vaizdo stilius, Garso stilius

## Viešbučiams pritaikytos funkcijos

- Viešbučio režimas: Valdiklio kontrolės užraktas, Meniu užraktas, Meniu užrakto įdiegimas, Garsumo ribojimas (įskaitant HP)

- Kalėjimo režimas: aukšto saugos lygio režimas, TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrų užraktas
- Jūsų gamintojas: Pasveikinimo logotipas
- Kopijavimas ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimas: per USB, Momentinis pradinis kopijavimas
- Įjungimo valdymas: Kanalas / šaltinis, Vaizdo stilius, Garsumas (įskaitant HP)
- Laikmatis: Išsijungimo laikmatis, Žadinimo signalas
- Kanalai: Bendras sąrašas, Kanalų redagavimo priemonė atsijungus
- Valdymas: Automatinio kanalų naujinimo blokvimas
- Energijos tiekimo valdymas: Ekonomiškas / greitas įjungimas
- Nuotolinis valdymas: Pritaikytas kabelio juostai, Nuotolinio valdymo pulto baterijų skyriaus dangtelio užraktas
- Apsauga nuo vagystės: „Kensington“ užraktas

## Sveikatos priežiūros įstaigoms skirtos funkcijos

- Valdymas: Universalus nuotolinis valdymas
- Patogumas: Ausinių išvestis

## Daugialypė terpė

- Multimedijos jungtys: USB
- Palaikomas vaizdo įrašų atkūrimas: Talpyklos: AVI, MKV, Formatai: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Palaikomi subtitrų formatai: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Palaikomi muzikos formatai: MP3, AAC, WAV, WMA v2 iki v9,2
- Palaikomi nuotraukų formatai: BMP, JPG, PNG
- Palaikoma vaizdo raiška iš USB: iki 1920 x 1080p, esant 30 Hz

## Priedai

- Įtraukta: Nuotolinio valdymo pultas 22AV1407A/12, 2 x AAA baterijos, Stalnis stovas, Garantijos lapelis, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija
- Papildomai: Nustatymas RC 22AV9573A



## Maitinimas

- Elektros energija: Kintamoji srovė 220–240 V, 50–60 Hz
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: A++
- ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 49 W

- Metinis energijos suvartojimas: 71 kWh
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,3 W
- Energijos taupymo funkcijos: Eko režimas
- Aplinkos temperatūra: 5-45 °C

## Matmenys

- Rinkinio matmenys (W x H x D): 1112 x 653 x 60/91 mm
- Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 1112 x 691 x 220 mm
- Gaminio svoris: 10,5 kg
- Gaminio svoris (su stovu): 11,4 kg
- Tinka VESA sieninis stovas: M6, 200 x 200 mm



Išleidimo data 2017-03-28

Versija: 1.0.1

12 NC: 8670 001 37962  
EAN: 87 18863 00934 5

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Funkcijų prieinamumas priklauso nuo pasirinktos integravimo priemonės diegimo.

\* Bendrasis energijos suvartojimas aktyviame režime matuojamas pagal IEC62087 pat. 2. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

\* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesitūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojaingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.