




Philips 6000 series
Izuzetno tanki 4K televizor
sa sustavom Android TV s
tehnologijama Ambilight s
2 strane i Pixel Plus Ultra
HD

123 cm (49")

4K Ultra HD LED televizor
Četverojezgreni, 16 GB, proširiv
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



49PUS6412

Izuzetno tanki 4K LED televizor sa sustavom Android TV™

s tehnologijom Ambilight s 2 strane

Dizajn susreće vrhunske radne značajke. Televizor Philips 6400 oživljava zabavne sadržaje zahvaljujući spektakularnoj 4K Ultra HD rezoluciji i modernom metalnom postolju. A uz Android TV zabavnim opcijama gotovo nema kraja.

Lagan dizajn

- Ambilight zauvijek mijenja način na koji doživljavate televizore
- Metalik-srebrno postolje otvorenog okvira

Strast prema kvaliteti slike

- 4K Ultra HD je rezolucija kakvu do sada niste vidjeli
- Otkrijte Ultra HD kvalitetu slike uz Pixel Plus Ultra HD
- Uživajte u boljem kontrastu i oštrijim bojama zahvaljujući tehnologiji HDR Plus

Uzbudljiv. Bez ograničenja. Sustav Android

- Oslobodite snagu četverojezgrenog procesora i integriranog sustava Android
- Web-trgovina Google Play i galerija aplikacija tvrtke Philips: pomaknite granice televizije
- Osmišljen za bolji Netflix doživljaj

Tanki televizor – snažni zvuk

- Snažna obrada zvuka za beskompromisnu jasnoću zvuka
- Čut ćete svaki detalj uz DTS HD Premium Sound

PHILIPS

Istaknute značajke

Ambilight s 2 strane

Stvorili ste mnogo više od kuće, stvorili ste dom, pa zašto ne biste odabrali i televizor koji odiše toplinom i privlačnošću? Jedinствена tehnologija Ambilight tvrtke Philips čini vaš zaslون mnogo širim, a doživljaj gledanja uzbudljivijim emitirajući izuzetno širok sjaj s dvije strane zaslona televizora na okolni zid. Boja, živopisnost i uzbuđenje prelaze granice zaslona i ulaze u vaš dnevni boravak, pružajući izvanredni doživljaj gledanja.

Postolje metalik-srebrnog okvira

Dizajn nevjerojatnog izgleda i dojma postignut je našim novim metalik-srebrnim postoljem otvorenog okvira koje izgleda kao da lebdi iznad površine. To smo ostvarili koristeći precizno izrezan, izuzetno čvrst vrhunski čelik koji ostavlja futuristički izgled i dojam.

4K Ultra HD

Ultra HD televizor ima četiri puta veću rezoluciju od one konvencionalnih Full HD televizora. Uz više od 8 milijuna piksela i našu jedinstvenu tehnologiju Ultra Resolution Upscaling, moći ćete uživati u najboljoj mogućoj kvaliteti slike. Što je kvalitetniji originalni sadržaj, to će slika i rezolucija biti bolje. Uživajte u poboljšanoj oštrocini, većoj percepciji dubine, vrhunskom kontrastu, uglađenim prirodnim pokretima i besprijekornim pojedinostima.

Pixel Plus Ultra HD

Iskusite 4K Ultra HD oštrocinu uz Philips Pixel Plus Ultra HD. Optimizira kvalitetu slike i omogućuje reprodukciju uglađenih slika s nevjerojatnim detaljima i dubinom – uživajte u oštrocijoj 4K slici sa svjetlijim bijelim i tamnijim crnim nijansama, svaki put.

HDR Plus

HDR Plus novi je standard za videozapise. Ponovno definira kućnu zabavu zahvaljujući naprednom kontrastu i bojama. Uživajte u osjetilnom doživljaju koji dočarava originalno bogatstvo i živost, a istovremeno je i odraz namjere autora sadržaja. Krajnji rezultat? Svjetliji naglasci, veći kontrast, širi raspon boja i detalji izraženiji no ikad dosad.

Četverojezgreni procesor i Android

Četverojezgreni procesor tvrtke Philips u kombinaciji sa snagom koju donosi Android pruža uzbudljiv doživljaj igranja. Sustav Android na televizoru omogućava vam navigaciju, pokretanje aplikacija i reprodukciju videozapisa na način koji je izuzetno brz, intuitivan i zabavan.

Televizijski sadržaj

Web-trgovina Google Play i galerija aplikacija tvrtke Philips prelaze granice tradicionalnog televizijskog programa kako bi vam stavile na

raspolaganje veliku kolekciju filmova, televizijskih emisija, glazbe, aplikacija i igara na mreži. 16 GB proširive memorije znači da imate dovoljno prostora za pohranu svih omiljenih sadržaja i instaliranje još aplikacija.

Obrada zvuka

Nalet vjetra, list koji pada na tlo, zvuk guma na vjetrovitoj cesti. Upravo detalji oživljavaju sliku. Obrada zvuka tvrtke Philips spaja te detalje uz beskompromisnu jasnoću zvuka. Čut ćete sve onako kako je to redatelj zamislio uz miksanje zvuka studijske kvalitete koja podržava originalni zvučni sadržaj, a poboljšava zvuk kada je to potrebno. Duboki bas, jasan dijalog i nevjerojatna preciznost tek su početak.

DTS HD Premium Sound

Odlični zvučnici televizora zahtijevaju snažan procesor koji će očuvati čistoću originalnog zvuka. DTS HD Premium Sound dizajniran je za pružanje doživljaja koji korisnici već po navici očekuju od vrhunskog procesora: prožimajući surround s dubokim, bogatim basom i kristalno čistim dijalogom pri maksimalnim razinama glasnoće i bez promjene u glasnoći, rezanja signala ili izobličenja.

Izuzetno tanki 4K televizor sa sustavom Android TV
123 cm (49") 4K Ultra HD LED televizor, Četverojezgreni, 16 GB, proširiv, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

49PUS6412/12

Specifikacije

Ambilight

- Zaslon: 4K Ultra HD LED
- Ambilight značajke: Ugrađeni Ambilight+Hue, Ambilight Music, Način rada za igre, Mogućnost prilagodbe boji zida, Način rada sa svjetlom za opuštanje

Slika/Prikaz

- Zaslon: 4K Ultra HD LED
- Veličina dijagonale zaslona: 49 inča / 123 cm
- Rezolucija zaslona: 3840 x 2160
- Omjer širine i visine: 16:9
- Svjetlina: 350 cd/m²
- Napredne značajke slike: Micro Dimming Pro, Ultra Resolution, Natural Motion, Pixel Plus Ultra HD, 900 PPI
- Najveći omjer osvjjetljenja: 65 %

Android

- OS: Android™ 6.0 (Marshmallow)
- Prethodno instalirane aplikacije: Google Play Movies*, Google Play Music*, Google pretraživanje, YouTube
- Kapacitet memorije: mogućnost proširivanja USB memorijom, 16 GB

Smart TV značajke

- Korisnička interakcija: MultiRoom klijent i poslužitelj, SimplyShare
- Interaktivna televizija: HbbTV
- Programiranje: Pause TV, USB snimanje*
- SmartTV aplikacije*: Trgovine videosadržaja na mreži, Otvaranje internetskog preglednika, Social TV, TV na zahtjev, Youtube
- Jednostavna instalacija: Automatsko prepoznavanje uređaja tvrtke Philips, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki
- Jednostavna upotreba: Gumb pametnog izbornika, Korisnički priručnik na zaslonu
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži
- Prilagođavanje formata zaslona: Osnovno – prikaz preko cijelog zaslona, Prilagodbi zaslona, Napredno – pomak, Povećaj, raširi
- Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips*: Aplikacije, Kanali, Upravljanje, Sada na TV-u, TV vodič, Video na zahtjev
- Daljinski upravljač: s tipkovnicom

Obrada

- Snaga obrade: Četverojezgreni procesor

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 20 W
- Napredne značajke zvuka: Clear Sound, Smart Sound, DTS-HD Premium Sound

Mogućnost povezivanja

- Broj HDMI veza: 4
- Broj USB ulaza: 2
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- Bežična veza: Dvostruki pojas, Wi-Fi 11n 2x2 integrirani
- Ostali priključci: Common Interface Plus (CI+), Digitalni audioizlaz (optički), Antena IEC75, Satelitski priključak, Ethernet-LAN RJ-45, L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice
- HDMI značajke: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, Reprodukcijska jedinica dodirom
- HDCP 2.2: Da (HDMI1), Da (HDMI2)

Multimedijske aplikacije

- Formati reprodukcije videozapisa: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Podrška za formate titlova: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 i v10)
- Formati reprodukcije slike: JPEG

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi na HDMI1/2: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Videoulazi na HDMI1/2: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Videoulazi na HDMI3/4: do FHD 1920 x 1080 pri 60 Hz, do 4K UHD 3840 x 2160 pri 30 Hz
- Računalni ulazi na HDMI3/4: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 30 Hz, do FHD 1920 x 1080 pri 60 Hz

Tjuner / Prijem / Prijenos

- HEVC podrška
- Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Podrška za MPEG: MPEG2, MPEG4
- Reprodukcijska videozapisa: NTSC, PAL, SECAM
- Vodič kroz programe*: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana
- Indikator jačine signala
- Teletext: Hipertekst od 1000 stranica

Snaga

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C

- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,3
- Potrošnja energije isključenog uređaja: 0,3 W
- Značajke za uštedu energije: Programiranje automatskog isključivanja, Slika bez zvuka (za radio), Senzor osvjjetljenja
- Energetska klasa: A
- EU energetska oznaka, snaga: 77 W
- Godišnja potrošnja energije: 113 kWh/h
- Količina žive: 0 mg
- Prisutnost olova: Da*

Dimenzije

- Dimenzije kutije (Š x V x D): 1205 x 795 x 150 mm
- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 1106,6 x 652,38 x 80,02 mm
- Dimenzije kompleta s postoljem (Š x V x D): 1106,6 x 707,44 x 266,33 mm
- Širina TV postolja: 780 mm
- Masa proizvoda: 12,7 kg
- Masa uređaja (+ postolje): 13,47 kg
- Masa zajedno s ambalažom: 17,1 kg
- Kompatibilan s VESA nosačem za montažu na zid: 200 x 200 mm


Dotatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Kabel za napajanje, Mini utikač za L/R kabel, Mini utikač za YPbPr kabel, Kratke upute za korisnike, Brošura s pravim i sigurnosnim informacijama, Stalak za stol



Connections

Side



Bottom



Datum izdavanja
2019-09-19

Verzija: 11.6.1

12 NC: 8670 001 44378
EAN: 87 18863 01147 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

- * Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
- * Ponuda aplikacija za Android razlikuje se ovisno o državi. Više detalja potražite na lokalnom web-mjestu Google Play Store.
- * Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
- * Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
- * Funkcionalnost usluge Google Cast ovisi o aplikacijama i uređajima koji podržavaju Google Cast. Više detalja potražite na stranici proizvođača za Google Cast.
- * Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.
- * USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.
- * Imajte na umu da Amazon aplikacije možda neće uvijek biti dostupne u vašoj državi. (Amazon aplikacije trenutno su dostupne samo u Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj i Austriji)
- * Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.
- * HDMI veza potrebna je za soundbar, zvučnik i druge audio uređaje.