



Philips myLiving
Foco encastrável

DONEGAL
branco
LED

myLiving



50391/31/PN

Crie o estilo de luz certo

Desfrute de uma casa acolhedora

O foco encastrado Donegal da Philips é feita de material de alta qualidade, antipoeira e antiferrugem para uma manutenção sem esforço. Escolha a nossa lâmpada LED GU10 Philips para usar em conjunto com o estilo de foco e garanta uma luz de alta qualidade e duradoura.

Desenhado para a sua sala de estar e quarto

- Sem poeira, sem ferrugem
- Material de alta qualidade

Características especiais

- Troca fácil da lâmpada
- Sem lâmpada incluída

PHILIPS

Especificações

Design e acabamento

- Material: sintético
- Cor: branco

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Apenas para LED
- Anti-ferrugem anti-poeira
- Material de primeira qualidade
- Cabeça do foco ajustável
- Troca fácil da lâmpada

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 9,0 cm
- Largura: 9,0 cm
- Peso líquido: 0,112 kg
- Distância de encastramento: 10 cm
- Comprimento da cavidade: 7,0 cm
- Largura da cavidade: 7,0 cm

Especificações técnicas

- Alimentação elétrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60 Hz
- Número de lâmpadas: 1
- Encaixe/casquilho: GU10
- Potência da lâmpada incluída: lâmpada não incluída
- Potência máxima da lâmpada de substituição:

5,5 W

- Candeeiro de intensidade de luz regulável
- LED
- LED incorporado: NÃO
- Classe energética da fonte de luz incluída: sem lâmpada incluída
- Candeeiro compatível com lâmpada(s) da classe: A++ a E
- Código IP: IP20, proteção contra objetos com mais de 12,5 mm, sem proteção contra água
- Classe de proteção: II - isolamento duplo

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Dimensões e peso da embalagem

- Altura: 15,8 cm
- Comprimento: 10,3 cm
- Largura: 5,3 cm
- Peso: 0,166 kg

Diversos

- Concebida especialmente para: Sala de estar e quarto
- Estilo: Funcional
- Tipo: Foco encastrável

Destaques

Sem lâmpada incluída

Este candeeiro é fornecido sem lâmpada, o que lhe permite escolher o fluxo luminoso mais adequado à divisão e à sua preferência. A escolha de uma lâmpada LED da Philips irá garantir um fluxo luminoso de alta qualidade e de longa duração.

Troca fácil da lâmpada

O novo anel de fácil de usar permite a instalação de lâmpada GU10 sem esforço.

Sem poeira, sem ferrugem

O material de superfície especial sem poeira, sem ferrugem deste foco encastrado minimiza a acumulação de pó e garante a longa vida do seu produto.

Material de alta qualidade

Este foco encastrado é feito de materiais sintéticos de qualidade com acabamento superior. Isto garante a durabilidade e a resistência de saída elevada do lúmen.



Data de publicação
2017-12-25

Versão: 1.0.1

12 NC: 9150 054 23001
EAN: 87 18696 16084 8

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Philips Lighting Holding B.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com