

Philips GoPure  
ACA301 汽車空氣淨化系統

設有清新空氣指示燈  
及空氣清新機



50996GPX1

## 以純天然材料製造

Philips GoPure 汽車空氣淨化系統讓您於車內呼吸健康清新的空氣。Philips 獨一無二的 3 重過濾流程能清除多達 99% 的車內污染物，為您和您的家人帶來健康的生活。

### 強效空氣淨化能力

- 清除 99% 的車內空氣污染物，9 分鐘帶來清新健康的空氣

### 空氣清新機

- 清除多達 90% 的氣味並提供清新香氣

### 安裝簡易

- 包括 4 米 12V 電線及安裝配件

### 自動開啟 / 關閉

- 自動開啟 / 關閉

### 過濾網更換指標

- 過濾網替換指示



# PHILIPS

## 產品特點

### 簡易操作



當過濾網需要更換時，便會顯示過濾網替換指示燈

### 安裝簡易



包括 4 米 12V 電線及安裝配件，以安全地於儀表板、支架、座椅底及後置架安裝

### 強效空氣淨化能力



獨一無二的 3 重過濾程序能清除 99% 的 0.3µm (PM2.5) 有害微粒 (包括工業及廢氣、灰塵、過

敏原、細菌及病毒)，中和 99% 的有毒化學物質 (包括車內塑膠及座椅)。特強提升功能以最高速度潔淨空氣

### 淨化空氣



GoPure 清除多達 90% 的汽車排放氣味物質，並以空氣清新功能提供清新香氣

### 簡易操作

開動汽車時自動開啟，提供 3 種速度以調整過濾速度

### 空氣質素顯示燈



綜合空氣微粒感應器顯示現時空氣質素：極佳 (藍色)、一般 (黃色) 及差劣 (紅色)

## 規格

### 產品說明

- 指定名稱：GP ACA301 AROM
- 顏色：黑色
- 空氣流動：18 m<sup>3</sup>/h
- 噪音水平：40 (低) - 55 (加強模式) 分貝
- 空氣微粒感應器：是
- 空氣質素指標 (AQI)：3 個水平 AQI
- 自動開啟 / 關閉：是
- 過濾網替換指示燈：是
- 濾網類型：FIL301ACA
- 空氣清新機：是
- 頻率：50 Hz
- 速度選擇：3 種速度
- 電源：7 瓦
- 電壓：12 伏
- 濾心壽命：350 hr
- 技術：汽車空氣淨化系統

### 內附配件

- 12 伏電線長度：4 米
- 安裝配件：連接帶吸盤，防滑墊

### 更換

- 芳香補充匣：PFC100 JABL、PFC100 SPOR、PFC100 GRDE

### 重量與尺寸

- 尺寸 (長 x 寬 x 高)：295 x 245 x 80 毫米
- 紙箱重量：1200 克
- 產品尺寸 (L x W x H)：216 x 170 x 66 毫米
- 淨品重量：800 克

### 市場推廣詳細說明

- 預期好處：清新及健康的空氣



出版日期 2018-03-16

版本：6.0.1

12 NC: 8670 001 17461

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Philips Lighting Holding B.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com