



Philips Signage Solutions
Q-Line zaslon

50 inča

Direct LED pozadinsko
osvjetljenje
Ultra HD

SignageSolutions

50BDL3010Q

Upečatljiv

Zaslon 18/7 koji se lako postavlja.

Dijelite informacije i oduševite se zaslonom Philips Q-Line Professional Ultra HD. Ovo pouzdano rješenje može se postaviti i početi upotrebljavati onoliko brzo koliko vam to treba, bez potrebe za dodatnim hardverom.

Briljantna slika. Pouzdan rad

- Ultra HD. Bogate slike. Upečatljiv kontrast

Jednostavno postavljanje. Potpuna kontrola.

- Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control

Cijenom prihvatljivo sveobuhvatno rješenje

- Energetski učinkovita automatska kontrola pozadinskog osvjetljenja
- Integrirani multimedijски reproduktor. Jednostavno planiranje USB sadržaja
- Jednostavna kontrola. Daljinskim putem upravljajte umreženim zaslonima
- FailOver osigurava neprestanu reprodukciju sadržaja

PHILIPS

Istaknute značajke

CMND & Control




Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

Integrirani multimedijски reproduktor

Jednostavno planirajte sadržaj za reprodukciju s USB uređaja. Vaš profesionalni zaslon tvrtke

Philips aktivirat će se iz stanja pripravnosti i reproducirati sadržaj po vašoj želji, a nakon reprodukcije vratit će se u stanje pripravnosti.

FailOver



Od čekaonice do sobe za sastanke, nikad nemojte ostati bez slike na zaslonu. FailOver profesionalnim zaslonima tvrtke Philips omogućava automatsko prebacivanje između

primarnih i sekundarnih ulaza – kako bi se sadržaj nastavio reproducirati čak i u slučaju izostanka primarnog izvora. Jednostavno postavite popis alternativnih ulaza kako biste izbjegli zastoje u poslovanju.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Veličina dijagonale zaslona: 49,5 inča / 125,7 cm
- Rezolucija zaslona: 3840 x 2160
- Optimalna rezolucija: 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Svjetlina: 350 cd/m²
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 4000:1
- Dinamički kontrast: 500 000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 8 ms
- Omjer širine i visine: 16:9
- Kut gledanja (V / O): 178 / 178 stupanj
- Razmak piksela: 0,2854 x 0,2854 mm
- Boje zaslona: 1,07 milijardi
- DICOM: Za kliničke preglede sa značajkom D-image
- Tehnologija zaslona: VA
- Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D kombinirani filter, 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala, Poboljšanje dinamičkog kontrasta, Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta, Progressivno skeniranje

Podržana rezolucija zaslona

Formati računala

Rezolucija	Brzina osvježavanja
1920 x 1080	60 Hz
1680 x 1050	60Hz
1600 x 1200	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1152 x 870	75Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

Video formati

Rezolucija	Brzina osvježavanja
3840 x 2160	60 Hz
3840 x 2160	30 Hz
1080p	60 Hz
1080i	60 Hz
1080i	50 Hz
720p	60 Hz
576 p	50 Hz
576i	50 Hz
480p	60 Hz
480i	60Hz

Mogućnost povezivanja

- Video ulaz: DVI-I x 1, HDMI (x4), USB, VGA (putem DVI)
- Audio ulaz: Priključak od 3,5 mm
- Audio izlaz: Audio lijevi/desni (RCA)
- Vanjska kontrola: RJ45, RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm, IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm

Praktičnost

- Funkcije za uštedu energije: Smart Power
- Modularni: Do 15 x 15
- Pokretanje: Odgoda uključivanja, Status uključivanja, Izvor pokretanja
- Prozor za pokretanje: omogućavanje/onemogućavanje logotipa Philips
- Kontrola tipkovnicom: Može se zaključati, Skriveno
- Može se kontrolirati putem mreže: RS232, RJ45
- Prijenos signala (petlja): RS232, IR prijenos signala (petlja)
- Položaj: Pejzažni
- Signal za daljinsko upravljanje: Može se zaključati

Dimenzije

- Širina prednje ploče: 11,8 (TLR) / 14,3 (B) mm
- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 1123,6 x 646,7 x 69,2 mm
- Dimenzije kompleta u inčima (Š x V x D): 44,24 x 25,46 x 2,72 inča
- VESA postolje: 400 mm x 400 mm, M6
- Masa proizvoda: 12,75 kg
- Masa proizvoda (lb): 28,11 lb

Radni uvjeti

- Raspon temperature (rada): 5 ~ 40 °C
- Raspon temperature (skladištenje): -20 ~ 60 °C
- MTBF: 50 000 sat(i)
- Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m
- Raspon vlage (tijekom rada)[RH]: 20 ~ 80 % RV (bez kondenzacije)
- Raspon vlage (spremanje) [RH]: 5 ~ 95% RV (bez kondenzacije)

Napajanje

- Potrošnja (dok je uključen): 115 W
- Mrežno napajanje: 100 – 240 V~, 50/60 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W
- potrošnja (maks.): 150 W

- Potrošnja (uobičajena): 115 W
- Značajke za uštedu energije: Smart Power

Zvuk

- Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W RMS

Multimedijske aplikacije


- USB reprodukcija videozapisa: MPEG, H.264, JPEG
- USB reprodukcija slike: JPEG, BMP, PNG
- USB reprodukcija zvuka: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

Dotadna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, RS232 kabel, Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, Kratke upute za korisnike
- Isporučena dodatna oprema: Kabel IR senzora (1,8 m), Kabel za lančanu vezu RS232, Poklopac otvora za USB i vijak x1
- Postavljen uz zid: BM02542/BM05922

Razno

- Jamstvo: 3 godine jamstva
- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Poljski, Ruski, Španjolski, Turski, Pojednostavljeni kineski, Tradicionalni kineski, Arapski, Japanski
- Odobrenja prema propisima: CE, CB, FCC, klasa B



Datum izdavanja
2020-01-31

Verzija: 2.1.1

12 NC: 8670 001 56782
EAN: 87 12581 75406 8

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com