



フィリップス Signage
Solutions
Q Line ディスプレイ

50 インチ
ダイレクト LED バックライト
ウルトラ HD

SignageSolutions

50BDL3010Q

際立つ

簡単セットアップの 18/7 ディスプレイ。

フィリップスの Q ラインプロフェッショナルウルトラ HD ディスプレイは、情報をより魅力的に伝えます。このソリューションは、高い信頼性に加え、追加ハードウェアなしで必要に応じて迅速に稼働させることができます。

鮮明な画像。信頼性の高いパフォーマンス

- ウルトラ HD。リッチな映像。圧倒的なコントラスト

コスト効率の高いシステムソリューション

- 自動バックライト制御でエネルギーを節約
- メディアプレイヤー搭載。USB コンテンツを簡単スケジュール
- 簡単制御。ネットワーク接続された複数のディスプレイをリモート管理
- フェイルオーバー機能で、コンテンツの常時再生が可能


PHILIPS

特長

メディアプレイヤー搭載

USB コンテンツの再生スケジュールを簡単設定。フィリップスプロフェッショナルディスプレイは、スタンバイモードからの復帰時に、お好みのコンテンツを再生。再生が終わると再びスタンバイモードに戻ります。

フェイルオーバー



待合室から会議室まで、常に途切れることなく映像を再生できます。フェイル

オーバー機能により、フィリップスプロフェッショナルディスプレイがプライマリ入力とセカンダリ入力を自動的に切り替えるため、万一プライマリソースがダウンした場合でもコンテンツを再生し続けることができます。代替入力のリストを設定するだけで、常に映像を流すことが可能です。

仕様

画像/表示

- 画面サイズ (対角寸法): 49.5 インチ / 125.7 cm
- パネル解像度: 3840 x 2160
- 最適解像度: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- 明るさ: 350 cd/m²
- コントラスト比 (標準値): 4000:1
- ダイナミックコントラスト比: 500,000:1
- 応答時間 (標準値): 8 ms
- 縦横比: 16:9
- 視野角 (H/V): 178 / 178 度
- ピクセルピッチ: 0.2854 x 0.2854 mm
- 表示色数: 10 億 7000 万
- DICOM: 医用デジタル画像
- パネル技術: VA
- 画像拡張: 3/2 ~ 2/2 モーションプルダウン, 3D コームフィルター, 3D MA インターレース解除, ダイナミックコントラストの強化, モーション補償インターレース解除, プログレッシブスキャン

対応解像度

コンピュータ形式

解像度	リフレッシュレート
1920 x 1080	60 Hz
1680 x 1050	60Hz
1600 x 1200	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1152 x 870	75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
720 x 400	70Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

ビデオ形式

解像度	リフレッシュレート
3840 x 2160	60Hz
3840 x 2160	30Hz
1080p	60Hz
1080i	60Hz
1080i	50Hz
720p	60Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
480p	60 Hz
480i	60 Hz

コネクティビティ

- ビデオ入力: DVI-I (x1), HDMI (x4), USB, VGA (DVI 経由)
- オーディオ入力: 3.5 mm ジャック
- オーディオ出力: オーディオ左/右 (RCA)
- 外部制御: RJ45, RS232C (入力/出力) 2.5 mm ジャック, IR (入力/出力) 3.5 mm ジャック

利便性

- 省エネ機能: SmartPower
- タイムマトリックス: 最大 15 x 15
- 起動: パワーオンディレイ, スイッチオン状態, ソース起動

- 起動ウィンドウ: フィリップスロゴを有効/無効にする
- キーボードコントロール: ロック可能, 非表示
- ネットワーク制御: RS232, RJ45
- 信号ループスルー: RS232, IR ループスルー
- 取付: 横表示
- リモートコントロール信号: ロック可能

質量/寸法

- ベゼル幅: 11.8 (TLR) / 14.3 (B) mm
- セットのサイズ (W x H x D): 1123.6 x 646.7 x 69.2 mm
- セットのサイズ (インチ) (W x H x D): 44.24 x 25.46 x 2.72 インチ
- ウォールマウント: 400mm x 400mm, M6
- 本体重量: 12.75 kg
- 本体重量 (ポンド): 28.11 ポンド

動作条件

- 動作温度範囲: 5 ~ 40 °C
- 保管温度範囲: -20 ~ 60 °C
- MTBF: 50,000 時間
- 高度: 0 ~ 3000 m
- 動作相対湿度範囲: 20 ~ 80% (結露なし)
- 保管相対湿度範囲: 5 ~ 95% (結露なし)

電源

- 消費電力 (通常動作時): 115 W
- 主電源: 100 ~ 240V 以上, 50/60Hz
- スタンバイ消費電力: 0.5 W 未満
- 消費 (最大): 150 W
- 消費電力 (標準値): 115 W
- 省電力機能: SmartPower

サウンド

- 内蔵スピーカー: 2 x 10 W RMS

マルチメディアアプリケーション

- USB 再生ビデオ: MPEG, H.264, JPEG
- USB 再生画像: JPEG, BMP, PNG
- USB 再生オーディオ: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

アクセサリ

- 付属アクセサリ: AC 電源コード, RS232 ケーブル, リモコン, リモコン用電池, クイックスタートガイド
- 付属アクセサリ: IR センサーケーブル (1.8 m) (x1), RS232 デイジーチェーンケーブル, USB カバー, ネジ x1
- スタンド: BM02542 / BM05922

その他

- 本体保証: 3 年間のオンサイトサービス保証 (ディスプレイの取り外し, 取り付けの作業は含みません)。
- 画面の表示言語: 英語, フランス語, ドイツ語, イタリア語, ポーランド語, ロシア語, スペイン語, トルコ語, 簡体字中国語, 繁体字中国語, アラビア語, 日本語
- 規制認可: CE, CB, FCC, Class B

発行日 2022-07-20

バージョン: 2.0.1

12 NC: 8670 001 66813
EAN: 87 12581 76640 5



Philips Japan, Ltd.